

Cinghia di trasmissione RPP

Stock **Taglia XS**

Passo RPP3


Gomma in cloroprene rinforzi con fibre di vetro

- Da usare con le pulegge HTD3M-09F
- Passo 3mm
- Rendimento fino al 98%
- Materiale:
Gomma in cloroprene rinforzato con fibre di vetro
film protettivo in nylon



Vantaggi

- Soppporta gli scossoni
- Il profilo della dentatura parabolica RPP permette un aumento progressivo della pressione su tutta l'altezza del dente



Accessori

- Pulegge HTD3M-09F
- Rulli tenditori GTC

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Lunghezza	N. di denti	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5 larghezza 9mm
RPP3/90	90	30	✓	5,72 €
RPP3/105	105	35	✓	5,93 €
RPP3/129	129	43	✓	6,12 €
RPP3/141	141	47	-	6,31 €
RPP3/144	144	48	✓	6,31 €
RPP3/147	147	49	✓	6,31 €
RPP3/150	150	50	✓	6,31 €
RPP3/159	159	53	✓	6,31 €
RPP3/168	168	56	✓	6,31 €
RPP3/174	174	58	✓	6,50 €
RPP3/177	177	59	✓	6,50 €
RPP3/180	180	60	✓	6,50 €
RPP3/186	186	62	✓	6,50 €
RPP3/195	195	65	✓	6,50 €
RPP3/201	201	67	✓	6,67 €
RPP3/204	204	68	✓	6,67 €
RPP3/210	210	70	✓	6,67 €
RPP3/213	213	71	✓	6,67 €
RPP3/225	225	75	✓	6,67 €
RPP3/231	231	77	✓	6,67 €
RPP3/240	240	80	✓	6,88 €
RPP3/243	243	81	✓	6,88 €
RPP3/246	246	82	✓	6,88 €
RPP3/249	249	83	✓	6,88 €
RPP3/252	252	84	✓	6,88 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Codice	Lunghezza	N. di denti	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5 larghezza 9mm
RPP3/255	255	85	✓	6,88 €
RPP3/261	261	87	✓	6,88 €
RPP3/264	264	88	✓	6,88 €
RPP3/267	267	89	-	6,88 €
RPP3/270	270	90	✓	6,88 €
RPP3/276	276	92	✓	6,88 €
RPP3/285	285	95	✓	6,88 €
RPP3/288	288	96	✓	7,04 €
RPP3/291	291	97	✓	7,04 €
RPP3/297	297	99	✓	7,04 €
RPP3/300	300	100	✓	7,04 €
RPP3/312	312	104	✓	7,40 €
RPP3/318	318	106	✓	7,40 €
RPP3/327	327	109	✓	7,40 €
RPP3/330	330	110	✓	7,40 €
RPP3/333	333	111	✓	7,40 €
RPP3/336	336	112	-	7,40 €
RPP3/339	339	113	✓	7,40 €
RPP3/345	345	115	✓	7,40 €
RPP3/357	357	119	✓	7,40 €
RPP3/363	363	121	-	7,58 €
RPP3/375	375	125	✓	7,58 €
RPP3/384	384	128	✓	7,58 €
RPP3/390	390	130	-	7,84 €
RPP3/393	393	131	✓	7,84 €
RPP3/405	405	135	✓	7,84 €
RPP3/420	420	140	✓	7,84 €
RPP3/432	432	144	✓	7,98 €
RPP3/447	447	149	✓	7,98 €
RPP3/474	474	158	✓	8,17 €
RPP3/480	480	160	-	8,17 €
RPP3/486	486	162	-	8,37 €
RPP3/489	489	163	-	8,37 €
RPP3/501	501	167	-	8,37 €
RPP3/510	510	170	-	8,37 €
RPP3/513	513	171	✓	8,37 €
RPP3/522	522	174	✓	8,52 €
RPP3/531	531	177	-	8,52 €
RPP3/537	537	179	-	8,52 €
RPP3/564	564	188	-	8,76 €
RPP3/570	570	190	✓	8,89 €
RPP3/576	576	192	-	8,89 €
RPP3/579	579	193	-	8,89 €
RPP3/597	597	199	✓	9,11 €
RPP3/600	600	200	✓	9,11 €
RPP3/633	633	211	✓	9,11 €
RPP3/648	648	216	-	9,28 €
RPP3/669	669	223	✓	9,46 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Cinghia di trasmissione RPP

Stock **Taglia XS**

Passo RPP3

Gomma in cloroprene rinforzi con fibre di vetro


- Da usare con le pulegge HTD3M-09F
- Passo 3mm
- Rendimento fino al 98%
- Materiale:
 - Gomma in cloroprene rinforzato con fibre di vetro
 - film protettivo in nylon

Vantaggi

- Soppporta gli scossoni
- Il profilo della dentatura parabolica RPP permette un aumento progressivo della pressione su tutta l'altezza del dente

Accessori

- Pulegge HTD3M-09F
- Rulli tenditori GTC



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Lunghezza	N. di denti	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5 larghezza 9mm
RPP3/711	711	237	✓	9,66 €
RPP3/735	735	245	-	10,02 €
RPP3/738	738	246	-	10,23 €
RPP3/756	756	252	-	10,37 €
RPP3/804	804	268	-	10,77 €
RPP3/882	882	294	✓	10,95 €
RPP3/945	945	315	✓	11,17 €
RPP3/1062	1062	354	✓	11,36 €
RPP3/1125	1125	373	✓	11,73 €
RPP3/1245	1245	415	✓	12,46 €
RPP3/1263	1263	421	✓	12,46 €
RPP3/1500	1500	500	✓	14,13 €
RPP3/1530	1530	510	-	14,13 €
RPP3/1863	1863	621	✓	15,65 €

Dimensioni in mm