

Supporto corto per manicotto aperto a sfere **ALL**

S20

Per manicotto KB-OP e TK-OP



- Per guida lineare
- Supporto aperto per manicotto aperto
- Consegnato senza manicotto
- Materiale:
Alluminio

Opzioni

- Non dimenticare il manicotto, vedere KB-OP,TK-OP

Vantaggi

- Ideale per uso su alberi lunghi sostenuti da supporti per limitare la flessione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	Per albero Ød	ØD	H	C	A	A1 ±0,15
S2012	12	22	28,0	20	52	42
S2016	16	26	33,5	22	56	46
S2020	20	32	42,0	28	70	58
S2025	25	40	51,0	40	80	68
S2030	30	47	60,0	48	88	76
S2040	40	62	77,0	56	108	94
S2050	50	75	93,0	72	135	116

Codice	C1	H1 ±0,015	H2	W	A2	ØM	Prezzo unit. da 1 a 4
S2012	10	18	6	7,0	30	5,3	Su richiesta
S2016	11	22	7	9,4	34	5,3	43,53 €
S2020	14	25	8	10,0	40	6,4	45,49 €
S2025	20	30	10	12,5	50	6,4	59,49 €
S2030	24	35	10	12,5	58	6,4	80,71 €
S2040	28	45	12	16,8	74	8,4	101,86 €
S2050	36	50	12	21,0	96	10,5	143,35 €

Dimensioni in mm