

Catena semplice al metro



Passo 4.0 a 19.05 mm

Acciaio

- DIN 8187 (Standard europeo)
- ISO 606
- Compatibile con i pignoni semplici del catalogo
- Fornita a multipli di 1 metro o di 5 metri in base al codice




Accessori

- Braccio TRE e pignone tenditore PTR

Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta



SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri	1+	10+	25+	45+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	DIN	Passo P (mm)	B (mm)	Rullo ØD (mm)	F (mm)	H (mm)	S (mm)	Carico di rottura (kN)	Venduto per multipli di	Prezzo unit al metro
SUA-4	-	4,00	2,70	2,50	6,8	4,1	-	1,8	1 metro	183,45 €
SUA-6/M	04-1	6,00	2,80	4,00	7,8	5,0	0,60	3	5 metri	12,53 €
SUA-250/M	-	6,35	3,30	3,30	8,0	6,0	-	4	5 metri	15,35 €
SBR-8/M	05B-1	8,00	3,00	5,00	8,9	7,1	0,80	5	5 metri	10,40 €
SBR-375/M	06B-1	9,52	5,72	6,35	14,1	8,2	1,30	9	5 metri	8,01 €
SBR-500/M	08B-1	12,70	7,75	8,51	18,2	11,8	1,60	18	5 metri	7,74 €
SBR-625/M	10B-1	15,88	9,65	10,16	20,9	14,7	1,70	22,4	5 metri	9,65 €
SBR-750/M	12B-1	19,05	11,68	12,07	24,2	16,0	1,85	29	5 metri	12,42 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Acciaio

Passo

4.0 mm a 19.05 mm

- Attacco rapido

Maglia di giunzione:

es.: **SUA-4/L**


Falsa maglia: a partire dal passo

9,52mm, es.: **SBR-375/LC**

- Venduto a multipli, contattateci


Accessori

- Catene semplici in acciaio **SUA** e **SBR**



SUA/L SBR/L

SBR/LC



Maglia di giunzione

Falsa maglia

SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri	1+	10+	25+	45+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		DIN	Passo P (mm)	Per catena	Stock*	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9	
Maglia di giunzione	Falsa maglia				Maglia di giunzione	Falsa maglia	Maglia di giunzione	Falsa maglia
SUA-4/L	-	-	4,00	SUA-4	✓	-	10,74 €	-
SUA-6/L	-	04-1	6,00	SUA-6	✓	-	0,89 €	-
SUA-250/L	-	-	6,35	SUA-250	✓	-	1,03 €	-
SBR-8/L	-	05B-1	8,00	SBR-8	✓	-	0,89 €	-
SBR-375/L	SBR-375/LC	06B-1	9,53	SBR-375	✓	✓	0,74 €	1,44 €
SBR-500/L	SBR-500/LC	08B-1	12,70	SBR-500	✓	✓	1,04 €	1,44 €
SBR-625/L	SBR-625/LC	10B-1	15,88	SBR-625	✓	✓	0,74 €	1,75 €
SBR-750/L	SBR-750/LC	12B-1	19,05	SBR-750	✓	✓	1,13 €	2,27 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Catena semplice al metro **inox**

Passo 9.52 a 19.05 mm


Inox

- DIN 8187 (Standard europeo)
- ISO 606
- Compatibile con i pignoni semplici del catalogo
- Fornita a multipli di 5 metri



Accessori

- Braccio BTE/SS e pignone tenditore PTR/SS



SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri	1+	10+	25+
Sc.	Prezzo -10%		Su richiesta

Codice	DIN	Passo P (mm)	B (mm)	Rullo ØD (mm)	F (mm)	H (mm)	S (mm)	Carico di rottura (kN)	Venduto per multipli di	Prezzo unit al metro
SBS-375/M 06B-1		9,52	5,72	6,35	14,0	8,3	1,3	9	5 metri	✓ 32,72 €
SBS-500/M 08B-1		12,70	7,75	8,51	18,7	11,8	1,6	18	5 metri	✓ 37,77 €
SBS-625/M 10B-1		15,88	9,65	10,16	21,1	14,7	1,70	22,4	5 metri	✓ 52,66 €
SBS-750/M 12B-1		19,05	11,68	12,07	24,5	16,1	1,85	29	5 metri	✓ 60,38 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Inox

Passo

9.52 mm a 19.05mm

- **Attacco rapido**
Maglia di giunzione:
es.: **SBS-375/L**
Falsa maglia:
es.: **SBS-375/LC**
- **Venduto a multipli, contattateci**

Accessori


- Catene semplici inox **SBS**




SBS/L



SBS/LC



Maglia di giunzione



Falsa maglia

SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri Sc.	1+	10+	25+
	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice		DIN	Passo P (mm)	Per catena	Stock*	Stock*	Prezzo unit da 1 a 49	
Maglia di giunzione	Falsa maglia				Maglia di giunzione	Falsa maglia	Maglia di giunzione	Falsa maglia
SBS-375/L	SBS-375/LC	06B-1	9,52	SBS-375	✓	✓	2,24 €	2,78 €
SBS-500/L	SBS-500/LC	08B-1	12,70	SBS-500	✓	✓	2,63 €	3,04 €
SBS-625/L	SBS-625/LC	10B-1	15,88	SBS-625	✓	✓	4,23 €	3,21 €
SBS-750/L	SBS-750/LC	12B-1	19,05	SBS-750	✓	✓	2,18 €	6,88 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm