Giunto rigido in 2 parti

Stock Inx Acc


SC2


Smontaggio semplice

- ***Giunto rigido per applicazione senza disallineamento***
- *Trasmissione affidabile della coppia*
- *Senza gioco*
- *Smontaggio semplice*
- *Con 8 viti di serraggio*
- *Non danneggia l'albero*
- *Materiali:*
  Acciaio
  inox

acciaio o inox







Info.

- *Sostituisce i giunti SC*

SCONTI PER QTÀ *inox*

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ *acciaio*

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØA	ØD	L	Vite di serraggio	Coppia max (Nm)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
Acciaio							
SC2-6	6	18	30	M3x8	30	✔	43,08 €
SC2-8	8	24	35	M3x10	50	✔	50,27 €
SC2-10	10	29	45	M4x12	100	✔	56,63 €
SC2-12	12	29	45	M4x12	100	✔	56,63 €
SC2-14	14	34	50	M5x16	190	✔	63,70 €
SC2-15	15	34	50	M5x16	190	✔	61,39 €
SC2-16	16	35	50	M5x16	190	✔	59,44 €
SC2-20	20	42	65	M6x16	350	✔	69,70 €
SC2-25	25	45	75	M6x16	390	✔	73,72 €
SC2-30	30	53	83	M6x18	475	✔	102,28 €
SC2-35	35	67	95	M8x25	1100	-	120,49 €
SC2-40	40	77	108	M8x25	1325	✔	163,59 €
SC2-50	50	85	124	M10x25	2250	-	211,24 €
inox							
SC2-6/SS	6	18	30	M3x8	25	✔	68,35 €
SC2-8/SS	8	24	35	M3x10	40	✔	69,70 €
SC2-10/SS	10	29	45	M4x12	90	✔	84,45 €
SC2-12/SS	12	29	45	M4x12	90	✔	98,83 €
SC2-14/SS	14	34	50	M5x16	160	-	113,18 €
SC2-15/SS	15	34	50	M5x16	160	✔	113,18 €
SC2-16/SS	16	35	50	M5x16	160	-	115,85 €
SC2-20/SS	20	42	65	M6x16	300	✔	153,84 €
SC2-25/SS	25	45	75	M6x16	325	✔	163,59 €
SC2-30/SS	30	53	83	M6x18	400	-	244,20 €
SC2-35/SS	35	67	95	M8x25	925	-	334,60 €
SC2-40/SS	40	77	108	M8x25	1100	-	468,93 €
SC2-50/SS	50	85	124	M10x25	1875	-	571,52 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*