Attrezzo di bloccaggio a leva verticale Acc Inx



Per immobilizzazione tramite pressione

- 2 materiali a scelta

- Materiali:

Corno.

SLV: acciaio galvanizzato e cromato

SCH/SS: inox 18.9 (303)

Rivetti: inox

Puntale di serraggio e dadi fosfatati Impugnatura: plastica resistente agli oli - Con piede in sauadra e puntale di serraggio

regolabile

Vantaaai

- Possibilità di modificare l'angolo dei bracci di serraggio e dell'impugnatura regolabile muovendo il fermo di apertura

Opzioni

- Sauadra di fissaggio (consultateci)







Esempio d'uso

C	odice		olo d'apei ccio di se			olo d'ape impugna				
Acciaio	Inox	Pos.1	Pos.2	perno	Pos.1	Pos.2	perno	A1	B1	Н
SLV-0075	SLV-0075SS	130°	-	160°	90°	-	100°	25	34	94
SLV-0100	-	95°	-	185°	65°	-	105°	29	34	98
SLV-0150	SLV-0150SS	95°	-	185°	75°	-	110°	27	38	121
SLV-0200	-	105°	-	175°	70°	-	95°	35	42	135
SLV-0250	SLV-0250SS	95°	125°	160°	70°	85°	100°	35	45	175
SLV-0300		105°	-	160°	65°	-	90°	43	53	186
SLV-0350	-	90°	120°	180°	70°	80°	110°	50	64	220
SLV-0450	-	90°	125°	180°	70°	85°	110°	53	64	228
SLV-0550		90°	120°	180°	65°	80°	110°	76	95	312

С	odice	Forza manuale	Forz riter		Forza di	serraggio			
Acciaio	Inox	(N)	F1(N)	F2(N)	F3(N)	F4(N)	С	C1	L1
SLV-0075	SLV-0075SS	80	700	1100	500	750	16	9,0	32
SLV-0100	-	80	700	1000	500	800	22	9,5	38
SLV-0150	SLV-0150SS	120	1350	1650	800	1050	23	11,0	43
SLV-0200	-	100	1000	2200	950	1350	30	12,7	44
SLV-0250	SLV-0250SS	190	1000	2800	900	1700	32	17,5	75
SLV-0300	-	130	2000	3700	900	1850	34	19,0	100
SLV-0350	-	230	2200	4500	1400	3000	43	22,0	95
SLV-0450	-	260	3200	7000	1400	3000	51	25,0	124
SLV-0550	-	290	3000	8000	1800	3900	84	32,0	156


Dimensioni in mm











SCONTI PER OUANTITÀ Otà 1+ 6+ 10+

Su richiesta

Sc. Prezzo -5%

Cod	lice	Α	A2	А3	В	В3	В4	D	L	М	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Acc	ciaio											
SL\	/-0075	16,0	5,0	-	24,0	5,5	-	4,4	57	M5x35	V	23,10 €
SL\	/-0100	16,0	6,0	14,0	24,0	5,5	17,5	4,8	67	M5x35	V	22,83 €
SL\	/-0150	12,7	7,0	-	27,0	6,4	-	5,1	70	M6x50	V	26,30 €
SL\	/-0200	19,0	8,0	12,7	27,0	6,3	25,0	5,5	79	M6x50	V	26,32 €
SL\	/-0250	19,0	8,0	-	32,0	8,8	-	7,1	110	M8x60	V	40,64 €
SL\	/-0300	25,0	9,0	19,0	34,5	8,8	-	8,0	143	M8x60	V	48,95 €
SL\	/-0350	32,0	9,0	-	45,0	10,6	-	8,3	145	M10x80	V	54,65 €
SL\	/-0450	32,0	10,0	-	45,0	12,7	-	8,7	177	M12x100	V	69,45 €
SL\	/-0550	51,0	12,5	-	70,0	16,5	-	12,3	232	M16x150	-	93,20 €
Ino	x											
SL\	/-0075SS	16,0	5,0	-	24,0	5,5	-	4,4	57	M5x35	V	58,46 €
SIN	/-0150SS	127	7.0		27.0	6.4	_	5.1	70	M6x50	-	75 1/1 €

SLV-0250SS 19,0 8,0 32,0 8,8 *Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm




7,1 110 M8x60

105,12 €

SLV-0300

Attrezzo di bloccaggio a leva orizzontale Acc

SLH Per immobilizzazione tramite pressione




- Puntale di serraggio e dadi fosfatati
- Rivetti: inox
- Impugnatura: plastica resistente agli oli
- Con piede in squadra e puntale di serraggio fisso

Opzione

- Squadra di fissaggio (consultateci)








SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Angolo d'apertura del braccio di serraggio Pos. 1	Angolo d'apertura dell'impugnatura Pos. 1	Forza manuale (N)	Forza manuale F1(N)	Forza di serraggio F3 (N)
SLH-0075	90°	75°	80	750	320
SLH-0150	90°	80°	140	1500	650

Codice	A	A1	A2	В	В1	В2	В4	С	C1	D	н	L	L1	М	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SLH-0075	13,5	25	5,7	16,8	27	16	-	19	9,5	5,2	38	108	24,5	M5x35	5 🗸	26,30 €
SLH-0150	26,0	38	6,0	28,0	40	20	22	25	14,0	5,5	53	155	38,0	M6x50) 🗸	31,01€

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





Per immobilizzazione con aggancio

- 2 materiali a scelta
- Materiali:

Corno.

SCH: acciaio galvanizzato e cromato

SCH/SS: inox 18.9 (303)

Impuanatura: plastica resistente aali oli

- Fornito con fermo per aggancio


Acciaio o inox

Utilizzi


- Concepito per la chiusura e il fissaggio di coperchi e di sportelli

Vantaaai - Distanza di reaolazione

variabile da 0 a 5mm. regolabile con gancio







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

		Forza di		Angolo						
	trazione	pressione	manuale	d'apertura dell'						
Misura	F1 (N)	F2 (N)	(N)	impugnatura	L	L1	L2	L3	Α	A1
SCH-01	1500	2000	100	155°	161	45	58	70	26	13
SCH-02	3000	4000	160	155°	248	68	84	90	35	19
SCH-04	4000	7000	200	155°	310	84	104	115	51	32

Co	odice												Sto	ck*	Prezzo uni	t. da 1 a 5
Acciaio	Inox	В	B1	B2	В3	В4	B5	D	D1	Н	R	Т	Acc	Inox	Acciaio	Inox
SCH-0130	SCH-0130SS	39	27,0	22,2	43	31	26	5,2	6	26	6	13,5	V	V	56,66€	66,07€
SCH-0270	SCH-0270SS	52	36,0	29,0	57	41	34	6,5	8	35	7	20,0	V	V	83,73 €	99,85€
SCH-0430	SCH-0430SS	72	52.5	43.5	78	59	50	8.5	12	49	10	27.0	-	_	106.05€	208.48 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



Attrezzo di bloccaggio a tirante verticale Acc Inx



Per immobilizzazione con aggancio **SEV**



- Materiali:

Corno.

SEV: acciaio galvanizzato e cromato

SEV/SS: inox 18.9 (303)

Impuanatura: plastica resistente aali oli


- Fornito con fermo per aggancio


Vantaaai

- Lunghezza del tirante

regolabile Utilizzi

- Concepito per la chiusura e il fissaggio di coperchi e di sportelli





SCONTI PER OUANTITÀ 6+ 10+ 1+ Sc. Prezzo -5% Su richiesta

	Forza di	Forza di	Forza	Angolo	Dista	ıza di	regola	zione	Cor	sa di
	trazione	pressione	manuale	d'apertura dell'	l l		L	.1	serra	aggio
Misura	F1(N)	F2(N)	(N)	impugnatura	Min.	Max.	Min.	Max.	L2	L3
SEV-01	1800	2000	100	145°	25	49	1	25	22	76
SEV-02	2700	4000	150	145°	33	60	1	28	34	115
SEV-04	4500	7000	200	145°	41	80	1	40	45	152

ВЗ

Co	dice														Prezzo unit	. da 1 a 5
Acciaio	lnox	Α	A 1	A2	A3	A 4	В	В1	B2	В3	D	D1	Н	S	Acciaio	Inox
SEV-0140	SEV-0140SS	26	13	4,5	11	24	36	24	19	16	5,2	4	42	2,5	52,74€	68,26€
SEV-0250	SEV-0250SS	35	19	6,0	14	32	48	33	26	21	6,5	6	64	3,0	77,93€	96,04€
SEV-0450	SEV-0450SS	51	32	8,0	19	40	64	45	36	28	8,5	8	85	4,0	130.59 €	182.27€

Dimensioni in mm







Acc Inx Attrezzo di bloccaggio a tirante orizzontale

Per immobilizzazionne can aggancio

- 2 materiali a scelta
- Materiali: Corno.

SEH: acciaio galvanizzato e cromato

SEH/SS: inox 18.9 (303)

Impuanatura: plastica resistente aali oli

- Fornito con piastrina di riscontro


Vantaaai


- Lunghezza del tirante regolabile


Utilizzi

- Concepito per la chiusura e
 - il fissaggio di coperchi
 - e di sportelli









SCONTI PER OUANTITÀ 1+ 6+ 10+ Prezzo -5% Su richiesta

	Forza di	Forza di	Forza	Angolo d'apertura					Dista	nza di	regola	zione	Corsa di
	trazione	pressione	manuale	e dell'						L	L	.1	serraggio
Misura	F1(N)	F2(N)	(N)	impugnatura	В	B1	B2	Н	min.	max.	min.	max.	L2
SEH-01	1800	2000	100	120°	36	24	19	42	105	135	38	68	16
SEH-02	2700	4000	150	120°	48	33	26	64	145	185	45	85	24
SEH-04	4500	7000	200	120°	64	45	36	85	190	250	65	120	32

Codice											Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio	Inox	Α	A1	A2	А3	Α4	В3	D	D1	s	Acciaio Inox
SEH-0140	SEH-0140SS	26	13	4,5	11,0	23	16	5,2	4	2,5	52,74 € 59,73 €
SEH-0250	SEH-0250SS	35	19	6,0	14,0	32	21	6,5	6	3,0	77,93 € 89,46 €
SEH-0450	SEH-0450SS	51	32	8.0	19.0	40	28	8.5	- 8	4 0	130 50 € 181 07 €

Dimensioni in mm



