

Modulo


Acciaio

0,4

- Continuità di presa
- Meno rumore
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2

Info.

Importante: un elicoidale inclinato a destra impegna un elicoidale inclinato a sinistra.



Indicazione di coppia e di potenza
Per 50 denti a 1000 giri/min.

	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone
Nm	0,28	1,12	0,14
kW	0,03	0,12	0,01

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	SH	PSH
SH0.4-10	10	4,62	5,42	5,42	2	17,71 €		
SH0.4-15	15	6,30	7,10	7,10	2	17,83 €		
SH0.4-20	20	8,40	9,20	8,00	3	17,83 €		
SH0.4-25	25	10,50	11,30	8,00	3	17,80 €		
SH0.4-30	30	12,60	13,40	8,00	3	18,02 €		
SH0.4-35	35	14,70	15,50	8,00	3	18,48 €		
SH0.4-40	40	16,80	17,60	12,00	4	18,93 €		
SH0.4-45	45	18,90	19,70	12,00	4	19,61 €		
SH0.4-50	50	21,00	21,80	12,00	4	20,20 €		
SH0.4-55	55	23,10	23,90	12,00	4	20,78 €		
SH0.4-60	60	25,20	26,00	12,00	4	21,69 €		
SH0.4-65	65	27,30	28,10	12,00	4	22,75 €		
SH0.4-70	70	29,40	30,20	12,00	4	23,06 €		
SH0.4-75	75	31,50	32,30	12,00	4	23,35 €		
SH0.4-80	80	33,60	34,40	12,00	5	23,76 €		
SH0.4-86	86	36,12	36,92	12,00	5	24,63 €		
SH0.4-90	90	37,80	38,60	12,00	5	25,54 €		
SH0.4-100	100	42,00	42,80	12,00	5	26,47 €		
SH0.4-120	120	50,40	51,20	12,00	5	26,83 €		
SH0.4-140	140	58,80	59,60	12,00	5	29,22 €		
SH0.4-150	150	63,00	63,80	12,00	5	30,12 €		
SH0.4-180	180	75,60	76,40	15,00	6	42,47 €		
SH0.4-200	200	84,00	84,80	15,00	8	47,70 €		
SH0.4-220	220	92,40	93,20	15,00	8	54,89 €		
SH0.4-250	250	105,00	105,80	20,00	10	62,40 €		

Su richiesta

↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓

SH0.4-330 330

Dimensioni: contattateci

Su richiesta

Dimensioni in mm