

Modulo


4,0

Acciaio

- Continuità di presa
- Meno rumore
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Acciaio 20NCD2

Info.

Importante: un elicoidale inclinato a destra impegna un elicoidale inclinato a sinistra.



INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone
Nm	338	1340	169
kW	35	140	17

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12% -25% Su richiesta			

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	
						SH	PSH
SH4-10	10	42,00	50,00	40	20	72,66 €	
SH4-12	12	50,40	58,40	40	20	72,66 €	
SH4-14	14	58,80	66,80	40	20	83,92 €	
SH4-15	15	63,00	71,00	40	25	95,20 €	
SH4-18	18	75,60	83,60	50	25	116,88 €	
SH4-20	20	84,00	92,00	50	25	125,60 €	
SH4-24	24	100,80	108,80	50	25	144,07 €	
SH4-25	25	105,00	113,00	80	30	149,77 €	
SH4-28	28	117,60	125,60	80	30	168,94 €	
SH4-30	30	126,00	134,00	80	30	181,34 €	
SH4-34	34	142,80	150,80	80	30	233,87 €	
SH4-35	35	147,00	155,00	80	30	251,25 €	
SH4-36	36	151,20	159,20	80	30	268,53 €	
SH4-40	40	168,00	176,00	80	30	316,68 €	
SH4-45	45	189,00	197,00	80	30	375,22 €	
SH4-46	46	193,20	201,20	80	30	379,56 €	
SH4-50	50	210,00	218,00	80	30	405,56 €	
SH4-55	55	231,00	239,00	80	30	494,27 €	
SH4-56	56	235,20	243,20	80	30	523,36 €	
SH4-60	60	252,00	260,00	80	30	578,79 €	
SH4-65	65	273,00	281,00	80	30	766,34 €	
SH4-68	68	285,60	293,60	80	30	844,99 €	
SH4-70	70	294,00	302,00	80	30	885,24 €	
SH4-72	72	302,40	310,40	80	30	958,51 €	

Su richiesta

↓ **A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

SH4-135 135
Dimensioni in mm

Dimensioni: contattateci

Su richiesta Su richiesta