

Volantino pieno



SHA

Senza impugnatura

- Elementi di manovra manuale
- Materiali:
 - Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro
 - Mozzo: acciaio zincato

Opzioni

- Alesaggi diversi
- Scanalatura a chiavetta
- Vedere tabella modifiche


Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina

Buon rapporto
qualità / prezzo



Alesaggi modificabili



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	ØK	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SHA-100	4	100	46	20	24	12	24	18	✓	12,16 €
SHA-125	6	125	51	24	24	12	28	20	-	14,27 €
SHA-160	6	160	61	28	32	15	31	30	✓	21,12 €
SHA-200	6	200	74	32	40	15	40	35	✓	31,99 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm