



# Volantino pieno

Con impugnatura girevole **retraibile** SHAPTR

- Elementi di manovra manuale
- Materiali:  
Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro  
Mozzo: acciaio zincato

## Info.

- Impugnatura girevole retraibile a scatto


## Opzioni

- Alesaggi diversi
- Scanalature a chiave
- Vedere tabella modifiche


## Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina

Buon rapporto qualità / prezzo



## Alesaggi modificabili



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	L	L1	ØG	P	ØN	Prezzo unit. da 1 a 5
SHA-100-PTR	4	100	46	20	24	12	24	98	50	21	52	M4	✓ 42,56 €
SHA-125-PTR	6	125	51	24	24	12	28	103	54	21	52	M4	✓ 47,25 €
SHA-160-PTR	6	160	61	28	32	15	31	133	65	23	72	M5	✓ 53,62 €
SHA-200-PTR	6	200	74	32	40	15	40	166	79	26	92	M6	✓ 67,20 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm