
Vite a colletto ISO 7379

HSS — Acciaio trattato classe 12.9

- ***Bulloneria Qualità* 12,9**
- *Funzione di centraggio e serraggio*
- *Materiale:*
  Acciaio trattato 33-38, HRc
  (temprato ad olio)
- *Resistenza alla trazione 1220N/mm²*
- *Resistenza al taglio 624N/mm²*
- *Allungamento minimo 8%*
- *T° d'utilizzo: da -50°C a +300°C*
- ***Venduto a multipli, contattateci***





ØSL	ØM	Forza di trazione (kN) Filettatura	Spallamento	Gola	Coppia di serraggio (Nm)
6	**M5**	16,99	**20,47**	7,62	7,61
8	**M6**	24,03	**36,38**	10,90	13,14
10	**M8**	43,77	**56,86**	20,81	33,63
12	**M10**	69,38	**81,88**	33,79	60,56
16	**M12**	100,52	**145,55**	49,80	120,62

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØM	L	Passo	b	dk	k	ØsL	H	AF	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
HSS5-10	M5	10	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 +0,010 +0,040	4,5	3	✔	3,56 €
HSS5-12	M5	12	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 +0,010 +0,040	4,5	3	✔	3,56 €
HSS5-16	M5	16	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 +0,010 +0,040	4,5	3	✔	3,71 €
HSS5-20	M5	20	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 +0,010 +0,040	4,5	3	✔	3,71 €
HSS5-25	M5	25	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 +0,010 +0,040	4,5	3	✔	3,78 €
HSS5-30	M5	30	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 +0,010 +0,040	4,5	3	✔	3,78 €
HSS5-40	M5	40	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 +0,010 +0,040	4,5	3	✔	3,84 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØM	L	Passo	b	dk	k	ØsL	H	AF	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
HSS6-12	M6	12	1,00	11,25	13,27	3,3	$Ø8^{0,010}_{0,040}$	5,5	4	✔	3,89 €
HSS6-16	M6	16	1,00	11,25	13,27	3,3	$Ø8^{0,010}_{0,040}$	5,5	4	✔	4,00 €
HSS6-20	M6	20	1,00	11,25	13,27	3,3	$Ø8^{0,010}_{0,040}$	5,5	4	✔	4,16 €
HSS6-25	M6	25	1,00	11,25	13,27	3,3	$Ø8^{0,010}_{0,040}$	5,5	4	✔	4,16 €
HSS6-30	M6	30	1,00	11,25	13,27	3,3	$Ø8^{0,010}_{0,040}$	5,5	4	✔	4,36 €
HSS6-40	M6	40	1,00	11,25	13,27	3,3	$Ø8^{0,010}_{0,040}$	5,5	4	✔	4,51 €
HSS6-50	M6	50	1,00	11,25	13,27	3,3	$Ø8^{0,010}_{0,040}$	5,5	4	✔	4,61 €
HSS8-16	M8	16	1,25	13,25	16,27	4,2	$Ø10^{0,013}_{0,049}$	7,0	5	✔	4,73 €
HSS8-20	M8	20	1,25	13,25	16,27	4,2	$Ø10^{0,013}_{0,049}$	7,0	5	✔	4,73 €
HSS8-25	M8	25	1,25	13,25	16,27	4,2	$Ø10^{0,013}_{0,049}$	7,0	5	✔	4,90 €
HSS8-30	M8	30	1,25	13,25	16,27	4,2	$Ø10^{0,013}_{0,049}$	7,0	5	✔	5,99 €
HSS8-40	M8	40	1,25	13,25	16,27	4,2	$Ø10^{0,013}_{0,049}$	7,0	5	✔	6,36 €
HSS8-50	M8	50	1,25	13,25	16,27	4,2	$Ø10^{0,013}_{0,049}$	7,0	5	✔	6,43 €
HSS8-60	M8	60	1,25	13,25	16,27	4,2	$Ø10^{0,013}_{0,049}$	7,0	5	✔	6,43 €
HSS8-70	M8	70	1,25	13,25	16,27	4,2	$Ø10^{0,013}_{0,049}$	7,0	5	✔	7,05 €
HSS8-80	M8	80	1,25	13,25	16,27	4,2	$Ø10^{0,013}_{0,049}$	7,0	5	✔	7,90 €
HSS10-16	M10	16	1,50	16,4	18,27	4,9	$Ø12^{0,013}_{0,049}$	8,0	6	✔	7,48 €
HSS10-20	M10	20	1,50	16,4	18,27	4,9	$Ø12^{0,013}_{0,049}$	8,0	6	✔	7,14 €
HSS10-25	M10	25	1,50	16,4	18,27	4,9	$Ø12^{0,013}_{0,049}$	8,0	6	✔	8,15 €
HSS10-30	M10	30	1,50	16,4	18,27	4,9	$Ø12^{0,013}_{0,049}$	8,0	6	✔	8,27 €
HSS10-40	M10	40	1,50	16,4	18,27	4,9	$Ø12^{0,013}_{0,049}$	8,0	6	✔	8,11 €
HSS10-50	M10	50	1,50	16,4	18,27	4,9	$Ø12^{0,013}_{0,049}$	8,0	6	✔	8,98 €
HSS10-60	M10	60	1,50	16,4	18,27	4,9	$Ø12^{0,013}_{0,049}$	8,0	6	✔	11,06 €
HSS10-70	M10	70	1,50	16,4	18,27	4,9	$Ø12^{0,016}_{0,059}$	8,0	6	✔	11,75 €
HSS10-80	M10	80	1,50	16,4	18,27	4,9	$Ø12^{0,016}_{0,059}$	8,0	6	-	15,16 €
HSS10-90	M10	90	1,50	16,4	18,27	4,9	$Ø12^{0,016}_{0,059}$	8,0	6	-	17,42 €
HSS10-100	M10	100	1,50	16,4	18,27	4,9	$Ø12^{0,016}_{0,059}$	8,0	6	✔	20,69 €
HSS12-30	M12	30	1,75	18,4	24,33	6,6	$Ø16^{0,016}_{0,059}$	10,0	8	✔	14,17 €
HSS12-40	M12	40	1,75	18,4	24,33	6,6	$Ø16^{0,016}_{0,059}$	10,0	8	✔	15,32 €
HSS12-50	M12	50	1,75	18,4	24,33	6,6	$Ø16^{0,016}_{0,059}$	10,0	8	-	15,94 €
HSS12-60	M12	60	1,75	18,4	24,33	6,6	$Ø16^{0,016}_{0,059}$	10,0	8	✔	18,99 €
HSS12-70	M12	70	1,75	18,4	24,33	6,6	$Ø16^{0,016}_{0,059}$	10,0	8	✔	19,72 €
HSS12-80	M12	80	1,75	18,4	24,33	6,6	$Ø16^{0,016}_{0,059}$	10,0	8	✔	20,96 €
HSS12-90	M12	90	1,75	18,4	24,33	6,6	$Ø16^{0,016}_{0,059}$	10,0	8	-	23,36 €
HSS12-120	M12	120	1,75	18,4	24,33	6,6	$Ø16^{0,016}_{0,059}$	10,0	8	-	39,54 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Vite a colletto inox 303

SHS


Inox 550 N/mm²

- ***Materiale:***
  Inox 303
- *Funzione di centraggio e serraggio*
- *T° d'utilizzo fino a +430°C*
- *Cava esagonale*
- *Resistenza alla trazione 550N/mm²*
- ***Venduto a multipli, contattateci***



Utilizzo

- *Ambiente difficile*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØM	SD	SL	HD	HL	TL	KS	KD	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SHS3-4	M3	3,987	4,013	6	3	4	2,0	1,6	✔	8,89 €
SHS3-5	M3	3,987	5,013	6	3	4	2,0	1,6	✔	8,89 €
SHS3-6	M3	3,987	6,013	6	3	4	2,0	1,6	✔	8,89 €
SHS3-8	M3	3,987	8,013	6	3	4	2,0	1,6	✔	8,89 €
SHS3-10	M3	3,987	10,013	6	3	4	2,0	1,6	✔	8,89 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØM	SD	SL	HD	HL	TL	KS	KD	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SHS4-4	M4	4,987	4,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	8,89 €
SHS4-5	M4	4,987	5,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	8,89 €
SHS4-6	M4	4,987	6,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	8,89 €
SHS4-8	M4	4,987	8,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	8,89 €
SHS4-10	M4	4,987	10,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	8,89 €
SHS4-12	M4	4,987	12,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	10,13 €
SHS4-14	M4	4,987	14,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	10,13 €
SHS4-16	M4	4,987	16,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	10,13 €
SHS4-20	M4	4,987	20,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	10,13 €
SHS4-25	M4	4,987	25,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	12,67 €
SHS4-30	M4	4,987	30,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	12,67 €
SHS5-4	M5	5,987	4,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	8,89 €
SHS5-5	M5	5,987	5,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	8,89 €
SHS5-6	M5	5,987	6,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	8,89 €
SHS5-8	M5	5,987	8,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	8,89 €
SHS5-10	M5	5,987	10,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	8,89 €
SHS5-12	M5	5,987	12,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	10,13 €
SHS5-14	M5	5,987	14,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	10,13 €
SHS5-16	M5	5,987	16,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	13,57 €
SHS5-20	M5	5,987	20,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	14,65 €
SHS5-25	M5	5,987	25,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	14,65 €
SHS5-30	M5	5,987	30,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	14,65 €
SHS6-6	M6	7,987	6,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	14,65 €
SHS6-8	M6	7,987	8,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	14,65 €
SHS6-10	M6	7,987	10,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	14,65 €
SHS6-12	M6	7,987	12,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	14,65 €
SHS6-16	M6	7,987	16,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	14,65 €
SHS6-20	M6	7,987	20,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	14,65 €
SHS6-25	M6	7,987	25,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	18,60 €
SHS6-30	M6	7,987	30,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	18,60 €
SHS6.1-8/SD	M6	9,987	8,013	12	6	11	4,0	3,2	-	16,28 €
SHS6.1-10/SD	M6	9,987	10,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	16,28 €
SHS6.1-12/SD	M6	9,987	12,013	12	6	11	4,0	3,2	-	16,28 €
SHS6.1-16/SD	M6	9,987	16,013	12	6	11	4,0	3,2	-	16,28 €
SHS8-8	M8	9,987	8,013	14	7	12	5,0	4,0	✔	18,37 €
SHS8-10	M8	9,987	10,013	14	7	12	5,0	4,0	✔	18,37 €
SHS8-12	M8	9,987	12,013	14	7	12	5,0	4,0	✔	18,37 €
SHS8-16	M8	9,987	16,013	14	7	12	5,0	4,0	✔	18,37 €
SHS8-25	M8	9,987	25,013	14	7	12	5,0	4,0	✔	26,17 €
SHS8-30	M8	9,987	30,013	14	7	12	5,0	4,0	✔	26,17 €
SHS10-12	M10	11,987	12,013	20	8	16	6,0	4,8	✔	31,94 €
SHS10-16	M10	11,987	16,013	20	8	16	6,0	4,8	✔	31,94 €
SHS10-20	M10	11,987	20,013	20	8	16	6,0	4,8	✔	31,94 €
SHS10-25	M10	11,987	25,013	20	8	16	6,0	4,8	✔	31,94 €
SHS10-30	M10	11,987	30,013	20	8	16	6,0	4,8	✔	51,58 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Vite a colletto inox 416


SHSS Inox pretrattato 850-1000N/mm²

- ***Materiale:***
  Inox 416 pretrattato 26-32 HRc
- *Funzione di centraggio e serraggio*
- *T° d'utilizzo fino a +430°C*
- *Cava esagonale*
- *Resistenza alla trazione 850-1000 N/mm²*

Utilizzo

- *Ambiente difficile*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØM	SD	SL	HD	HL	TL	KS	KD	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SHSS3-4	M3	3,987	4,013	6	3	4	2,0	1,6	✔	20,96 €
SHSS3-5	M3	3,987	5,013	6	3	4	2,0	1,6	✔	20,96 €
SHSS3-6	M3	3,987	6,013	6	3	4	2,0	1,6	✔	20,96 €
SHSS3-8	M3	3,987	8,013	6	3	4	2,0	1,6	✔	20,96 €
SHSS3-10	M3	3,987	10,013	6	3	4	2,0	1,6	✔	20,96 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØM	SD	SL	HD	HL	TL	KS	KD	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SHSS4-4	M4	4,987	4,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	20,96 €
SHSS4-5	M4	4,987	5,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	20,96 €
SHSS4-6	M4	4,987	6,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	20,96 €
SHSS4-8	M4	4,987	8,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	20,96 €
SHSS4-10	M4	4,987	10,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	20,96 €
SHSS4-12	M4	4,987	12,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	23,91 €
SHSS4-14	M4	4,987	14,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	23,91 €
SHSS4-16	M4	4,987	16,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	23,91 €
SHSS4-20	M4	4,987	20,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	23,91 €
SHSS4-25	M4	4,987	25,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	29,91 €
SHSS4-30	M4	4,987	30,013	8	4	5	2,5	2,0	✔	29,91 €
SHSS5-4	M5	5,987	4,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	20,96 €
SHSS5-5	M5	5,987	5,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	20,96 €
SHSS5-6	M5	5,987	6,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	20,96 €
SHSS5-8	M5	5,987	8,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	20,96 €
SHSS5-10	M5	5,987	10,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	20,96 €
SHSS5-12	M5	5,987	12,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	23,91 €
SHSS5-14	M5	5,987	14,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	23,91 €
SHSS5-16	M5	5,987	16,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	23,91 €
SHSS5-20	M5	5,987	20,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	34,36 €
SHSS5-25	M5	5,987	25,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	34,36 €
SHSS5-30	M5	5,987	30,013	10	5	6	3,0	2,4	✔	34,36 €
SHSS6-6	M6	7,987	6,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	25,59 €
SHSS6-8	M6	7,987	8,013	12	6	11	4,0	3,2	-	25,59 €
SHSS6-10	M6	7,987	10,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	25,59 €
SHSS6-12	M6	7,987	12,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	25,59 €
SHSS6-16	M6	7,987	16,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	25,59 €
SHSS6-20	M6	7,987	20,013	12	6	11	4,0	3,2	✔	25,59 €
SHSS6-25	M6	7,987	25,013	12	6	11	4,0	3,2	-	69,08 €
SHSS6-30	M6	7,987	30,013	12	6	11	4,0	3,2	-	69,08 €
SHSS6.1-8/SD	M6	9,987	8,013	12	6	11	4,0	3,2	-	17,79 €
SHSS6.1-10/SD	M6	9,987	10,013	12	6	11	4,0	3,2	-	17,79 €
SHSS6.1-12/SD	M6	9,987	12,013	12	6	11	4,0	3,2	-	17,79 €
SHSS6.1-16/SD	M6	9,987	16,013	12	6	11	4,0	3,2	-	21,34 €
SHSS8-8	M8	9,987	8,013	14	7	12	5,0	4,0	-	31,97 €
SHSS8-10	M8	9,987	10,013	14	7	12	5,0	4,0	✔	31,97 €
SHSS8-12	M8	9,987	12,013	14	7	12	5,0	4,0	-	Su richiesta
SHSS8-16	M8	9,987	16,013	14	7	12	5,0	4,0	✔	39,09 €
SHSS8-20	M8	9,987	20,013	14	7	12	5,0	4,0	✔	39,09 €
SHSS8-25	M8	9,987	25,013	14	7	12	5,0	4,0	-	45,12 €
SHSS8-30	M8	9,987	30,013	14	7	12	6,0	4,0	-	39,09 €
SHSS10-12	M10	11,987	12,013	20	8	16	6,0	4,8	✔	39,36 €
SHSS10-16	M10	11,987	16,013	20	8	16	6,0	4,8	✔	47,40 €
SHSS10-20	M10	11,987	20,013	20	8	16	6,0	4,8	✔	39,36 €
SHSS10-25	M10	11,987	25,013	20	8	16	6,0	4,8	✔	39,36 €
SHSS10-30	M10	11,987	30,013	20	8	16	6,0	4,8	-	Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm