



- **Versione in plastica**
- Leggero
- Economico
- Resistente alla corrosione
- Disponibile in due dimensioni
- Fornito senza zigrinatura



Riferimenti	Corsa massima [mm]	Profilato in alluminio		Particolari
		Peso [kg]	Sup.di peso [kg] (0,1m di corsa)	
SHTP-01-06	300	0,11	0,06	Carrello quadrato con 4 fori di fissaggio simmetrici
SHTP-01-12	750	0,35	0,11	pellicole lisce e dadi in iglidur® J
SHTP-02-12	750	0,35	0,11	-

Riferimenti	A	Al	H	E1	E2	L	R	f	It	tk	ts
SHTP-01-06	45	45	19	38	36,5	67	25	1	11	8	4,2
SHTP-01-12	85	30	36	70	73,0	90	42	2	30	10	6,6
SHTP-02-12	85	30	36	70	73,0	90	42	2	30	10	6,6

Riferimenti	s	sg	d	T	l2	d2* standard	ha	H1
SHTP-01-06	5,0	-	6	M8	15	M8	9	18
SHTP-01-12	6,3	M6	12	TR10x2	17	TR10x2	16	32
SHTP-02-12	6,3	M6	12	TR10x2	17	TR10x2	16	32



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	

Riferimenti	Corsa (mm)	Prezzo unit. da 1 a 4
SHTP-01-06-100	100	107,89 €
SHTP-01-06-250	250	128,84 €
SHTP-01-12-100	100	149,84 €
SHTP-01-12-250	250	177,79 €
SHTP-01-12-500	500	224,33 €
SHTP-02-12-100	100	113,87 €
SHTP-02-12-250	250	141,83 €
SHTP-02-12-500	500	188,35 €