


Supporto per vite trapezoidale



SLS

Montaggio semplice




- **Supporto per viti LFM102, LFM184 o LFM245**
- Senza lubrificazione né manutenzione
- Attrito scarso
- Preciso e senza gioco
- Materiale
Alluminio anodizzato
Film in Drylin® R
Anello di serraggio in acciaio
(su supporto fisso)






Applicazione

- Tavola lineare

Supporto fisso



Supporto flottante



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Per vite	Per											Massa			Prezzo unit.						
		A	H	E1	E2	E3	E5	E6	It	kt	tk	ts	d1	ha	S1		S2	S3	(g)	Da	1 a	4
Supporto flottante																						
SLS102-LL	Tr10x2	50	32	36	27	6,5	40	20	30	6,5	11	6,6	10	16	M8	M4	M6	115			63,17	€
SLS184-LL	Tr18x4	72	46	54	27	13,5	40	20	36	8,6	15	9,0	12	23	M10	M4	M6	295			87,79	€
SLS245-LL	Tr24x5	94	64	70	27	22,5	40	20	50	13,0	20	13,5	14	32	M16	M4	M6	725			130,40	€
Supporto fisso																						
SLS102-FL	Tr10x2	50	32	36	-	-	-	-	30	6,5	11	6,6	10	16	M8	-	-	88			105,70	€
SLS184-FL	Tr18x4	72	46	54	-	-	-	-	36	8,6	15	9,0	12	23	M10	-	-	205			148,39	€
SLS245-FL	Tr24x5	94	64	70	-	-	-	-	50	13,0	20	13,5	14	32	M16	-	-	525			273,57	€

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm