Ingranaggio conico spiroidale

Stock Acc

Rapporto 1:1

Acciaio trattato

- ***Modulo da 1 a 3***
- *Angolo d'elica 35°*
- *Angolo primitivo 45°*
- *Angolo di testa:*
  20 denti = 49°12'
  25 denti = 48°22'
  30 denti = 47°48'
- *Angolo di pressione 20°*
- *Per una coppia ordinare 2 pignoni:*
  1 a dentatura inclinata a destra (R)
  1 a dentatura inclinata a sinistra (L)
- ***Una coppia è indissociabile***
- *Materiale: acciaio S45C*
- *Pezzi trattati con tempra ad induzione*

L = Dentatura inclinata a sinistra

R = Dentura inclinata a destra



Info

- ***Pezzi non modificabili a nostra cura***

IN STOCK*
Se no contattateci


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Modulo	Denti Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	J	K	L	Peso (kg)	Prezzo unit.
SMS1-20R	1	20	6	16	20,0	21,30	20	13,84	10,65	8	5	9,86	12	0,02	58,38 €
SMS1-20L															58,38 €
SMS1-25R	1	25	6	20	25,0	26,22	23	15,08	11,11	8	6	15,03	14	0,05	65,73 €
SMS1-25L															65,73 €
SMS1-30R	1	30	8	24	30,0	31,26	28	17,61	13,63	10	6	19,03	16	0,05	Su richiesta
SMS1-30L															Su richiesta
SMS1,5-20R	1,5	20	8	26	30,0	31,74	30	21,18	15,87	13	8	15,37	19	0,07	66,56 €
SMS1,5-20L															66,56 €
SMS1,5-25R	1,5	25	10	30	37,5	39,30	34	22,14	16,15	11,5	9	19,54	19	0,12	82,09 €
SMS1,5-25L															82,09 €
SMS1,5-30R	1,5	30	10	36	45,0	46,84	43	28,11	21,42	16	10	25,72	25	0,20	Su richiesta
SMS1,5-30L															Su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Rapporto 1:1



IN STOCK*
Se no contattateci

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Modulo	Denti Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	J	K	L	Peso (kg)	Prezzo unit.
SMS2-20R	2	20	12	34	40,0	42,4	37	24,75	18,2	14	10	21,72	22	0,15	83,33 €
SMS2-20L															83,33 €
SMS2-25R	2	25	12	40	50,0	52,38	40	24,20	16,19	10	12	26,06	20	0,20	107,00 €
SMS2-25L															107,00 €
SMS2-30R	2	30	12	45	60,0	62,42	50	29,27	21,21	12,5	12	36,06	25	0,37	159,43 €
SMS12-30L															159,43 €
SMS2,5-20R	2,5	20	14	42	50,0	52,94	48	32,42	24,47	19	12	28,06	29	0,30	147,37 €
SMS2,5-20L															147,37 €
SMS2,5-25R	2,5	25	16	50	62,5	65,54	50	30,24	20,27	12,5	15	34,57	26	0,40	174,99 €
SMS2,5-25L															174,99 €
SMS2,5-30R	2,5	30	16	60	75,0	78,04	62	36,08	26,02	17	15	47,57	32	0,77	226,39 €
SMS2,5-30L															226,39 €
SMS3-20R	3	20	16	50	60,0	63,72	58	39,60	29,86	23	15	31,57	35	0,50	180,63 €
SMS3-20L															180,63 €
SMS3-25R	3	25	20	60	75,0	78,77	60	37,57	24,39	15	20	37,43	32	0,70	231,97 €
SMS3-25L															231,97 €
SMS3-30R	3	30	20	70	90,0	93,61	75	45,25	31,80	20	20	53,43	40	1,30	301,86 €
SMS3-30L															301,86 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm