



- Angolo di pressione 20°
- Errore totale 1mm/300mm
- Materiale:
Inox 304L tranne modulo
0,25: inox 303

Opzione

- Diverse lunghezze

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	3+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Modulo	P	W	H	L	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 2
SR0.5-400/304L	0,50	11,50	6,00	12	400	✓	96,77 €
SR0.8-400/304L	0,80	11,20	6,00	12	400	✓	102,46 €
SR1-400/304L	1,00	14,00	8,00	15	400	✓	108,16 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm