


Inox 304L

Modulo 0,5

- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°

Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	INOX 304L	ottone	fibra	
Nm	0,391	0,195	0,156	
kW	0,041	0,021	0,016	



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
SSG0.5-12-304L	12	6	7	7	3	✓	23,45 €
SSG0.5-15-304L	15	7,5	8,5	8,5	3	✓	24,28 €
SSG0.5-16-304L	16	8	9	8,5	4	✓	20,15 €
SSG0.5-18-304L	18	9	10	8,5	4	-	24,99 €
SSG0.5-20-304L	20	10	11	8,5	4	✓	25,76 €
SSG0.5-22-304L	22	11	12	8,5	4	-	26,37 €
SSG0.5-24-304L	24	12	13	10	5	-	27,05 €
SSG0.5-25-304L	25	12,5	13,5	10	5	-	27,33 €
SSG0.5-26-304L	26	13	14	10	5	-	27,69 €
SSG0.5-28-304L	28	14	15	10	5	-	28,43 €
SSG0.5-30-304L	30	15	16	10	5	-	28,60 €
SSG0.5-32-304L	32	16	17	10	5	-	29,28 €
SSG0.5-36-304L	36	18	19	10	5	-	30,60 €
SSG0.5-40-304L	40	20	21	10	5	✓	31,83 €
SSG0.5-44-304L	44	22	23	10	5	-	33,14 €
SSG0.5-48-304L	48	24	25	10	5	-	34,77 €
SSG0.5-50-304L	50	25	26	12	6	✓	35,11 €
SSG0.5-54-304L	54	27	28	12	6	-	36,05 €
SSG0.5-56-304L	56	28	29	12	6	-	36,58 €
SSG0.5-60-304L	60	30	31	12	6	✓	37,54 €
SSG0.5-64-304L	64	32	33	12	6	-	41,15 €
SSG0.5-70-304L	70	35	36	12	6	-	42,15 €
SSG0.5-80-304L	80	40	41	12	6	✓	43,81 €
A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione							
SSG0.5-278-304L	278	139	140	Dimensioni: contattateci			Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm