


Inox 304L

Modulo 1,5

- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°

Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/mn.			
	INOX 304L	ottone	fibra
Nm	8,88	4,44	3,55
kW	0,93	0,46	0,37



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Stock ⁺	Prezzo Unit. da 1 a 5
SSG1.5-12-304L	12	18	21	14	8	✓	29,02 €
SSG1.5-15-304L	15	22,5	25,5	18	8	✓	31,89 €
SSG1.5-16-304L	16	24	27	20	10	✓	33,26 €
SSG1.5-18-304L	18	27	30	20	10	-	37,45 €
SSG1.5-20-304L	20	30	33	20	10	✓	39,78 €
SSG1.5-22-304L	22	33	36	20	10	-	44,02 €
SSG1.5-24-304L	24	36	39	25	10	-	46,07 €
SSG1.5-30-304L	30	45	48	25	10	✓	58,20 €
SSG1.5-32-304L	32	48	51	25	10	-	62,53 €
SSG1.5-36-304L	36	54	57	30	15	-	71,88 €
SSG1.5-40-304L	40	60	63	40	15	-	76,34 €
SSG1.5-44-304L	44	66	69	40	15	-	76,50 €
SSG1.5-46-304L	46	69	72	40	15	-	79,82 €
SSG1.5-48-304L	48	72	75	40	15	-	83,39 €
SSG1.5-50-304L	50	75	78	40	15	-	115,77 €
SSG1.5-54-304L	54	81	84	40	15	-	115,77 €
SSG1.5-56-304L	56	84	87	40	15	-	115,77 €
SSG1.5-60-304L	60	90	93	40	15	-	159,11 €
SSG1.5-64-304L	64	96	99	40	15	-	159,11 €
SSG1.5-66-304L	66	99	102	40	15	-	182,51 €
SSG1.5-70-304L	70	105	108	40	15	-	182,51 €

A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione

SSG1.5-298-304L	298	447	450	Dimensioni: contattateci	Su richiesta
-----------------	-----	-----	-----	--------------------------	--------------

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm