Catena semplice al metro



Passo 4.0 a 19.05 mm

Acciaio

- Compatibile con i pianoni semplici del cataloao
- Fornita a multipli di 1 metro, 5 metri (in rotoli) o in bobina (30 metri o 50 metri) in base ai codici

Opzioni


- Passo americano (ASA) su richiesta

Accessori

Braccio TRE e pignone tenditore PTR (vol. 2 da p.232 a p.233)







F B -				
		LØD.		

29

30 metri

SCONTI PER QUANTITÀ @ N. metri 1+ 10+ 25+

Prezzo -5% -10% Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ ® N. metri

Prezzo Su richiesta

		Passo		Rullo				Carico d	i Venduto			
											Prezzo uni	
Codice	DIN	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	multipli di	Stock*	al metro	

		Р	В	ØD	F	н	S	rottura	per		Prezzo unit
Codice	DIN	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	multipli di	Stock*	al metro
In rotolo di catena											
SUA-4	-	4,00	2,70	2,50	6,8	4,1	-	1,8	1 metro	V	∆ 260,16 €
SUA-6/M	04-1	6,00	2,80	4,00	7,8	5,0	0,60	3	5 metri	V	∆ 12,89 €
SUA-250/M	-	6,35	3,30	3,30	8,0	6,0	-	4	5 metri	V	A 15,80 €
SBR-8/M	05B-1	8,00	3,00	5,00	8,9	7,1	0,80	5	5 metri	V	A 12,86 €
SBR-375/M	06B-1	9,52	5,72	6,35	14,1	8,2	1,30	9	5 metri	V	A 8,24 €
SBR-500/M	08B-1	12,70	7,75	8,51	18,2	11,8	1,60	18	5 metri	V	A 7,97 €
SBR-625/M	10B-1	15,88	9,65	10,16	20,9	14,7	1,70	22,4	5 metri	V	A 9,94 €
SBR-750/M	12B-1	19,05	11,68	12,07	24,2	16,0	1,85	29	5 metri	V	A 12,78 €
In bobina di	cater	na									
SUA-6/M/T	04-1	6,00	2,80	4,00	7,8	5,0	0,60	3	50 metri	-	B 11,30 €
SBR-8/M/T	05B-1	8,00	3,00	5,00	8,9	7,1	0,80	5	50 metri	-	B 10,28 €
SBR-375/M/T	06B-1	9,52	5,72	6,35	14,1	8,2	1,30	9	50 metri		B 6,30 €
SBR-500/M/T	08B-1	12,70	7,75	8,51	18,2	11,8	1,60	18	50 metri	-	B 5,99 €
SBR-625/M/T	10B-1	15,88	9,65	10,16	20,9	14,7	1,70	22,4	30 metri	-	B 8,19 €

SBR-750/M/T 12B-1 19.05 11.68 12.07 24.2 *Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



B 11.60 €



Giunzione per catena al metro

Acciaio

Passo

4.0 mm a 19.05 mm

- Attacco rapido Maalia di ajunzione: es.: SUA-4/L Falsa maglia: a partire dal passo 9,52mm, es.: SBR-375/LC - Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Catene semplici in acciaio SUA e SBR (vol. 2 p.222)






SUA/L SBR/L

SBR/LC







Falsa maglia

SCONTI PER OUANTITÀ

				55 +
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Cod Maglia di	lice Falsa		Passo P	Per	Stock* Maglia di	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9 Maglia di Falsa
giunzione	maglia	DIN	(mm)	catena	giunzione	raisa maglia	giunzione maglia
SUA-4/L	-	-	4,00	SUA-4	V	-	13,18 € -
SUA-6/L	-	04-1	6,00	SUA-6	~	-	0,92 € -
SUA-250/L	-	-	6,35	SUA-250	V	-	1,06 € -
SBR-8/L	-	05B-1	8,00	SBR-8	V	-	1,19 € -
SBR-375/L	SBR-375/LC	06B-1	9,53	SBR-375	V	V	0,77 € 1,48 €
SBR-500/L	SBR-500/LC	08B-1	12,70	SBR-500	~	~	1,07 € 2,39 €
SBR-625/L	SBR-625/LC	10B-1	15,88	SBR-625	V	V	0,77 € 1,81 €
SBR-750/L	SBR-750/LC	12B-1	19,05	SBR-750	V	V	1,28 € 2,34 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



Catena semplice al metro



Passo 9.52 a 19.05 mm


- Compatibile con i pignoni semplici del catalogo
- Fornita a multipli di 5 metri

Accessori

Braccio BTE/SS e pignone (vol. 2 p.234) tenditore PTR/SS (vol. 2 p.232)



Inox



SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri	1+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

0 !!	Passo P	В	Rullo ØD	F	н	s	Carico di rottura	per	Stock*	Prezzo unit
Codice DIN	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	multipli di	SIOCK	al metro
SBS-375/M 06B-1	9,52	5,72	6,35	14,0	8,3	1,3	9	5 metri	~	33,67€
SBS-500/M 08B-1	12,70	7,75	8,51	18,7	11,8	1,6	18	5 metri	V	38,88€
SBS-625/M 10B-1	15,88	9,65	10,16	21,1	14,7	1,70	22,4	5 metri	V	54,20 €
SBS-750/M 12B-1	19,05	11,68	12,07	24,5	16,1	1,85	29	5 metri	V	62,14€

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm







Giunzione per catena al metro

Inox

Passo

9.52 mm a 19.05mm

- Attacco rapido Maalia di ajunzione:

es.: SBS-375/L Falsa maglia:

es.: SBS-375/LC

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

 Catene semplici inox SBS (vol. 2 p.224)





SBS/L

SBS/LC







Falsa maglia

SCONTI PER QUANTITÀ

N. metri	1+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice				Passo		Stock*	Stock*	Prezzo un da 1 a 49	
	Maglia di giunzione	Falsa maglia	DIN	P (mm)	Per catena	Maglia di giunzione	Falsa maglia	Maglia di Fa	lsa
S	BS-375/L	SBS-375/LC	06B-1	9,52	SBS-375	~	~	2,84 € 2,8	7€
S	BS-500/L	SBS-500/LC	08B-1	12,70	SBS-500	~	~	2,70 € 4,6	9€
S	BS-625/L	SBS-625/LC	10B-1	15,88	SBS-625	~	V	4,36 € 3,3	1 €
S	BS-750/L	SBS-750/LC	12B-1	19,05	SBS-750	~	~	2,24 € 7,0	8 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

