Puleggia dentata di posizionamento tipo T


€ Eco

Passo T2,5

Alluminio

Larghezza cinghia 6mm

- ***Per cinghia* T2,5**
- *Passo 2,5mm*
- *Materiale:*
  Alluminio





Info.

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare in funzione della produzione*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***

Accessori

- *Cinghia* **T2,5 (vol. 2 *p.197*)**
- *Rulli tendicinghia* **GTC (vol. 2 *p.236*)**

Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	-20%	Su richiesta

Codice	N. di denti	ØP primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12T2.5-10/ECO	12	9,60	9,00	13	13	9	16	pieno	✔	6,19 €
14T2.5-10/ECO	14	11,20	10,60	15	15	9	16	pieno	✔	6,31 €
15T2.5-10/ECO	15	12,00	11,40	15	15	9	16	pieno	-	6,67 €
16T2.5-10/ECO	16	12,80	12,20	16	16	9	16	pieno	✔	7,32 €
18T2.5-10/ECO	18	14,40	13,80	17,5	10	10	16	pieno	-	6,24 €
19T2.5-10/ECO	19	15,20	14,60	20	10	10	16	pieno	-	6,85 €
20T2.5-10/ECO	20	16,00	15,40	20	11	10	16	pieno	✔	6,82 €
22T2.5-10/ECO	22	17,60	17,00	22	11	10	16	pieno	✔	6,26 €
24T2.5-10/ECO	24	19,15	18,55	22	12	10	16	4	✔	7,35 €
25T2.5-10/ECO	25	19,95	19,35	25	13	10	16	4	✔	7,44 €
26T2.5-10/ECO	26	20,75	20,15	26	14	10	16	4	✔	7,73 €
28T2.5-10/ECO	28	22,35	21,75	26	14	10	16	4	✔	8,08 €
30T2.5-10/ECO	30	23,95	23,35	26	16	10	16	6	✔	8,42 €
32T2.5-10/ECO	32	25,55	24,95	32	16	10	16	6	✔	6,46 €
36T2.5-10/ECO	36	28,75	28,10	36	20	10	16	6	✔	7,07 €
40T2.5-10/ECO	40	31,90	31,30	38	22	10	16	6	✔	7,63 €
44T2.5-10/ECO	44	35,10	34,50	-	24	10	16	6	✔	8,67 €
48T2.5-10/ECO	48	38,30	37,70	-	26	10	16	6	✔	7,92 €
60T2.5-10/ECO	60	47,85	47,25	-	34	10	16	8	✔	10,54 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Puleggia dentata di posizionamento tipo T

Alluminio

Passo T5

Larghezza cinghia 10mm

- ***Per cinghia T5***
- *Passo 5mm*
- *Materiale:*
  Alluminio





Info.

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare in funzione della produzione*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***

Accessori

- *Cinghia* **T5 (vol. 2 *p.*198)**
- *Rulli tendicinghia* **GTC (vol. 2 *p.*236)**

Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	-20%	Su richiesta

Codice	N. di denti	ØP primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
10T5-15/ECO	10	15,92	15,05	19,5	8	15	21	pieno	✔	3,76 €
12T5-15/ECO	12	19,10	18,25	23	11	15	21	pieno	✔	4,24 €
14T5-15/ECO	14	22,29	21,45	25	13	15	21	pieno	✔	4,75 €
15T5-15/ECO	15	23,88	23,05	28	16	15	21	6	✔	5,18 €
16T5-15/ECO	16	25,47	24,60	32	18	15	21	6	✔	5,67 €
18T5-15/ECO	18	28,65	27,80	32	20	15	21	6	✔	5,94 €
19T5-15/ECO	19	30,25	29,40	36	22	15	21	6	✔	6,49 €
20T5-15/ECO	20	31,83	31,00	36	23	15	21	6	✔	6,75 €
22T5-15/ECO	22	35,02	34,15	38	24	15	21	6	✔	7,58 €
24T5-15/ECO	24	38,21	37,40	42	26	15	21	6	✔	8,10 €
25T5-15/ECO	25	39,80	38,95	44	26	15	21	6	✔	8,93 €
26T5-15/ECO	26	41,39	40,60	44	26	15	21	6	✔	9,53 €
27T5-15/ECO	27	42,98	42,20	48	30	15	21	8	✔	9,96 €
28T5-15/ECO	28	44,58	43,75	48	32	15	21	8	✔	10,43 €
30T5-15/ECO	30	47,76	46,95	51	34	15	21	8	✔	11,27 €
32T5-15/ECO	32	50,94	50,10	54	38	15	21	8	✔	12,51 €
36T5-15/ECO	36	57,31	56,45	64	38	15	21	8	✔	14,63 €
40T5-15/ECO	40	63,66	62,85	66,5	40	15	21	8	✔	16,38 €
42T5-15/ECO	42	66,86	66,00	70	40	15	21	8	-	17,65 €
44T5-15/ECO	44	70,05	69,20	-	45	15	21	8	-	17,49 €
48T5-15/ECO	48	76,42	75,55	-	50	15	21	8	✔	19,79 €
60T5-15/ECO	60	95,52	94,65	-	65	15	21	8	✔	29,55 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Puleggia dentata di posizionamento tipo T

€ Eco

Passo T5


Alluminio

Larghezza cinghia 16mm

- ***Per cinghia T5***
- *Passo 5mm*
- *Materiale:*
  Alluminio

Info.

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare in funzione della produzione*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***





Serie economica

Accessori

- *Cinghia* ***T5*** **(vol. 2 *p.198*)**
- *Rulli tendicinghia* ***GTC*** **(vol. 2 *p.236*)**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	-20%	Su richiesta

Codice	N. di denti	ØP primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
10T5-21/ECO	10	15,92	15,05	19,5	8	21	27	pieno	✔	4,10 €
12T5-21/ECO	12	19,10	18,25	23	11	21	27	pieno	✔	4,86 €
14T5-21/ECO	14	22,29	21,45	25	13	21	27	pieno	✔	5,36 €
15T5-21/ECO	15	23,88	23,05	28	16	21	27	6	✔	5,84 €
16T5-21/ECO	16	25,47	24,60	32	18	21	27	6	✔	6,41 €
18T5-21/ECO	18	28,65	27,80	32	20	21	27	6	✔	6,85 €
19T5-21/ECO	19	30,25	29,40	36	22	21	27	6	-	7,57 €
20T5-21/ECO	20	31,83	31,00	36	23	21	27	6	✔	7,89 €
22T5-21/ECO	22	35,02	34,15	38	24	21	27	6	✔	9,05 €
24T5-21/ECO	24	38,21	37,40	42	26	21	27	6	✔	9,64 €
25T5-21/ECO	25	39,80	38,95	44	26	21	27	6	✔	10,25 €
26T5-21/ECO	26	41,39	40,60	44	26	21	27	6	-	11,55 €
27T5-21/ECO	27	42,98	42,20	48	30	21	27	8	✔	11,33 €
28T5-21/ECO	28	44,58	43,75	48	32	21	27	8	-	12,26 €
30T5-21/ECO	30	47,76	46,95	51	34	21	27	8	✔	13,07 €
32T5-21/ECO	32	50,94	50,10	54	38	21	27	8	✔	14,81 €
36T5-21/ECO	36	57,31	56,45	64	38	21	27	8	✔	17,23 €
40T5-21/ECO	40	63,66	62,85	66,5	40	21	27	8	✔	19,48 €
42T5-21/ECO	42	66,86	66,00	70	40	21	27	8	-	20,83 €
44T5-21/ECO	44	70,05	69,20	-	45	21	27	8	✔	21,53 €
48T5-21/ECO	48	76,42	75,55	-	50	21	27	8	-	24,02 €
60T5-21/ECO	60	95,52	94,65	-	65	21	27	8	✔	35,70 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pla Eco Puleggia dentata tipo T in nylon

Nylon PA6 stampato


Passo T10


Larghezza cinghia 16mm

Serie economica



- ***Puleggia di posizionamento***
- *Passo 10mm (T10)*
- *Materiale:*
  Nylon PA6 stampato armato con 30% fibre di vetro
- ***Componenti non modificabili***






ØA**: Prealesaggio assolutamente da modificare

Info


-**Prealesaggio grezzo da stampaggio obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo*

Accessori

- *Cinghia* ***T10*** ***(vol. 2 p.200)***



1 flangia



2 flange

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	-33%	-37%	Su richiesta

Codice 1 flangia	Codice 2 flange	Z denti	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	ØE	Prezzo Unit. da 1 a 5 1 flangia	Prezzo Unit. da 1 a 5 2 flange
-	18T10-21-N2F	18	55,45	40	13	60	-	14,35 €
-	20T10-21-N2F	20	61,80	40	12	67	-	18,42 €
-	24T10-21-N2F	24	74,75	40	13	83	-	Su richiesta
30T10-21-N1F	-	30	93,65	50	14	99	19,94 €	-
32T10-21-N1F	-	32	100,00	50	14	105	Su richiesta	-

Dimensioni in mm

Puleggia dentata T di posizionamento

Passo T10

Alluminio

Larghezza cinghia 16mm



- **Passo 10mm**
- Materiali:
  Puleggia: alluminio
  Flange: acciaio

Serie economica




Info.

- **Prealesatura fornita a titolo indicativo. Può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**

Accessori

- Cinghia **T10** **(vol. 2 p.200)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	-20%	Su richiesta

Codice	Denti Z	Ø primitivo	ØD	ØE	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12T10-21-AL	12	38,35	36,35	42	28	6	✔	8,38 €
14T10-21-AL	14	44,70	42,70	48	32	8	-	10,08 €
15T10-21-AL	15	47,90	45,90	51	32	8	✔	11,32 €
16T10-21-AL	16	51,10	49,10	54	35	8	✔	12,42 €
18T10-21-AL	18	57,45	55,45	60	40	8	✔	14,86 €
19T10-21-AL	19	60,65	58,65	66	44	8	-	15,96 €
20T10-21-AL	20	63,80	61,80	66	46	8	✔	17,20 €
22T10-21-AL	22	70,20	68,20	75	52	8	-	21,72 €
24T10-21-AL	24	76,55	74,55	83	58	8	✔	24,34 €
25T10-21-AL	25	79,75	77,75	83	60	8	-	24,50 €
26T10-21-AL	26	82,90	80,90	87	60	8	-	27,31 €
27T10-21-AL	27	86,10	84,10	91	60	8	-	29,75 €
28T10-21-AL	28	89,25	87,25	93	60	8	-	30,00 €
30T10-21-AL	30	95,65	93,65	102	60	8	-	35,75 €
32T10-21-AL	32	102,00	100,00	106	65	10	-	38,61 €
36T10-21-AL	36	114,75	112,75	119	70	10	✔	45,62 €
40T10-21-AL	40	127,45	125,45	131	80	10	-	56,72 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Puleggia dentata T di posizionamento

Alluminio



Passo T10

Larghezza cinghia 25mm

- **Passo 10mm**
- Materiali:
  Puleggia: alluminio
  Flange: acciaio


Info.

- **Prealesatura fornita a titolo indicativo. Può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**

Accessori

- Cinghia **T10** **(vol. 2 p.200)**





Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	-20%	Su richiesta

Codice	Denti Z	Ø primitivo	ØD	ØE	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12T10-30-AL	12	38,35	36,35	42	28	6	✔	9,83 €
14T10-30-AL	14	44,70	42,70	48	32	8	✔	12,17 €
15T10-30-AL	15	47,90	45,90	51	32	8	✔	13,38 €
16T10-30-AL	16	51,10	49,10	54	35	8	✔	14,97 €
18T10-30-AL	18	57,45	55,45	60	40	8	✔	17,78 €
19T10-30-AL	19	60,65	58,65	66	44	8	✔	19,30 €
20T10-30-AL	20	63,80	61,80	66	46	8	✔	20,62 €
22T10-30-AL	22	70,20	68,20	75	52	8	-	26,29 €
24T10-30-AL	24	76,55	74,55	83	58	8	-	29,37 €
25T10-30-AL	25	79,75	77,75	83	60	8	-	29,70 €
26T10-30-AL	26	82,90	80,90	87	60	8	-	32,97 €
27T10-30-AL	27	86,10	84,10	91	60	8	-	36,31 €
28T10-30-AL	28	89,25	87,25	93	60	8	✔	36,53 €
30T10-30-AL	30	95,65	93,65	102	60	8	✔	43,38 €
32T10-30-AL	32	102,00	100,00	106	65	10	-	47,15 €
36T10-30-AL	36	114,75	112,75	119	70	10	✔	55,69 €
40T10-30-AL	40	127,45	125,45	131	80	10	✔	69,31 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm