

# Puleggia dentata di posizionamento tipo T

## Passo **T2,5** Alluminio

Larghezza cinghia 6mm


- Per cinghia T2,5
- Passo 2,5mm
- Materiale:  
Alluminio

### Accessori

- Cinghia T2,5
- Rulli tendicinghia GTC

### Info.

- \*Prealesatura fornita a titolo indicativo.  
Può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**



**Serie economica**

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12% Su richiesta		

Codice	N. di denti	ØP originario	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio non garantito		Prezzo Unit. da 1 a 5
								ØA*	Stock*	
12T2.5-10/ECO	12	9,60	9,00	13	13	9	16	pieno	✓	6,05 €
14T2.5-10/ECO	14	11,20	10,60	15	15	9	16	pieno	✓	6,40 €
15T2.5-10/ECO	15	12,00	11,40	15	15	9	16	pieno	-	6,76 €
16T2.5-10/ECO	16	12,80	12,20	16	16	9	16	pieno	✓	7,10 €
18T2.5-10/ECO	18	14,40	13,80	17,5	10	10	16	pieno	-	6,64 €
19T2.5-10/ECO	19	15,20	14,60	20	10	10	16	pieno	-	7,03 €
20T2.5-10/ECO	20	16,00	15,40	20	11	10	16	pieno	✓	7,10 €
22T2.5-10/ECO	22	17,60	17,00	22	11	10	16	pieno	✓	6,64 €
24T2.5-10/ECO	24	19,15	18,55	22	12	10	16	4	✓	7,25 €
25T2.5-10/ECO	25	19,95	19,35	25	13	10	16	4	✓	7,45 €
26T2.5-10/ECO	26	20,75	20,15	26	14	10	16	4	✓	7,74 €
28T2.5-10/ECO	28	22,35	21,75	26	14	10	16	4	✓	8,09 €
30T2.5-10/ECO	30	23,95	23,35	26	16	10	16	6	✓	8,49 €
32T2.5-10/ECO	32	25,55	24,95	32	16	10	16	6	✓	6,54 €
36T2.5-10/ECO	36	28,75	28,10	36	20	10	16	6	✓	7,25 €
40T2.5-10/ECO	40	31,90	31,30	38	22	10	16	6	✓	7,95 €
44T2.5-10/ECO	44	35,10	34,50	-	24	10	16	6	✓	8,80 €
48T2.5-10/ECO	48	38,30	37,70	-	26	10	16	6	✓	8,09 €
60T2.5-10/ECO	60	47,85	47,25	-	34	10	16	8	✓	10,81 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm