# Puleggia dentata di posizionamento tipo T


€ Eco

## Passo T2,5

## Alluminio

Larghezza cinghia 6mm

- ***Per cinghia* T2,5**
- *Passo 2,5mm*
- *Materiale:*
  *Alluminio*







### Info.

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare in funzione della produzione*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***

### Accessori

- *Cinghia* **T2,5 (vol. 2 *p.197*)**
- *Rulli tendicinghia* **GTC (vol. 2 *p.236*)**

**Serie economica**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -20% | Su richiesta |

| Codice | N. di denti | ØP primitivo | ØD esterno | ØE flangia | ØM | F | L | Prealesaggio non garantito ØA** | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T2.5-10/ECO | 12 | 9,60 | 9,00 | 13 | 13 | 9 | 16 | pieno | ✔ | 6,19 € |
| 14T2.5-10/ECO | 14 | 11,20 | 10,60 | 15 | 15 | 9 | 16 | pieno | ✔ | 6,31 € |
| 15T2.5-10/ECO | 15 | 12,00 | 11,40 | 15 | 15 | 9 | 16 | pieno | - | 6,67 € |
| 16T2.5-10/ECO | 16 | 12,80 | 12,20 | 16 | 16 | 9 | 16 | pieno | ✔ | 7,32 € |
| 18T2.5-10/ECO | 18 | 14,40 | 13,80 | 17,5 | 10 | 10 | 16 | pieno | - | 6,24 € |
| 19T2.5-10/ECO | 19 | 15,20 | 14,60 | 20 | 10 | 10 | 16 | pieno | - | 6,85 € |
| 20T2.5-10/ECO | 20 | 16,00 | 15,40 | 20 | 11 | 10 | 16 | pieno | ✔ | 6,82 € |
| 22T2.5-10/ECO | 22 | 17,60 | 17,00 | 22 | 11 | 10 | 16 | pieno | ✔ | 6,26 € |
| 24T2.5-10/ECO | 24 | 19,15 | 18,55 | 22 | 12 | 10 | 16 | 4 | ✔ | 7,35 € |
| 25T2.5-10/ECO | 25 | 19,95 | 19,35 | 25 | 13 | 10 | 16 | 4 | ✔ | 7,44 € |
| 26T2.5-10/ECO | 26 | 20,75 | 20,15 | 26 | 14 | 10 | 16 | 4 | ✔ | 7,73 € |
| 28T2.5-10/ECO | 28 | 22,35 | 21,75 | 26 | 14 | 10 | 16 | 4 | ✔ | 8,08 € |
| 30T2.5-10/ECO | 30 | 23,95 | 23,35 | 26 | 16 | 10 | 16 | 6 | ✔ | 8,42 € |
| 32T2.5-10/ECO | 32 | 25,55 | 24,95 | 32 | 16 | 10 | 16 | 6 | ✔ | 6,46 € |
| 36T2.5-10/ECO | 36 | 28,75 | 28,10 | 36 | 20 | 10 | 16 | 6 | ✔ | 7,07 € |
| 40T2.5-10/ECO | 40 | 31,90 | 31,30 | 38 | 22 | 10 | 16 | 6 | ✔ | 7,63 € |
| 44T2.5-10/ECO | 44 | 35,10 | 34,50 | - | 24 | 10 | 16 | 6 | ✔ | 8,67 € |
| 48T2.5-10/ECO | 48 | 38,30 | 37,70 | - | 26 | 10 | 16 | 6 | ✔ | 7,92 € |
| 60T2.5-10/ECO | 60 | 47,85 | 47,25 | - | 34 | 10 | 16 | 8 | ✔ | 10,54 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


# Puleggia dentata di posizionamento tipo T

## Alluminio

## Passo T5

Larghezza cinghia 10mm

- ***Per cinghia T5***
- *Passo 5mm*
- *Materiale:*
  *Alluminio*







### Info.

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare in funzione della produzione*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***

### Accessori

- *Cinghia* **T5 (vol. 2 *p.*198)**
- *Rulli tendicinghia* **GTC (vol. 2 *p.*236)**

**Serie economica**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -20% | Su richiesta |

| Codice | N. di denti | ØP primitivo | ØD esterno | ØE flangia | ØM | F | L | Prealesaggio non garantito ØA** | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T5-15/ECO | 10 | 15,92 | 15,05 | 19,5 | 8 | 15 | 21 | pieno | ✔ | 3,76 € |
| 12T5-15/ECO | 12 | 19,10 | 18,25 | 23 | 11 | 15 | 21 | pieno | ✔ | 4,24 € |
| 14T5-15/ECO | 14 | 22,29 | 21,45 | 25 | 13 | 15 | 21 | pieno | ✔ | 4,75 € |
| 15T5-15/ECO | 15 | 23,88 | 23,05 | 28 | 16 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 5,18 € |
| 16T5-15/ECO | 16 | 25,47 | 24,60 | 32 | 18 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 5,67 € |
| 18T5-15/ECO | 18 | 28,65 | 27,80 | 32 | 20 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 5,94 € |
| 19T5-15/ECO | 19 | 30,25 | 29,40 | 36 | 22 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 6,49 € |
| 20T5-15/ECO | 20 | 31,83 | 31,00 | 36 | 23 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 6,75 € |
| 22T5-15/ECO | 22 | 35,02 | 34,15 | 38 | 24 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 7,58 € |
| 24T5-15/ECO | 24 | 38,21 | 37,40 | 42 | 26 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 8,10 € |
| 25T5-15/ECO | 25 | 39,80 | 38,95 | 44 | 26 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 8,93 € |
| 26T5-15/ECO | 26 | 41,39 | 40,60 | 44 | 26 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 9,53 € |
| 27T5-15/ECO | 27 | 42,98 | 42,20 | 48 | 30 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 9,96 € |
| 28T5-15/ECO | 28 | 44,58 | 43,75 | 48 | 32 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 10,43 € |
| 30T5-15/ECO | 30 | 47,76 | 46,95 | 51 | 34 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 11,27 € |
| 32T5-15/ECO | 32 | 50,94 | 50,10 | 54 | 38 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 12,51 € |
| 36T5-15/ECO | 36 | 57,31 | 56,45 | 64 | 38 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 14,63 € |
| 40T5-15/ECO | 40 | 63,66 | 62,85 | 66,5 | 40 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 16,38 € |
| 42T5-15/ECO | 42 | 66,86 | 66,00 | 70 | 40 | 15 | 21 | 8 | - | 17,65 € |
| 44T5-15/ECO | 44 | 70,05 | 69,20 | - | 45 | 15 | 21 | 8 | - | 17,49 € |
| 48T5-15/ECO | 48 | 76,42 | 75,55 | - | 50 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 19,79 € |
| 60T5-15/ECO | 60 | 95,52 | 94,65 | - | 65 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 29,55 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Puleggia dentata di posizionamento tipo T

€ Eco

## Passo T5


## Alluminio

Larghezza cinghia 16mm

- ***Per cinghia T5***
- *Passo 5mm*
- *Materiale:*
  *Alluminio*

**Info.**

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare in funzione della produzione*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***







**Serie economica**

**Accessori**

- *Cinghia* ***T5*** **(vol. 2 *p.198*)**
- *Rulli tendicinghia* ***GTC*** **(vol. 2 *p.236*)**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -20% | Su richiesta |

| Codice | N. di denti | ØP primitivo | ØD esterno | ØE flangia | ØM | F | L | Prealesaggio non garantito ØA** | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T5-21/ECO | 10 | 15,92 | 15,05 | 19,5 | 8 | 21 | 27 | pieno | ✔ | 4,10 € |
| 12T5-21/ECO | 12 | 19,10 | 18,25 | 23 | 11 | 21 | 27 | pieno | ✔ | 4,86 € |
| 14T5-21/ECO | 14 | 22,29 | 21,45 | 25 | 13 | 21 | 27 | pieno | ✔ | 5,36 € |
| 15T5-21/ECO | 15 | 23,88 | 23,05 | 28 | 16 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 5,84 € |
| 16T5-21/ECO | 16 | 25,47 | 24,60 | 32 | 18 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 6,41 € |
| 18T5-21/ECO | 18 | 28,65 | 27,80 | 32 | 20 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 6,85 € |
| 19T5-21/ECO | 19 | 30,25 | 29,40 | 36 | 22 | 21 | 27 | 6 | - | 7,57 € |
| 20T5-21/ECO | 20 | 31,83 | 31,00 | 36 | 23 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 7,89 € |
| 22T5-21/ECO | 22 | 35,02 | 34,15 | 38 | 24 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 9,05 € |
| 24T5-21/ECO | 24 | 38,21 | 37,40 | 42 | 26 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 9,64 € |
| 25T5-21/ECO | 25 | 39,80 | 38,95 | 44 | 26 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 10,25 € |
| 26T5-21/ECO | 26 | 41,39 | 40,60 | 44 | 26 | 21 | 27 | 6 | - | 11,55 € |
| 27T5-21/ECO | 27 | 42,98 | 42,20 | 48 | 30 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 11,33 € |
| 28T5-21/ECO | 28 | 44,58 | 43,75 | 48 | 32 | 21 | 27 | 8 | - | 12,26 € |
| 30T5-21/ECO | 30 | 47,76 | 46,95 | 51 | 34 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 13,07 € |
| 32T5-21/ECO | 32 | 50,94 | 50,10 | 54 | 38 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 14,81 € |
| 36T5-21/ECO | 36 | 57,31 | 56,45 | 64 | 38 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 17,23 € |
| 40T5-21/ECO | 40 | 63,66 | 62,85 | 66,5 | 40 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 19,48 € |
| 42T5-21/ECO | 42 | 66,86 | 66,00 | 70 | 40 | 21 | 27 | 8 | - | 20,83 € |
| 44T5-21/ECO | 44 | 70,05 | 69,20 | - | 45 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 21,53 € |
| 48T5-21/ECO | 48 | 76,42 | 75,55 | - | 50 | 21 | 27 | 8 | - | 24,02 € |
| 60T5-21/ECO | 60 | 95,52 | 94,65 | - | 65 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 35,70 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Pla Eco Puleggia dentata tipo T in nylon

## Nylon PA6 stampato


## Passo T10


Larghezza cinghia 16mm

**Serie economica**



- ***Puleggia di posizionamento***
- *Passo 10mm (T10)*
- *Materiale:*
  *Nylon PA6 stampato armato con 30% fibre di vetro*
- ***Componenti non modificabili***






ØA**: Prealesaggio assolutamente da modificare

### Info


-**Prealesaggio grezzo da stampaggio obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo*

### Accessori

- *Cinghia* ***T10*** ***(vol. 2 p.200)***




**1 flangia**




**2 flange**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 60+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -25% | -33% | -37% | Su richiesta |

| Codice 1 flangia | Codice 2 flange | Z denti | ØD | ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | ØE | Prezzo Unit. da 1 a 5 1 flangia | Prezzo Unit. da 1 a 5 2 flange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18T10-21-N2F | 18 | 55,45 | 40 | 13 | 60 | - | 14,35 € |
| - | 20T10-21-N2F | 20 | 61,80 | 40 | 12 | 67 | - | 18,42 € |
| - | 24T10-21-N2F | 24 | 74,75 | 40 | 13 | 83 | - | Su richiesta |
| 30T10-21-N1F | - | 30 | 93,65 | 50 | 14 | 99 | 19,94 € | - |
| 32T10-21-N1F | - | 32 | 100,00 | 50 | 14 | 105 | Su richiesta | - |

*Dimensioni in mm*

# Puleggia dentata T di posizionamento

## Passo T10

Alluminio

Larghezza cinghia 16mm



- **Passo 10mm**
- Materiali:
  Puleggia: alluminio
  Flange: acciaio

**Serie economica**





### Info.

- **Prealesatura fornita a titolo indicativo. Può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**

### Accessori

- Cinghia **T10** **(vol. 2 p.200)**




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -20% | Su richiesta |

| Codice | Denti Z | Ø primitivo | ØD | ØE | ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T10-21-AL | 12 | 38,35 | 36,35 | 42 | 28 | 6 | ✔ | 8,38 € |
| 14T10-21-AL | 14 | 44,70 | 42,70 | 48 | 32 | 8 | - | 10,08 € |
| 15T10-21-AL | 15 | 47,90 | 45,90 | 51 | 32 | 8 | ✔ | 11,32 € |
| 16T10-21-AL | 16 | 51,10 | 49,10 | 54 | 35 | 8 | ✔ | 12,42 € |
| 18T10-21-AL | 18 | 57,45 | 55,45 | 60 | 40 | 8 | ✔ | 14,86 € |
| 19T10-21-AL | 19 | 60,65 | 58,65 | 66 | 44 | 8 | - | 15,96 € |
| 20T10-21-AL | 20 | 63,80 | 61,80 | 66 | 46 | 8 | ✔ | 17,20 € |
| 22T10-21-AL | 22 | 70,20 | 68,20 | 75 | 52 | 8 | - | 21,72 € |
| 24T10-21-AL | 24 | 76,55 | 74,55 | 83 | 58 | 8 | ✔ | 24,34 € |
| 25T10-21-AL | 25 | 79,75 | 77,75 | 83 | 60 | 8 | - | 24,50 € |
| 26T10-21-AL | 26 | 82,90 | 80,90 | 87 | 60 | 8 | - | 27,31 € |
| 27T10-21-AL | 27 | 86,10 | 84,10 | 91 | 60 | 8 | - | 29,75 € |
| 28T10-21-AL | 28 | 89,25 | 87,25 | 93 | 60 | 8 | - | 30,00 € |
| 30T10-21-AL | 30 | 95,65 | 93,65 | 102 | 60 | 8 | - | 35,75 € |
| 32T10-21-AL | 32 | 102,00 | 100,00 | 106 | 65 | 10 | - | 38,61 € |
| 36T10-21-AL | 36 | 114,75 | 112,75 | 119 | 70 | 10 | ✔ | 45,62 € |
| 40T10-21-AL | 40 | 127,45 | 125,45 | 131 | 80 | 10 | - | 56,72 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Puleggia dentata T di posizionamento

## Alluminio



## Passo T10

### Larghezza cinghia 25mm

- **Passo 10mm**
- Materiali:
  Puleggia: alluminio
  Flange: acciaio


**Info.**

- **Prealesatura fornita a titolo indicativo. Può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**

**Accessori**

- Cinghia **T10** **(vol. 2 p.200)**




**Serie economica**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -20% | Su richiesta |

| Codice | Denti Z | Ø primitivo | ØD | ØE | ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T10-30-AL | 12 | 38,35 | 36,35 | 42 | 28 | 6 | ✔ | 9,83 € |
| 14T10-30-AL | 14 | 44,70 | 42,70 | 48 | 32 | 8 | ✔ | 12,17 € |
| 15T10-30-AL | 15 | 47,90 | 45,90 | 51 | 32 | 8 | ✔ | 13,38 € |
| 16T10-30-AL | 16 | 51,10 | 49,10 | 54 | 35 | 8 | ✔ | 14,97 € |
| 18T10-30-AL | 18 | 57,45 | 55,45 | 60 | 40 | 8 | ✔ | 17,78 € |
| 19T10-30-AL | 19 | 60,65 | 58,65 | 66 | 44 | 8 | ✔ | 19,30 € |
| 20T10-30-AL | 20 | 63,80 | 61,80 | 66 | 46 | 8 | ✔ | 20,62 € |
| 22T10-30-AL | 22 | 70,20 | 68,20 | 75 | 52 | 8 | - | 26,29 € |
| 24T10-30-AL | 24 | 76,55 | 74,55 | 83 | 58 | 8 | - | 29,37 € |
| 25T10-30-AL | 25 | 79,75 | 77,75 | 83 | 60 | 8 | - | 29,70 € |
| 26T10-30-AL | 26 | 82,90 | 80,90 | 87 | 60 | 8 | - | 32,97 € |
| 27T10-30-AL | 27 | 86,10 | 84,10 | 91 | 60 | 8 | - | 36,31 € |
| 28T10-30-AL | 28 | 89,25 | 87,25 | 93 | 60 | 8 | ✔ | 36,53 € |
| 30T10-30-AL | 30 | 95,65 | 93,65 | 102 | 60 | 8 | ✔ | 43,38 € |
| 32T10-30-AL | 32 | 102,00 | 100,00 | 106 | 65 | 10 | - | 47,15 € |
| 36T10-30-AL | 36 | 114,75 | 112,75 | 119 | 70 | 10 | ✔ | 55,69 € |
| 40T10-30-AL | 40 | 127,45 | 125,45 | 131 | 80 | 10 | ✔ | 69,31 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm