

Puleggia dentata di posizionamento tipo T

Passo

T5

Larghezza cinghia 16mm

Aluminium

- Per cinghia T5

- Passo 5mm

- Materiale:

Aluminio

Accessori

- Cinghia T5

- Rulli tendicinghia GTC


Info.

- *Prealesatura fornita a titolo indicativo.

Può variare in funzione della produzione

- Rilavorazione imperativa a cura del cliente

- Componenti non modificabili a nostra cura



Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12%	Su richiesta	

Codice	N. di denti	ØP originario	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio non garantito		Prezzo Unit. da 1 a 5
								ØA*	Stock*	
10T5-21/ECO	10	15,92	15,05	19,5	8	21	27	pieno	✓	4,31 €
12T5-21/ECO	12	19,10	18,25	23	11	21	27	pieno	✓	5,07 €
14T5-21/ECO	14	22,29	21,45	25	13	21	27	pieno	✓	5,56 €
15T5-21/ECO	15	23,88	23,05	28	16	21	27	6	✓	6,13 €
16T5-21/ECO	16	25,47	24,60	32	18	21	27	6	✓	6,64 €
18T5-21/ECO	18	28,65	27,80	32	20	21	27	6	✓	7,10 €
19T5-21/ECO	19	30,25	29,40	36	22	21	27	6	-	7,88 €
20T5-21/ECO	20	31,83	31,00	36	23	21	27	6	✓	8,24 €
22T5-21/ECO	22	35,02	34,15	38	24	21	27	6	✓	9,49 €
24T5-21/ECO	24	38,21	37,40	42	26	21	27	6	✓	10,20 €
25T5-21/ECO	25	39,80	38,95	44	26	21	27	6	✓	10,81 €
26T5-21/ECO	26	41,39	40,60	44	26	21	27	6	-	11,81 €
27T5-21/ECO	27	42,98	42,20	48	30	21	27	8	✓	11,95 €
28T5-21/ECO	28	44,58	43,75	48	32	21	27	8	-	13,06 €
30T5-21/ECO	30	47,76	46,95	51	34	21	27	8	✓	13,89 €
32T5-21/ECO	32	50,94	50,10	54	38	21	27	8	✓	15,66 €
36T5-21/ECO	36	57,31	56,45	64	38	21	27	8	✓	18,46 €
40T5-21/ECO	40	63,66	62,85	66,5	40	21	27	8	✓	20,78 €
42T5-21/ECO	42	66,86	66,00	70	40	21	27	8	-	22,32 €
44T5-21/ECO	44	70,05	69,20	-	45	21	27	8	✓	23,02 €
48T5-21/ECO	48	76,42	75,55	-	50	21	27	8	-	25,88 €
60T5-21/ECO	60	95,52	94,65	-	65	21	27	8	✓	38,64 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm