

# Puleggia dentata T di posizionamento

## Passo

## Alluminio

## T5

Larghezza cinghia 6mm




- Passo 5mm

- Materiali:

Puleggia: alluminio 6082

Flange: alluminio fino a 46 denti o acciaio a partire da 47 denti

- Tutte le pulegge hanno i flange



Cinghia 6mm



### Opzione

- Numero di denti a scelta tra 10 e 150 denti

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z	Ø	ØD	ØM	ØA	Flange	ØE	Prezzo unit. da 1 a 5	
	Denti	Primitivo	(mm)	(mm)	(mm)	rif.	(mm)	T	PT
10T5-11	10	15,92	15,05	12	5	11XL	23,62	Su richiesta	Su richiesta
12T5-11	12	19,10	18,25	13	5	12XL	25,15		
14T5-11	14	22,28	21,45	16	5	14XL	28,44		
15T5-11	15	23,87	23,05	16	6	14XL	28,44		
16T5-11	16	25,46	24,60	16	6	14XL	28,44		
17T5-11	17	27,06	26,20	16	6	16XL	31,74		
18T5-11	18	28,65	27,80	20	6	18XL	34,80		
19T5-11	19	30,24	29,40	20	6	18XL	34,80		
20T5-11	20	31,83	31,00	20	6	20XL	38,10		
24T5-11	24	38,20	37,80	25	6	24XL	44,70		
25T5-11	25	39,79	39,00	25	6	24XL	44,70		
30T5-11	30	47,75	46,95	30	8	28XL	51,05		
32T5-11	32	50,93	50,10	30	8	16L	55,56		
36T5-11	36	57,30	56,45	30	8	14H	61,91		
37T5-11	37	58,89	58,05	40	8	15H	66,68		
40T5-11	40	63,66	62,85	40	8	16H	69,85		
45T5-11	45	71,62	70,80	40	8	18H	79,38		
48T5-11	48	76,39	75,55	40	8	19H	82,55		
50T5-11	50	79,58	78,75	60	10	20H	85,73		
56T5-11	56	89,13	88,30	60	10	22H	95,25		
60T5-11	60	95,49	94,65	60	10	24H	103,19		
70T5-11	70	111,41	110,60	60	10	28H	119,06		
80T5-11	80	127,32	126,50	60	10	32H	134,94		
84T5-11	84	133,69	132,85	60	10	33H	139,70		

Su richiesta

Su richiesta

A scelta: qualsiasi puleggia fino a questa dimensione

150T5-11 150

Dimensioni: contattateci

Su richiesta Su richiesta

Dimensioni in mm