

# Piastra di giunzione

Per cinghie T5M e T10M


PASSO

T5  
T10


- Per movimenti lineari
- Piastra di giunzione rigida
- Passo 5mm e 10mm
- Per cinghie aperte al metro T5M e T10M
- Materiale: alluminio

## Applicazioni

- Per chiudere una cinghia
- Per fissare una cinghia ad una struttura



Esempio di applicazione



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc. Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Riferimenti	Passo	B	L	H	E	F	G	d	A	Larghezza della cinghia	Prezzo unit. da 1 a 5
T5/25P	T5	44	41,5	8	25	6	8,25	5,5	3,25	25	49,67 €
T10/25P	T10	50	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	25	53,95 €
T10/32P	T10	57	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	32	56,95 €
T10/50P	T10	75	80,0	15	50	8	15,00	9,0	5,00	50	61,24 €