


Serie economica

- Modulo da 1,5 a 5
- Dentatura a norma DIN 3967, tranne modulo 1 dentatura Gleason
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Acciaio C43
- Per una coppia, occorrono due pezzi



Info.

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Denti		ØD _p	ØD _e	F	L	ØD _m	Prealesaggio non garantito			Lm	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
	Z	mod						ØA**	V	S			
TB1-15/ECO	15	1	15	17,7	7,1	16,6	13,3	4	15,4	-	9,2	-	-
TB1-45/ECO	45	1	45	45,3	7,1	17,1	25,3	8	4,9	1,9	10	-	-
TB1.5-16/ECO	16	1,5	24	26,82	12	24,0	20	10	24,42	1,0	11,7	✓	20,70 €
TB1.5-48/ECO	48	1,5	72	72,95	12	20,0	50	12	7,27	3,0	10,0	✓	63,85 €
TB2-16/ECO	16	2	32	35,80	15	28,5	26	12	33,26	1,5	12,4	✓	24,54 €
TB2-48/ECO	48	2	96	97,26	15	23,0	60	15	9,90	4,0	10,0	✓	80,10 €
TB2.5-16/ECO	16	2,5	40	44,74	18	32,0	32	12	42,41	1,5	13,0	-	36,98 €
TB2.5-48/ECO	48	2,5	120	121,58	18	26,0	70	20	12,60	5,0	10,0	-	93,43 €
TB3-16/ECO	16	3	48	53,69	18	32,0	40	15	54,25	2,0	12,1	✓	41,62 €
TB3-48/ECO	48	3	144	145,90	18	29,0	80	20	16,20	6,0	10,0	✓	112,87 €
TB3.5-16/ECO	16	3,5	56	62,64	22	38,0	48	15	62,29	2,5	15,0	-	52,92 €
TB3.5-48/ECO	48	3,5	168	170,21	22	31,0	90	20	18,48	7,0	10,0	-	149,45 €
TB4-16/ECO	16	4	64	71,59	25	41,5	55	20	71,23	3,0	15,2	✓	59,60 €
TB4-48/ECO	48	4	192	194,53	25	33,0	100	20	21,20	8,0	10,0	-	249,12 €
TB4.5-16/ECO	16	4,5	72	80,53	28	53,0	60	20	80,27	3,0	23,4	-	68,32 €
TB4.5-48/ECO	48	4,5	216	218,84	28	49,0	100	20	23,93	9,0	18,0	-	451,59 €
TB5-16/ECO	16	5	80	89,48	35	60,0	60	20	85,61	3,0	22,5	-	74,83 €
TB5-48/ECO	48	5	240	243,16	35	50,0	150	20	25,45	10,0	20,0	-	537,22 €

Dimensioni in mm