

Mini slitta di posizionamento a passo metrico




TBL

Permette le combinazioni X-Y-Z

- Piccola tavola a vite metrica per un utilizzo manuale
- Vite metrica passo a destra M6x1
- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo
- Precisione assiale < 0,10 mm
- Con manopola e indicatore di posizione
- Materiale: alluminio e acciaio
- T° d'utilizzo: da +5°C a +80°C





Precisione al 10°



CONSEGNA RAPIDA

Versione asse Z:
fissaggio tramite piastra d'estremità 4xØ4,2



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Corsa	Carico max ammesso (kg)	Coppia ammessa (Nm)	Forza statica ammessa F (daN)	Massa (kg)	Prezzo Unit. €
Tavola orizzontale asse X e Y						
TBL-50-CV	50	1	0,50	6,00	0,25	297,76 €
TBL-100-CV	100	1	0,50	6,00	0,30	299,47 €
Tavola verticale asse Z						
TBL-50Z-CV	50	0,5	0,50	6,00	0,25	302,60 €
TBL-100Z-CV	100	0,5	0,50	6,00	0,30	304,33 €

Dimensioni in mm





Mini slitta a vite metrica


Piastra di base per combinazioni X-Y-Z TBL

- **Piastra di giunzione**
- Da avvitare sotto le piastre d'estremità
- Dispone di un fissaggio tramite fori lamati
- Materiale:
alluminio anodizzato
vite acciaio zincato


Montaggio XY :
2 tavole standard
1 piastra base



Montaggio YZ :
1 tavola standard
1 tavola versione asse Z
4 vite CHc M4x20



Montaggio XYZ :
2 tavole standard
1 tavola versione asse Z
4 vite CHc M4x20



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Per corsa (mm)	Prezzo Unit.
TBL-XY50	50	34,02 €
TBL-XY100	100	36,83 €

Dimensioni in mm