



Tavola di posizionamento verticale manuale

TBV1

Per corsa verticale
Colonna Ø12mm

- Tavola a vite trapezoidale per utilizzo manuale
- Vite passo destro TR10x2
- Colonne di guida diam. 12mm
- Fissaggio all'estremità per applicazione verticale o decentrata
- Guida con 2 colonne in bronzo su 4 anelli in bronzo (senza guarnizione raschiaolio)
- Con indicatore di posizione e volante
- Precisione assiale < 0,15 mm
- Materiali:
alluminio e acciaio
- T° di utilizzo: da +5°C a +80°C

Precisione al 10°



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Corsa	Vite	Carico max ammissibile (kg)	Carico max sul volante (Nm)	Indicazione per 1 giro	Massa* (kg)	Prezzo Unit.
TBV1-50-CV	50	TR10x2	3	0,30	002,0	1,20	498,42 €
TBV1-100-CV	100	TR10x2	3	0,30	002,0	1,31	498,42 €
TBV1-150-CV	150	TR10x2	3	0,30	002,0	1,42	502,03 €
TBV1-200-CV	200	TR10x2	3	0,30	002,0	1,53	502,03 €
TBV1-300-CV	300	TR10x2	3	0,30	002,0	1,75	505,67 €

*Massa senza volane né contatore - Dimensioni in mm





Tavola di posizionamento verticale manuale

Per corsa verticale
Colonna Ø16mm


TBV2

- Tavola a vite trapezoidale per utilizzo manuale
- Vite passo destro TR12x3
- Colonne di guida diam. 16mm
- Fissaggio all'estremità per applicazione verticale o decentrata
- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo (senza guarnizione raschiaolio)
- Con indicatore di posizione e volante
- Precisione assiale < 0,15 mm
- Materiali:
alluminio e acciaio
- T° di utilizzo: da +5°C a +80°C

Precisione a 10°



CONSEGNA
RAPIDA



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Corsa	Vite	Carico max ammissibile (kg)	Carico max sul volante (Nm)	Indicazione per 1 giro	Massa* (kg)	Prezzo Unit.
TBV2-50-CV	50	TR12x3	7	0,45	003,0	2,11	544,49 €
TBV2-100-CV	100	TR12x3	7	0,45	003,0	2,29	544,49 €
TBV2-150-CV	150	TR12x3	7	0,45	003,0	2,47	550,40 €
TBV2-200-CV	200	TR12x3	7	0,45	003,0	2,65	550,40 €
TBV2-300-CV	300	TR12x3	7	0,45	003,0	3,01	556,31 €

*Massa senza volane né contatore - Dimensioni in mm




Tavola di posizionamento verticale manuale

TBV3

Per corsa verticale
Colonna Ø 20mm

- Tavola a vite trapezoidale per utilizzo manuale
- Vite passo destro TR16x4
- Colonne di guida diam. 20mm
- Fissaggio all'estremità per applicazione verticale o decentrata
- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo (senza guarnizione raschiaolio)
- Con indicatore di posizione e volante
- Precisione assiale < 0,15 mm
- Materiali:
aluminio e acciaio
- T° di utilizzo: da +5°C a +80°C

Precisione al 10°



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Corsa	Vite	Carico max ammissibile (kg)	Carico max sul volante (Nm)	Indicazione per 1 giro	Massa* (kg)	Prezzo Unit.
TBV3-50-CV	50	TR16x4	12	0,60	004,0	4,12	660,21 €
TBV3-100-CV	100	TR16x4	12	0,60	004,0	4,43	660,21 €
TBV3-150-CV	150	TR16x4	12	0,60	004,0	4,74	668,11 €
TBV3-200-CV	200	TR16x4	12	0,60	004,0	5,05	668,11 €
TBV3-300-CV	300	TR16x4	12	0,60	004,0	5,67	675,97 €

*Massa senza volante né contatore - Dimensioni in mm






Tavola di posizionamento verticale manuale

Per corsa verticale
Colonna Ø 25mm

TBV4

- Tavola a vite trapezoidale per utilizzo manuale
- Vite passo destro TR16x4
- Colonne di guida diam. 25mm
- Fissaggio all'estremità per applicazione verticale o decentrata
- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo (senza guarnizione raschiaolio)
- Con indicatore di posizione e volante
- Precisione assiale < 0,15 mm
- Materiali:
alluminio e acciaio
- T° di utilizzo: da +5°C a +80°C

Precisione al 10°



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Corsa	Vite	Carico max ammissibile (kg)	Carico max sul volante (Nm)	Indicazione per 1 giro	Massa* (kg)	Prezzo Unit.
TBV4-50-CV	50	TR16x4	20	1,25	004,0	7,28	821,26 €
TBV4-100-CV	100	TR16x4	20	1,25	004,0	7,73	821,26 €
TBV4-150-CV	150	TR16x4	20	1,25	004,0	8,18	831,48 €
TBV4-200-CV	200	TR16x4	20	1,25	004,0	8,63	831,48 €
TBV4-300-CV	300	TR16x4	20	1,25	004,0	9,53	841,69 €

*Massa senza volante né contatore - Dimensioni in mm