



TKUOP Compensa i difetti di allineamento

- Manicotto a sfere aperto autoallineante
- Per guida lineare
- Con guarnizione di tenuta incorporata
- Materiali:
Boccola termoplastica
Sfere in acciaio 70 HRC ^{±2}



Accessori

- Alberi rettificati **Z-A, Z-B, FTSN**
- Cuscinetti **NSO, S20**



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -6% | -12% | Su richiesta |

| Codice | dr | D | L | W | D1 | H | J | G | B | θ | Carico Din. Stat. | | Prezzo unit. da 1 a 4 | |
|------------|----|----|----|------|------|------|-----|-----|------|-----|-------------------|--------|-----------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | C (N) | Co (N) | | |
| TK-12-UUOP | 12 | 22 | 32 | 1,30 | 21,0 | 6,5 | 0,7 | - | 22,9 | 66° | 1020 | 1290 | ✓ | 24,72 € |
| TK-16-UUOP | 16 | 26 | 36 | 1,30 | 24,9 | 9,0 | 0,7 | - | 24,9 | 68° | 1250 | 1550 | ✓ | 30,93 € |
| TK-20-UUOP | 20 | 32 | 45 | 1,60 | 30,3 | 9,0 | 0,9 | - | 31,5 | 55° | 2090 | 2630 | ✓ | 40,53 € |
| TK-25-UUOP | 25 | 40 | 58 | 1,85 | 37,5 | 11,5 | 1,4 | 1,5 | 44,1 | 57° | 3780 | 4720 | ✓ | 54,58 € |
| TK-30-UUOP | 30 | 47 | 68 | 1,85 | 44,5 | 14,0 | 2,2 | 2,0 | 52,1 | 57° | 5470 | 6810 | - | 73,03 € |
| TK-40-UUOP | 40 | 62 | 80 | 2,15 | 59,0 | 19,5 | 2,7 | 1,5 | 60,6 | 56° | 6590 | 8230 | ✓ | 113,78 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm