

Madrevite *a passo lungo* inox 304



TPR

Fino a 40mm
di corsa per rotazione

- Madrevite fornita senza chiocciola
- Filettatura inclinata a destra
- Per regolazioni rapide senza sistema pneumatico né cinghia dentata
- Nessuna ritenuta all'arresto
- Materiale:
Inox 304

Info.


- Lunghezza max: 3000mm
(Tranne madrevite
TPR 6,35: max 1000mm)

Accessori

- Funziona con chiocciola a passo lungo EPRC e EPRF (vol. 1 p.593-594)
(incompatibile con il dado ECPR)



*Madrevite
multiprincipio*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	Passo P (mm)	Angolo d'elica	Numero di principi	Lunghezza L (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
TPR6.35-2.54-1000/SS	6,35	2,54	7,26°	2	1000	-	53,08 €
TPR6.35-25.4-1000/SS	6,35	25,4	51,85°	8	1000	✓	93,95 €
TPR10-12-1000/SS	10	12	21,54°	4	1000	✓	111,09 €
TPR10-25-1000/SS	10	25	38,51°	8	1000	-	113,09 €
TPR10-50-1000/SS	10	50	57,86°	10	1000	-	136,76 €
TPR14-25-1000/SS	14	25	29,61°	5	1000	✓	158,57 €
TPR14-30-1000/SS	14	30	34,30°	6	1000	-	139,19 €
TPR18-40-1000/SS	18	40	35,65°	8	1000	✓	233,44 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

HPC
Ct Meca

Chiocciola cilindrica per madrevite **a passo lungo**

**Fino a 40mm
di corsa per rotazione**

EPRC




- **Chiocciola singola**
- Filettatura inclinata a destra
- Senza lubrificazione e a lunga durata
- Materiale:
Iglidur J

Vantaggi

- Rendimento elevato a qualsiasi velocità
- Lunga durata
- Eccellente coefficiente di attrito
- Velocità elevata

Accessori

- Funziona con le madreviti a passo lungo TPR
(vol. 1 p.592) (incompatibile con le LPR)



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	Passo P (mm)	ØD2	B1	F assiale statica maxi (N)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
EPRC6.35-2.54	6,35	2,54	14	13	152	-	43,73 €
EPRC6.35-25.4	6,35	25,4	14	13	152	-	43,73 €
EPRC10-12	10	12	22	20	755	-	51,00 €
EPRC10-25	10	25	22	20	623	-	51,00 €
EPRC10-50	10	50	22	20	365	✓	51,00 €
EPRC14-25	14	25	30	27	1120	✓	60,56 €
EPRC14-30	14	30	30	27	932	-	60,56 €
EPRC18-40	18	40	40	36	2005	-	59,57 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Chiocciola flangiata per madrevite a passo lungo

EPRF

Fino a 40mm di corsa
per rotazione

- Chiocciola singola

- Filettatura inclinata a destra
- Senza lubrificazione e a lunga durata
- Materiale:
Iglidur J



con flangia

Vantaggi

- Rendimento elevato a qualsiasi velocità
- Lunga durata
- Eccellente coefficiente di attrito
- Velocità elevata

Accessori

- Funziona con le madreviti a passo lungo
TPR (vol. 1 p.592) (incompatibile con le LPR)



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

	Passo P							F assiale statica			Prezzo Unit.
Codice	ØD1	(mm)	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	B1	B2	maxi (N)	Stock*	da 1 a 4
EPRF6.35-2.54	6,35	2,54	13	25	19	3,2	15	5	125	-	54,75 €
EPRF6.35-25.4	6,35	25,4	13	25	19	3,2	15	5	125	✓	54,75 €
EPRF10-12	10	12	25	42	34	5	25	10	845	✓	68,86 €
EPRF10-25	10	25	25	42	34	5	25	10	780	-	68,86 €
EPRF10-50	10	50	25	42	34	5	25	10	453	✓	68,86 €
EPRF14-25	14	25	28	48	38	6	35	12	1428	-	79,83 €
EPRF14-30	14	30	28	48	38	6	35	12	1428	-	79,83 €
EPRF18-40	18	40	28	48	38	6	35	12	1910	✓	88,85 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm