

Madrevite a passo lungo

TPR

Fino a 40mm
di corsa per rotazione

- **Madrevite sola**
- Filettatura inclinata a destra
- Per regolazioni rapide senza sistema pneumatico né cinghia dentata
- Nessuna ritenuta all'arresto
- Materiale:
inox 304

Accessori


- Funziona con dadi a passo lungo EPRC e EPRF
(incompatibile con i dati ECPR)

Info.

- Lunghezza max: 3000mm
(Tranne madrevite TPR 6,35: max 1000mm)



Nuove dimensioni



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ |
|-----|--------|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codici | Passo P ØD (mm) | Angolo d'elica (°) | Numero di principi | Lunghezza L (mm) | Stock* | Prezzo unit. | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------------|----------|
| | | | | | | 1 a 4 | |
| TPR6.35-2.54-1000/SS | 6,35 | 2,54 | 7,26° | 2 | 1000 | - | 41,00 € |
| TPR6.35-25.4-1000/SS | 6,35 | 25,4 | 51,85° | 8 | 1000 | ✓ | 43,52 € |
| TPR10-12-1000/SS | 10 | 12 | 21,54° | 4 | 1000 | ✓ | 72,55 € |
| TPR10-25-1000/SS | 10 | 25 | 38,51° | 8 | 1000 | - | 74,44 € |
| TPR10-50-1000/SS | 10 | 50 | 57,86° | 10 | 1000 | ✓ | 97,15 € |
| TPR14-25-1000/SS | 14 | 25 | 29,61° | 5 | 1000 | ✓ | 107,24 € |
| TPR14-30-1000/SS | 14 | 30 | 34,30° | 6 | 1000 | - | 111,67 € |
| TPR18-40-1000/SS | 18 | 40 | 35,65° | 8 | 1000 | ✓ | 162,77 € |

Dimensioni in mm