


- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- Materiale:  
Acciaio laminato A60



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Modulo	H (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
TRM1-1000	1	9,00	10	999	✓	96,77 €
TRM1.5-1000	1,5	13,50	15	999	✓	131,68 €
TRM2-1000	2	18,00	20	999	✓	132,83 €
TRM2.5-1000	2,5	22,50	25	997	✓	176,48 €
TRM3-1000	3	27,00	30	999	✓	168,88 €
TRM4-1000	4	36,00	40	1005	✓	204,94 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm