


Cremagliaria in nylon stampato

Modulo Nylon 6 armato con 30% fibre di vetro 0,5-4,0

- Cremagliaria a dentatura dritta
- Componente stampato
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Nylon 6 armato con 30% fibre di vetro


Info.

- Le cremagliariere CRM1-350, CRM1,5-500 e CRM2-500 possono essere intestate per il montaggio continuo.



*Modulo da 1 a 4,0
con anima in acciaio*

*Modulo 0,5
senza anima in acciaio*



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
|-----|--------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | Su richiesta |



| Codice | m Modulo | A | B | Lunghezza L (mm) | Stock* | Prezzo unit. da 1 à 5 |
|-------------------------------|----------|----|----|------------------|--------|-----------------------|
| Senza anima in acciaio | | | | | | |
| CRM0.5-250 | 0,5 | 8 | 8 | 250 | ✓ | 5,87 € |
| Con anima in acciaio | | | | | | |
| CRM1-350 | 1 | 15 | 15 | 351,67 | | 13,66 € |
| CRM1.5-500 | 1,5 | 17 | 17 | 565,2 | ✓ | 21,44 € |
| CRM2-500 | 2,0 | 20 | 20 | 565,2 | ✓ | 23,64 € |
| CRM3-250 | 3,0 | 30 | 30 | 250 | - | Su richiesta |
| CRM3-500 | 3,0 | 30 | 30 | 500 | ✓ | 30,73 € |
| CRM3-1000 | 3,0 | 30 | 30 | 1000 | ✓ | 52,39 € |
| CRM4-1000 | 4,0 | 28 | 20 | 1000 | - | 54,62 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- **Componenti lavorati**
- Angolo di pressione 20°
- Lunghezza mass. 400mm
- Errore totale 1mm/300mm
- Materiale:
Plastica delrin

Opzione

- Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse (max. 400mm)

**SCONTI PER QUANTITÀ**

| | | | |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |


| Codice | Modulo | P (mm) | W (mm) | H (mm) | L (mm) | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| ZR0.5-400 | 0,5 | 11,50 | 6 | 12 | 400 | ✓ | 57,98 € |
| ZR0.8-400 | 0,8 | 11,20 | 6 | 12 | 400 | ✓ | 52,54 € |
| ZR1-400 | 1,0 | 14,00 | 8 | 15 | 400 | ✓ | 54,30 € |
| ZRR1.5-400 | 1,5 | 16,50 | 12 | 18 | 400 | ✓ | 65,08 € |
| ZRR2-400 | 2,0 | 18,00 | 15 | 20 | 400 | ✓ | 68,35 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Modulo 0,4-2,0

Acciaio


Dentatura
dritta



- Angolo di pressione 20°
- Lunghezza mass. 1800mm o 400mm in base al modulo
- Intestata con lunghezze di 1m
- Materiali:
Acciaio S235 tranne moduli 1 e 1.25
(Acciaio C40/45)

Opzione

- Altre lunghezze a partire da 10 pezzi, contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 3+ | 6+ | 10+ |
|-----|--------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | Su richiesta |

| Codice | Modulo | P | W | H | L | Stock* | Prezzo Unit. 1 à 2 |
|------------|--------|-------|----|----|------|--------|--------------------|
| R0.4-400 | 0,4 | 11,60 | 6 | 12 | 400 | ✓ | 103,04 € |
| R0.5-400 | 0,5 | 11,50 | 6 | 12 | 400 | ✓ | 35,14 € |
| R0.8-1000 | 0,8 | 11,20 | 6 | 12 | 1000 | ✓ | 184,89 € |
| R1-1000 | 1 | 14,00 | 8 | 15 | 1000 | ✓ | 120,23 € |
| R1.25-1000 | 1,25 | 13,75 | 8 | 15 | 1000 | ✓ | 208,90 € |
| RR1.5-1000 | 1,5 | 16,50 | 18 | 18 | 1000 | ✓ | 151,55 € |
| RR2-1000 | 2 | 16,00 | 18 | 18 | 1000 | - | Su richiesta |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



Inox

Modulo
0,5-1

- Angolo di pressione 20°
- Errore totale 1mm/300mm
- Materiale:
Inox 304L
tranne modulo 0.25:
inox 303

Opzione

- Diverse lunghezze a partire da 10 pezzi, contattateci

**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 3+ | 10+ |
|-----|-------------|--------------|-----|
| Sc. | Prezzo -10% | Su richiesta | |


| Codice | Modulo | P | W | H | L | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 2 |
|----------------|--------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|
| SR0.5-400/304L | 0,5 | 11,50 | 6,00 | 12 | 400 | ✓ | 99,60 € |
| SR0.8-400/304L | 0,8 | 11,20 | 6,00 | 12 | 400 | ✓ | 105,46 € |
| SR1-400/304L | 1,0 | 14,00 | 8,00 | 15 | 400 | ✓ | 111,32 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Modulo 1,0-5,0


Acciaio

- Cremagliere intestate
- Angolo di pressione 20°
- MR = sezione quadrata
- MMR = sezione rettangolare
- Materiale:
Acciaio C40/45
Acciaio 46S20



Opzioni

- Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 3+ | 6+ | 10+ | 15+ | 20+ |
|-----|--------|------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | -25% | Su richiesta |



| Codice | Modulo | W (mm) | H (mm) | Linea | | Materiale | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 2 |
|-------------|--------|--------|--------|------------------|------------------|-----------|--------|-----------------------|
| | | | | primitiva P (mm) | Lunghezza L (mm) | | | |
| MR1-1000 | 1 | 10 | 10 | 9,00 | 999 | C40/45 | ✓ | 61,99 € |
| MR1.25-1000 | 1,25 | 15 | 15 | 13,75 | 1001 | C40/45 | ✓ | 73,82 € |
| MR1.25-2000 | 1,25 | 15 | 15 | 13,75 | 1997 | C40/45 | - | 147,66 € |
| MR1.5-1000 | 1,5 | 15 | 15 | 13,50 | 997 | C40/45 | ✓ | 61,52 € |
| MR1.5-2000 | 1,5 | 15 | 15 | 13,50 | 1997 | C40/45 | ✓ | 147,66 € |
| MR1.75-2000 | 1,75 | 15 | 15 | 13,25 | 2002 | C40/45 | - | Su richiesta |
| MR2-1000 | 2 | 20 | 20 | 18,00 | 999 | 46S20 | ✓ | 49,81 € |
| MR2-2000 | 2 | 20 | 20 | 18,00 | 1997 | 46S20 | ✓ | 90,24 € |
| MR2.5-1000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,50 | 997 | 46S20 | ✓ | 54,60 € |
| MR2.5-2000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,50 | 2002 | 46S20 | - | Su richiesta |
| MR3-1000 | 3 | 30 | 30 | 27,00 | 999 | 46S20 | ✓ | 71,35 € |
| MR3-2000 | 3 | 30 | 30 | 27,00 | 1997 | 46S20 | ✓ | 142,72 € |
| MMR4-1000 | 4 | 40 | 25 | 21,00 | 1005 | C40/45 | ✓ | 153,56 € |
| MMR4-2000 | 4 | 40 | 25 | 21,00 | 2002 | C40/45 | ✓ | 305,17 € |
| MMR5-1000 | 5 | 50 | 30 | 25,00 | 1005 | C40/45 | ✓ | Su richiesta |
| MMR5-2000 | 5 | 50 | 30 | 25,00 | 2010 | C40/45 | - | Su richiesta |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- **Cremagliere intestate**
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Inox 304 trafilato

Opzione

- Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse

**SCONTI PER QUANTITÀ**

| | | | |
|------------|-------------|--------------|----|
| Qtà | 1+ | 3+ | 6+ |
| Sc. | Prezzo -10% | Su richiesta | |


| Codice | Modulo | W (mm) | H (mm) | Linea primitiva P (mm) | Lunghezza (mm) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 2 |
|-------------|--------|--------|--------|------------------------|----------------|--------|-----------------------|
| MRS1-1000 | 1,0 | 10 | 10 | 9,00 | 999 | ✓ | 80,47 € |
| MRS1.5-1000 | 1,5 | 15 | 15 | 13,50 | 999 | ✓ | 230,58 € |
| MRS2-1000 | 2,0 | 20 | 20 | 18,00 | 999 | ✓ | 252,06 € |
| MRS3-1000 | 3,0 | 30 | 30 | 27,00 | 999 | ✓ | 442,49 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Modulo 0,25-1,5


Inox

- **Componenti lavorati**
- Angolo di pressione 20°
- Errore totale 1mm/300mm
- Materiale: Inox 304L,
tranne modulo 0,25: inox 303



Opzione

- Diverse lunghezze
(quantità minima 10 pezzi)



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ |
|-----|--------|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |



| Codice | Modulo | P (mm) | ØD (mm) | H (mm) | L (mm) | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------------|
| TR0.25-400/303 | 0,25 | 5,30 | 6,00 | 5,55 | 400 | ✓ | 171,58 € |
| TR0.5-400/304L | 0,50 | 8,70 | 10,00 | 9,20 | 400 | ✓ | 118,33 € |
| TR0.7-400/304L | 0,70 | 9,80 | 12,00 | 10,50 | 400 | - | 79,35 € |
| TR0.8-400/304L | 0,80 | 9,70 | 12,00 | 10,50 | 400 | - | 80,12 € |
| TR1-400/304L | 1,00 | 9,50 | 12,00 | 10,50 | 400 | ✓ | 93,48 € |
| TR1.5-400/304L | 1,50 | 16,00 | 20,00 | 17,50 | 400 | ✓ | 118,33 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Acciaio

Modulo
1,0 - 4,0

- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- Materiale:
Acciaio trafilato C45

**SCONTI PER QUANTITÀ**

| | | | |
|-----|-------------|--------------|----|
| Qtà | 1+ | 3+ | 6+ |
| Sc. | Prezzo -10% | Su richiesta | |

| Codice | Modulo | H (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 2 |
|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------------------|
| TRM1-1000 | 1 | 9,00 | 10 | 999 | ✓ | 99,60 € |
| TRM1.5-1000 | 1,5 | 13,50 | 15 | 999 | ✓ | 135,54 € |
| TRM2-1000 | 2 | 18,00 | 20 | 999 | ✓ | 136,72 € |
| TRM2.5-1000 | 2,5 | 22,50 | 25 | 997 | ✓ | 181,65 € |
| TRM3-1000 | 3 | 27,00 | 30 | 999 | - | Su richiesta |
| TRM4-1000 | 4 | 36,00 | 40 | 1005 | - | Su richiesta |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm




Cremafiliera a sezione circolare

Stock Inx

Modulo 1,0 - 5,0

Inox

- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- Materiale:
Inox trafileto 304L



A stock
fino a modulo 2

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|--------|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 3+ | 6+ |
| Sc. | Prezzo | -10% | Su richiesta |

| Codice | Modulo | h (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 2 |
|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------------------|
| TRM1-1000/SS | 1 | 9,00 | 10 | 999 | ✓ | 125,56 € |
| TRM1.5-1000/SS | 1,5 | 13,50 | 15 | 999 | ✓ | 211,57 € |
| TRM2-1000/SS | 2 | 18,00 | 20 | 999 | ✓ | 176,50 € |
| TRM2.5-1000/SS | 2,5 | 22,50 | 25 | 997 | - | Su richiesta |
| TRM3-1000/SS | 3 | 27,00 | 30 | 999 | - | Su richiesta |
| TRM4-1000/SS | 4 | 36,00 | 40 | 1005 | - | Su richiesta |
| TRM5-1000/SS | 5 | 45,00 | 50 | 1005 | - | Su richiesta |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Scheda tecnica



- *Taglia approssimativa dei denti delle cremagliere*
- Angolo di pressione 20°



Modulo 0,25



Modulo 0,3



Modulo 0,35



Modulo 0,4



Modulo 0,5



Modulo 0,6



Modulo 0,8



Modulo 1



Modulo 1,25



Modulo 1,5



Modulo 2



Modulo 2,5



Modulo 3



Modulo 4