



Cuscinetto a flangia quadrata in ghisa

A 4 punti di fissaggio

UCF


- Cuscinetto autoallineante
- Anello esterno a portata sferica
- La velocità ammissibile dipende dalla tolleranza dell'albero
- T° d'utilizzo: da -30°C a +100°C
- Materiali:
Corpo: ghisa
Cuscinetto: acciaio

Utilizzo

- Montaggio del cuscinetto semplice

Opzioni

- Versione per l'industria alimentare



Codice	Carico (kN)		Velocità / tolleranza (g/min)			
	dinamico	statico	j7	h7	h8	h9
UCF204	12,2	6,35	6700	4900	3500	1250
UCF205	13,3	7,50	5600	4100	2900	1050
UCF206	18,6	10,80	4700	3400	2400	880
UCF207	24,5	14,60	4000	3000	2100	760
UCF208	27,7	17,00	3600	2600	1900	660
UCF209	31,0	19,50	3300	2400	1700	620
UCF210	33,5	22,50	3000	2200	1600	570
UCF211	41,5	28,00	2700	2000	1400	510
UCF212	50,0	34,50	2400	1600	1250	460

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo -20%	-40%	Su richiesta	

Codice	Alesaggio		L	J	A2	A1	A	B	ØN	S	Misura Bullone	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
	Ød	Ød											
UCF204	20	86	64	15	12	25,5	33,3	12	12,7	M10	✓	13,24 €	
UCF205	25	95	70	16	14	27,0	35,8	12	14,3	M10	✓	14,30 €	
UCF206	30	108	83	18	14	31,0	40,2	12	15,9	M10	✓	17,94 €	
UCF207	35	117	92	19	16	34,0	44,4	14	17,5	M12	✓	22,78 €	
UCF208	40	130	102	21	16	36,0	51,2	16	19,0	M14	✓	26,85 €	
UCF209	45	137	105	22	18	38,0	52,2	16	19,0	M14	-	31,19 €	
UCF210	50	143	111	22	18	40,0	54,6	16	19,0	M14	✓	40,37 €	
UCF211	55	162	130	25	20	43,0	58,4	19	22,2	M16	-	49,08 €	
UCF212	60	175	143	29	20	48,0	68,7	19	25,4	M16	✓	60,55 €	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm