

Cuscinetto a flangia ovale in ghisa

UCFL

A 2 punti di fissaggio

- Cuscinetto autoallineante
- Anello esterno a portata sferica
- La velocità ammissibile dipende dalla tolleranza dell'albero
- T° d'utilizzo: da -30°C a +100°C
- Materiale:
Supporto: ghisa
Cuscinetto: acciaio




Utilizzo

- Montaggio del cuscinetto semplice

Opzioni

- Versione per l'industria alimentare



Codice	Carico (kN)		Velocità / tolleranza (g/min)			
	dinamico	statico	j7	h7	h8	h9
UCFL204	12,2	6,35	6700	4900	3500	1250
UCFL205	13,3	7,50	5600	4100	2900	1050
UCFL206	18,6	10,80	4700	3400	2400	880
UCFL208	27,7	17,00	3600	2600	1900	660
UCFL212	50,0	34,50	2400	1600	1250	460

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-20%	-40%	Su richiesta

Codice	Alesaggio										Misura bullone	Prezzo unit. da 1 a 5		
	Ød	L	J	A2	A1	A	ØN	H	B	Bi			S	
UCFL204	20	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	M10	✓	13,70 €
UCFL205	25	130	99	16	13	27,0	16	68	35,8	34,1	14,3	M14	✓	14,75 €
UCFL206	30	148	117	18	13	31,0	16	80	40,2	38,1	15,9	M14	✓	18,51 €
UCFL208	40	175	144	21	14	36,0	16	100	51,2	49,2	19,0	M14	✓	27,70 €
UCFL212	60	250	202	29	18	48,0	23	140	68,7	65,1	25,4	M20	-	62,45 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm