


Cuscinetto ritto **polimero inox**

UCP_{PBT}

Base a 2 punti di fissaggio

- Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio
- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- Lubrificatore fornito
- T° d'utilizzo: da -35°C a +102°C
- Materiali:
 - Corpo: polimero PBT
 - Cuscinetto: inox AISI 440C
 - Con grasso alimentare





Colore

- UCP/PBT/G: verde
- UCP/PBT/W: bianco

Accessori

- Copertura di prote

Usò alimentare



Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	26+	51+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Bi	N	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCP201/PBT/G	12	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✓	90,67 €
UCP202/PBT/G	15	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✓	86,27 €
UCP203/PBT/G	17	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✓	82,15 €
UCP204/PBT/W	20	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✓	22,20 €
UCP205/PBT/W	25	36,5	140,5	105	38	11	14	14,2	71,0	34,0	14,3	✓	26,77 €
UCP206/PBT/W	30	42,9	163,0	119	46	14	18	17,8	83,0	38,1	15,9	✓	38,84 €
UCP207/PBT/W	35	47,6	168,0	128	48	14	18	18,0	94,5	42,9	17,5	✓	54,44 €
UCP208/PBT/W	40	49,2	184,0	137	54	14	18	19,5	98,0	49,2	19,0	⚠	62,76 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm