
Cuscinetto ritto in ghisa

UCP

Base a 2 punti di fissaggio

- **Cuscinetto autoallineante**
- Anello esterno a portata sferica
- La velocità ammissibile dipende dalla tolleranza dell'albero
- T° d'utilizzo: da -30°C a +100°C
- Materiali:
  Corpo: ghisa
  Cuscinetto: acciaio





Utilizzo

- Montaggio del cuscinetto semplice

Opzioni

- Versione per l'industria agroalimentare





Codice	Carico (kN) dinamico	Carico (kN) statico	Velocità / tolleranza (g/min) j7	h7	h8	h9
UCP204	12,2	6,35	6700	4900	3500	1250
UCP205	13,3	7,50	5600	4100	2900	1050
UCP206	18,6	10,80	4700	3400	2400	880
UCP207	24,5	14,60	4000	3000	2100	760
UCP208	27,7	17,00	3600	2600	1900	660
UCP209	31,0	19,50	3300	2400	1700	620
UCP210	33,5	22,50	3000	2200	1600	570
UCP211	41,5	28,00	2700	2000	1400	510
UCP212	50,0	34,50	2400	1600	1250	460

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-20%	-40%	Su richiesta

Codice	Alesaggio Ød	H	L	J	A	N	N1	H1	H2	S	B	Misura vite	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
UCP204	20	33,3	127	95	38	13	19	14	65,0	12,7	31,0	M10	✔	15,17 €
UCP205	25	36,5	140	105	38	13	19	15	71,0	14,3	34,1	M10	✔	16,38 €
UCP206	30	42,9	165	121	48	17	20	17	84,0	15,9	38,1	M14	✔	20,55 €
UCP207	35	47,6	167	127	48	17	20	18	93,0	17,5	42,9	M14	✔	26,10 €
UCP208	40	49,2	184	137	54	17	20	18	100,0	19,0	49,2	M14	✔	30,76 €
UCP209	45	54,0	190	146	54	17	20	20	106,0	19,0	49,2	M14	✔	35,73 €
UCP210	50	57,2	206	159	60	20	23	21	113,0	19,0	51,6	M16	✔	46,24 €
UCP211	55	63,5	219	171	60	20	23	23	125,0	22,2	55,6	M16	-	56,22 €
UCP212	60	69,8	241	184	70	20	23	25	138,0	25,4	65,1	M16	✔	69,36 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Cuscinetto *a flangia* quadrata in ghisa

A 4 punti di fissaggio

UCF

- ***Cuscinetto autoallineante***
- *Anello esterno a portata sferica*
- *La velocità ammissibile dipende dalla tolleranza dell'albero*
- *T° d'utilizzo: da -30°C a +100°C*
- *Materiali:*
  Corpo: ghisa
  Cuscinetto: acciaio




Utilizzo

- *Montaggio del cuscinetto semplice*

Opzioni

- *Versione per l'industria agroalimentare*



Codice	Carico (kN) dinamico	Carico (kN) statico	Velocità / tolleranza (g/min) j7	h7	h8	h9
UCF204	12,2	6,35	6700	4900	3500	1250
UCF205	13,3	7,50	5600	4100	2900	1050
UCF206	18,6	10,80	4700	3400	2400	880
UCF207	24,5	14,60	4000	3000	2100	760
UCF208	27,7	17,00	3600	2600	1900	660
UCF209	31,0	19,50	3300	2400	1700	620
UCF210	33,5	22,50	3000	2200	1600	570
UCF211	41,5	28,00	2700	2000	1400	510
UCF212	50,0	34,50	2400	1600	1250	460

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-20%	-40%	Su richiesta

Codice	Alesaggio Ød	L	J	A2	A1	A	B	ØN	S	Misura vite	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
UCF204	20	86	64	15	12	25,5	33,3	12	12,7	M10	✔	15,17 €
UCF205	25	95	70	16	14	27,0	35,8	12	14,3	M10	✔	16,38 €
UCF206	30	108	83	18	14	31,0	40,2	12	15,9	M10	✔	20,55 €
UCF207	35	117	92	19	16	34,0	44,4	14	17,5	M12	✔	26,10 €
UCF208	40	130	102	21	16	36,0	51,2	16	19,0	M14	✔	30,76 €
UCF209	45	137	105	22	18	38,0	52,2	16	19,0	M14	-	35,73 €
UCF210	50	143	111	22	18	40,0	54,6	16	19,0	M14	✔	46,24 €
UCF211	55	162	130	25	20	43,0	58,4	19	22,2	M16	-	56,22 €
UCF212	60	175	143	29	20	48,0	68,7	19	25,4	M16	✔	69,36 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cuscinetto a flangia ovale in ghisa

UCFL

A 2 punti di fissaggio

- **Cuscinetto autoallineante**
- Anello esterno a portata sferica
- La velocità ammissibile dipende dalla tolleranza dell'albero
- T° d'utilizzo: da -30°C a +100°C
- Materiale:
  Supporto: ghisa
  Cuscinetto: acciaio




Utilizzo

- Montaggio del cuscinetto semplice

Opzioni

- Versione per l'industria agroalimentare



Codice	Carico (kN) dinamico	statico	Velocità / tolleranza (g/min) j7	h7	h8	h9
UCFL204	12,2	6,35	6700	4900	3500	1250
UCFL205	13,3	7,50	5600	4100	2900	1050
UCFL206	18,6	10,80	4700	3400	2400	880
UCFL208	27,7	17,00	3600	2600	1900	660
UCFL212	50,0	34,50	2400	1600	1250	460

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-20%	-40%	Su richiesta

Codice	Alesaggio Ød	L	J	A2	A1	A	ØN	H	B	Bi	S	Misura vite	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
UCFL204	20	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	M10	✔	15,69 €
UCFL205	25	130	99	16	13	27,0	16	68	35,8	34,1	14,3	M14	✔	17,53 €
UCFL206	30	148	117	18	13	31,0	16	80	40,2	38,1	15,9	M14	✔	21,21 €
UCFL208	40	175	144	21	14	36,0	16	100	51,2	49,2	19,0	M14	✔	31,73 €
UCFL212	60	250	202	29	18	48,0	23	140	68,7	65,1	25,4	M20	-	85,17 €


Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Cuscinetto a flangia quadrata igubal®


Con 4 punti di fissaggio

EFSM

- ***Supporto polimero auto-allineante con cuscinetto***
- *Corpo in igumid®, un materiale indeformabile e resistente alla compressione*
- *Calotta in iglidur® W300, un materiale estremamente resistente all'usura*
- *Montaggio semplice*
- *Compensazione dei difetti di allineamento*
- *Resistenza ottimale alla corrosione*
- *Peso ridotto*
- *Funzionamento a secco senza manutenzione*



Non richiede manutenzione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta


Codice	Ød1 (E10)	ØdB	L	J ±0,1	A1	Ag	Foro oblungo N	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
EFSM-05	5	14,0	25	17	4,5	8,5	3,2	-	10,89 €
EFSM-06	6	14,0	25	17	4,5	8,5	3,2	✔	9,99 €
EFSM-08	8	18,0	33	22	5,5	10,5	4,3	✔	10,49 €
EFSM-10	10	22,0	38	26	6,5	12,0	5,3	✔	12,61 €
EFSM-12	12	25,0	40	28	7,0	13,0	5,3	✔	15,76 €
EFSM-15	15	30,0	49	34	8,5	15,5	6,4	-	28,25 €
EFSM-16	16	32,5	52	36	9,0	16,5	6,4	✔	20,51 €
EFSM-17	17	35,0	54	38	10,0	18,0	6,4	-	33,77 €
EFSM-20	20	40,0	65	45	11,0	20,0	8,4	✔	32,62 €
EFSM-25	25	48,5	74	52	14,0	25,0	8,4	-	40,85 €
EFSM-30	30	55,0	85	60	15,0	26,0	10,5	✔	55,81 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cuscinetto ritto polimero inox

UCPPBT — Base a 2 punti di fissaggio

- **Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio**
- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- Lubrificatore fornito
- T° d'utilizzo: da -35°C a +102°C
- Materiali:
  Corpo: polimero PBT
  Cuscinetto: inox AISI 440C
  Con grasso alimentare




Colore


- **UCP/PBT/G**: verde
- **UCP/PBT/W**: bianco


Accessori

- Coperchio di protezione

Applicazione agroalimentare







Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Bi	N	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCP201/PBT/G	12	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	-	93,33 €
UCP202/PBT/G	15	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	-	88,80 €
UCP203/PBT/G	17	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	-	84,56 €
UCP204/PBT/W	20	33,3	127,0	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	✔	22,85 €
UCP205/PBT/W	25	36,5	140,5	105	38	11	14	14,2	71,0	34,0	14,3	✔	27,55 €
UCP206/PBT/W	30	42,9	163,0	119	46	14	18	17,8	83,0	38,1	15,9	✔	39,98 €
UCP207/PBT/W	35	47,6	168,0	128	48	14	18	18,0	94,5	42,9	17,5	✔	56,03 €
UCP208/PBT/W	40	49,2	184,0	137	54	14	18	19,5	98,0	49,2	19,0	-	64,59 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox

A 4 punti di fissaggio

UCFPBT


- ***Cuscinetto autoallineante a 4 punti di fissaggio***
- *Intercambiabile con cuscinetti in ghisa*
- *Lubrificatore fornito*
- *T° d'utilizzo: da -35°C a +102°C*
- *Materiali:*
  Corpo: polimero PBT
  Cuscinetto: inox AISI 440C
  Con grasso alimentare



Colore


- **UCF/PBT/W**: *bianco*
- **UCF/PBT/G** : *verde*

Applicazione agroalimentare



Accessori

- *Coperchio di protezione*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	A	E	G	L	ØS	Z	J	Bi	N	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCF201/PBT/G	12	86	63,5	13,4	27,8	11	36,3	18,0	31,0	12,7	-	95,05 €
UCF202/PBT/G	15	86	63,5	13,4	27,8	11	36,3	18,0	31,0	12,7	-	90,46 €
UCF203/PBT/G	17	86	63,5	13,4	27,8	11	36,3	18,0	31,0	12,7	-	84,56 €
UCF204/PBT/W	20	86	63,5	13,4	27,8	11	36,3	18,0	31,0	12,7	✔	24,39 €
UCF205/PBT/W	25	95	70,0	14,0	28,0	11	36,7	17,0	34,0	14,3	✔	28,77 €
UCF206/PBT/W	30	107	83,0	14,3	31,5	11	41,4	19,2	38,1	15,9	✔	41,59 €
UCF207/PBT/W	35	118	92,0	15,5	34,8	13	46,9	21,5	42,9	17,5	-	51,77 €
UCF208/PBT/W	40	130	102,0	17,0	37,5	14	53,2	23,0	49,2	19,0	-	63,34 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Cuscinetto a flangia ovale Polimero inox

UCFL PBT — A 2 punti di fissaggio

- **Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio**
- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- Lubrificatore fornito
- T° d'utilizzo: da -35°C a +102°C
- Materiali:
  Corpo: polimero PBT
  Cuscinetto: inox AISI 440C
  Con grasso alimentare




Applicazione agroalimentare

Colore

- **UCFL/PBT/G**: verde
- **UCFL/PBT/W**: bianco

Accessori

- Coperchio di protezione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	A	E	ØB	G	L	ØS	Z	J	Bi	N	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCFL201/PBT/G	12	113	90	65,0	11,4	26,5	11	33,7	15,4	31,0	12,7	✔	93,33 €
UCFL202/PBT/G	15	113	90	65,0	11,4	26,5	11	33,7	15,4	31,0	12,7	✔	88,83 €
UCFL203/PBT/G	17	113	90	65,0	11,4	26,5	11	33,7	15,4	31,0	12,7	-	84,56 €
UCFL204/PBT/W	20	113	90	64,0	11,4	26,5	11	33,7	15,4	31,0	12,7	✔	23,19 €
UCFL205/PBT/W	25	130	99	69,0	13,5	29,1	11	36,7	17,0	34,0	14,3	✔	26,94 €
UCFL206/PBT/W	30	148	117	80,0	13,3	30,5	11	41,2	19,0	38,1	15,9	✔	36,38 €
UCFL207/PBT/W	35	164	130	90,0	16,1	32,8	13	43,4	18,0	42,9	17,5	-	51,08 €
UCFL208/PBT/W	40	176	144	100,0	20,0	37,5	14	51,7	21,5	49,2	19,0	-	60,67 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Inx ★★★ Stock Cuscinetto ritto tutto inox


Base a 2 punti di fissaggio


UCPss


- ***Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio***
- *Intercambiabile con cuscinetti in ghisa*
- *T° d'utilizzo: a +140°C*
- *Materiali:*
  Cuscinetto: inox
  Gabbia: inox

Per ambienti aggressivi









Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	H	A	E	B	S1	S2	G	W	Bi	N	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCP204/SS	20	33,3	127	95,0	38	13,0	19,0	13,0	65,0	31,0	12,7	0,70	✔	54,68 €
UCP205/SS	25	36,5	140	105,0	38	13,0	19,0	15,0	71,0	34,1	14,3	0,85	✔	60,39 €
UCP206/SS	30	42,9	165	121,0	48	17,0	20,0	17,0	84,0	38,1	15,9	1,20	✔	85,16 €
UCP207/SS	35	47,6	167	127,0	48	17,0	19,0	19,0	93,0	42,9	17,5	1,70	✔	119,69 €
UCP208/SS	40	49,2	184	137,0	54	17,0	20,0	20,0	98,0	49,2	19,0	2,10	✔	138,74 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Cuscinetto a flangia quadrata tutto inox

UCFss — A 4 punti di fissaggio

- **Cuscinetto autoallineante a 4 punti di fissaggio**
- Intercambiabile con cuscinetti in ghisa
- T° d'utilizzo: a +140°C
- Materiali:
  Cuscinetto: inox
  Gabbia: inox

Per ambienti aggressivi





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	A	E	G	L	ØS	Z	F	Bi	N	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCF204/SS	20	86	64	11	25	12	33,3	15	31,0	12,7	0,60	✔	52,20 €
UCF205/SS	25	95	70	13	27	12	35,8	16	34,1	14,3	0,86	✔	54,51 €
UCF206/SS	30	108	83	13	31	12	40,1	18	38,1	15,9	1,10	✔	80,28 €
UCF207/SS	35	117	92	15	34	14	44,4	19	42,9	17,5	1,60	-	99,44 €
UCF208/SS	40	130	102	15	36	16	51,2	21	49,2	19,0	1,90	✔	115,23 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Inx ★★★ Stock Cuscinetto a flangia ovale tutto inox


A 2 punti di fissaggio

UCFLss

- ***Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio***
- *Intercambiabile con cuscinetti in ghisa*
- *T° d'utilizzo: a +140°C*
- *Materiali:*
  Cuscinetto: inox
  Gabbia: inox

Per ambienti aggressivi





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	A	E	G	L	ØS	Z	F	ØB	Bi	N	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCFL204/SS	20	113	90	10	25,5	12	33,3	15	60	31,0	12,7	0,48	✔	37,79 €
UCFL205/SS	25	130	99	10	27,0	16	35,8	16	68	34,1	14,3	0,63	✔	46,19 €
UCFL206/SS	30	148	117	10	31,0	16	40,2	18	80	38,1	15,9	0,89	✔	66,18 €
UCFL207/SS	35	161	130	11	34,0	16	44,4	19	90	42,9	17,5	1,21	-	88,86 €
UCFL208/SS	40	175	144	11	36,0	16	51,2	21	100	49,2	19,0	1,60	✔	113,09 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*