



# Unità di guida per cilindro

Ghiera per stelo filettato del martinetto


UGAC

**UGAC: consente di raccordare lo stelo di un cilindro a ogni pezzo da mettere in movimento**

- Ghiera flottante in linea, che consente la compensazione radiale (E) dell'asse dello stelo del cilindro



- Materiale:

Acciaio zincato



## Info.

Lubrificare al momento del montaggio le 2 superfici (lettera G) del pezzo centrale



## SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -5% Su richiesta		


Codice	Ø S	Ø A	Ø B	C	Ø D	L1	L2	E	F	N	Massa (kg)	Prezzo unit.
UGAC-6	M6	9	26	19	4,5	8	14	0,5	8	2	0,02	19,18 €
UGAC-8	M8	16	38	31	5,5	8	22	1,0	13	2	0,08	22,35 €
UGAC-10F	M10x1,25	16	38	31	5,5	8	22	1,0	13	2	0,08	22,35 €
UGAC-12F	M12x1,25	24	55	45	6,5	9	28	1,0	21	4	0,19	28,11 €
UGAC-16F	M16x1,5	24	55	45	6,5	9	28	1,0	21	4	0,19	28,11 €
UGAC-20F	M20x1,5	29	70	56	8,5	10	35	1,5	24	4	0,31	35,75 €
UGAC-27F	M27x2	39	100	76	13,0	16	43	1,5	32	4	0,90	65,66 €

# Giunto per stelo filettato del cilindro UGET

**UGET: consente di raccordare lo stelo filettato di un cilindro a breve corsa con ghiera dello stelo UGAC**

- Materiali:

Acciaio brunito/acciaio zincato



## SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -5% Su richiesta		

Codice	ØS	L	B	P	Prezzo unit.
UGET-6	M6	40	4,8	10	3,62 €
UGET-8	M8	60	6,4	13	3,99 €

Dimensioni in mm