
Vite trapezoidale acciaio

LFM

1 filetto inclinato a destra

- ***Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)***
- *A norma ISO 2901 / 2903*
- *Permette di trasmettere sforzi molto importanti*
- *Ottimo stato della superficie*
- *Materiale:*
  Acciaio semiduro C35E/C45E
- *Tolleranza filettatura: DIN 103 7e*





Applicazioni

- *Macchina utensile*
- *Madrevite per tornio*

Opzione

- *Lunghezze fino a 3000mm***





Ⓐ SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta
Lungh.	1000	2000	3000	
Prezzo	Uni.	x2,12	x3,18	

Ⓑ SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	5+	10+	
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta	
Lungh.	1000	2000	3000	
Prezzo	Uni.	x2,12	x3,18	

Codice	ØD	Passo P (mm)	Ød mini.	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. al metro da 1 a 9	Prezzo unit. al metro da 20 a 39***
LFM102	10	2	6,89	0,46	✔	Ⓐ 9,19 €	Ⓐ 5,51 €
LFM123	12	3	7,68	0,65	✔	Ⓐ 13,04 €	Ⓐ 7,82 €
LFM143	14	3	9,68	0,93	✔	Ⓐ 16,96 €	Ⓐ 10,18 €
LFM164	16	4	10,47	1,15	✔	Ⓐ 20,76 €	Ⓐ 12,46 €
LFM184	18	4	12,47	1,52	✔	Ⓐ 25,59 €	Ⓐ 15,35 €
LFM204	20	4	14,47	1,91	✔	Ⓐ 30,67 €	Ⓐ 18,40 €
LFM225	22	5	15,29	2,30	✔	Ⓐ 36,77 €	Ⓐ 22,06 €
LFM245	24	5	17,27	2,80	✔	Ⓐ 42,20 €	Ⓐ 25,32 €
LFM285	28	5	21,27	3,90	✔	Ⓐ 58,51 €	Ⓐ 35,11 €
LFM306	30	6	21,56	4,33	✔	Ⓐ 64,00 €	Ⓐ 38,40 €
LFM326	32	6	23,56	5,00	✔	Ⓐ 74,52 €	Ⓐ 44,71 €
LFM366	36	6	27,56	6,55	✔	Ⓑ 58,80 €	Ⓑ 55,86 €
LFM407	40	7	30,38	8,00	✔	Ⓑ 73,84 €	Ⓑ 70,15 €
LFM447	44	7	34,38	9,86	✔	Ⓑ 97,42 €	Ⓑ 92,55 €
LFM508	50	8	39,17	12,76	✔	Ⓑ 121,51 €	Ⓑ 115,43 €
LFM609	60	9	47,98	18,65	-	Ⓑ 174,47 €	Ⓑ 165,75 €
LFM7010	70	10	56,82	25,65	-	Ⓑ 238,46 €	Ⓑ 226,54 €
LFM8010	80	10	66,82	34,21	-	Ⓑ 333,82 €	Ⓑ 317,13 €
LFM9012	90	12	74,44	43,00	-	Ⓑ 513,29 €	Ⓑ 487,63 €
LFM9516	95	16	73,71	45,60	-	Ⓑ 497,32 €	Ⓑ 472,45 €
LFM10016	100	16	78,71	51,00	-	Ⓑ 559,44 €	Ⓑ 531,47 €
LFM12016	120	16	98,71	76,00	-	Ⓑ 818,96 €	Ⓑ 778,01 €


Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - * vedere tabella sconti - Dimensioni in mm*

Vite trapezoidale acciaio

1 filetto inclinato a sinistra

LFM LH

- ***Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)***
- *A norma ISO 2901 / 2903*
- *Permette di trasmettere sforzi molto importanti*
- *Ottimo stato della superficie*
- *Materiale: acciaio semiduro C35E/C45E*
- *Tolleranza filettatura: DIN 103 7e*





Applicazioni

- *Macchina utensile*
- *Madrevite per tornio*

Opzione

- *Lunghezze fino a 3000mm***





Ⓐ SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta
Lungh.	1000	2000	3000	
Prezzo	Uni.	x2,12	x3,18	

Ⓑ SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	5+	10+	
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta	
Lungh.	1000	2000	3000	
Prezzo	Uni.	x2,12	x3,18	


Codice	ØD	Passo P (mm)	Ød mini.	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. al metro da 1 a 9	da 20 a 39***
LFM102/LH	10	2	6,89	0,46	✔	Ⓐ 11,32 €	Ⓐ 6,79 €
LFM123/LH	12	3	7,68	0,65	✔	Ⓐ 16,13 €	Ⓐ 9,68 €
LFM143/LH	14	3	9,68	0,93	✔	Ⓐ 22,09 €	Ⓐ 13,25 €
LFM164/LH	16	4	10,47	1,15	✔	Ⓐ 25,08 €	Ⓐ 15,05 €
LFM184/LH	18	4	12,47	1,52	-	Ⓐ 30,81 €	Ⓐ 18,49 €
LFM204/LH	20	4	14,47	1,91	✔	Ⓐ 35,05 €	Ⓐ 21,03 €
LFM225/LH	22	5	15,29	2,30	✔	Ⓐ 43,48 €	Ⓐ 26,09 €
LFM245/LH	24	5	17,27	2,80	✔	Ⓐ 46,42 €	Ⓐ 27,85 €
LFM285/LH	28	5	21,27	3,90	✔	Ⓐ 68,68 €	Ⓐ 41,21 €
LFM306/LH	30	6	21,56	4,33	✔	Ⓐ 72,07 €	Ⓐ 43,24 €
LFM326/LH	32	6	23,56	5,00	-	Ⓐ 83,61 €	Ⓐ 50,17 €
LFM366/LH	36	6	27,56	6,55	-	Ⓑ 66,62 €	Ⓑ 63,29 €
LFM407/LH	40	7	30,38	8,00	-	Ⓑ 90,27 €	Ⓑ 85,76 €
LFM447/LH	44	7	34,38	9,86	-	Ⓑ147,46 €	Ⓑ140,09 €
LFM508/LH	50	8	39,17	12,76	-	Ⓑ147,46 €	Ⓑ140,09 €
LFM609/LH	60	9	47,98	18,65	-	Ⓑ 224,28 €	Ⓑ213,07 €
LFM7010/LH	70	10	56,82	25,65	-	Ⓑ 306,16 €	Ⓑ290,85 €
LFM8010/LH	80	10	66,82	34,21	-	Ⓑ 443,11 €	Ⓑ420,95 €


Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - * vedere tabella sconti - Dimensioni in mm*

Vite trapezoidale inox 316L

LSM — 1 filetto inclinato a destra

- ***Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)***
- *A norma ISO 2901 / 2903*
- *Permette di trasmettere sforzi molto importanti*
- *Ottimo stato della superficie*
- *Materiale: Inox 316L*






Applicazioni

- *Macchina utensile*
- *Madrevite per tornio*

Opzione

- *Lunghezze fino a 3000mm***



Ⓐ SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta
Lungh.	1000	2000	3000	
Prezzo	Uni.	x2,12	x3,18	

Ⓑ SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	5+	10+	
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta	
Lungh.	1000	2000	3000	
Prezzo	Uni.	x2,12	x3,18	

Codice	ØD	Passo P (mm)	Ød mini.	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. al metro da 1 a 9	da 20 a 39***
LSM102	10	2	6,89	0,48	✔	Ⓐ 67,98 €	Ⓐ 40,79 €
LSM123	12	3	7,84	0,65	✔	Ⓐ 53,15 €	Ⓐ 31,89 €
LSM164	16	4	10,80	1,15	✔	Ⓐ 84,56 €	Ⓐ 50,74 €
LSM184	18	4	12,80	1,52	✔	Ⓐ 05,53 €	Ⓐ 63,32 €
LSM204	20	4	14,80	1,91	✔	Ⓐ 27,18 €	Ⓐ 76,31 €
LSM245	24	5	17,50	2,80	✔	Ⓐ 172,15 €	Ⓐ 103,29 €
LSM285	28	5	21,50	3,90	✔	Ⓐ 244,67 €	Ⓐ 146,80 €
LSM306	30	6	21,90	4,33	✔	Ⓑ 169,50 €	Ⓑ 161,03 €
LSM326	32	6	23,90	5,00	✔	Ⓑ 197,91 €	Ⓑ 188,01 €
LSM366	36	6	27,90	6,55	✔	Ⓑ 250,81 €	Ⓑ 238,27 €
LSM407	40	7	30,50	8,00	-	Ⓑ 331,16 €	Ⓑ 314,60 €
LSM508	50	8	39,17	12,76	-	Ⓑ 509,49 €	Ⓑ 484,02 €


Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - * vedere tabella sconti - Dimensioni in mm*


Vite trapezoidale inox 316L

1 filetto inclinato a sinistra

LSMLH

- ***Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)***
- *A norma ISO 2901 / 2903*
- *Permette di trasmettere sforzi molto importanti*
- *Ottimo stato della superficie*
- *Materiale: Inox 316L*






Applicazioni

- *Macchina utensile*
- *Madrevite per tornio*

Opzione

- *Lunghezze fino a 3000mm***



Ⓐ SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta
Lungh.	1000		2000	3000
Prezzo	Uni.		x2,12	x3,18

Ⓑ SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	5+	10+	
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta	
Lungh.	1000		2000	3000
Prezzo	Uni.		x2,12	x3,18


Codice	ØD	Passo P (mm)	Ød mini.	Massa (kg/m)	Prezzo unit. al metro da 1 a 9	da 20 a 39***
LSM123/LH	12	3	7,84	0,65	Ⓐ 92,91 €	Ⓐ 55,75 €
LSM164/LH	16	4	10,80	1,15	Ⓐ 120,56 €	Ⓐ 72,34 €
LSM184/LH	18	4	12,80	1,52	Ⓐ Su richiesta	Ⓐ Su richiesta
LSM204/LH	20	4	14,80	1,91	Ⓐ 149,23 €	Ⓐ 89,54 €
LSM245/LH	24	5	17,50	2,80	Ⓐ 179,48 €	Ⓐ 107,69 €
LSM285/LH	28	5	21,50	3,90	Ⓐ Su richiesta	Ⓐ Su richiesta
LSM306/LH	30	6	21,90	4,33	Ⓑ 179,91 €	Ⓑ 170,91 €
LSM326/LH	32	6	23,90	5,00	Ⓑ 227,82 €	Ⓑ 216,43 €
LSM366/LH	36	6	27,90	6,55	Ⓑ 255,20 €	Ⓑ 242,44 €
LSM407/LH	40	7	30,50	8,00	Ⓑ 371,55 €	Ⓑ 352,97 €


Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - * vedere tabella sconti - Dimensioni in mm*

Chiocciola quadrata in acciaio

VKM VKMLH 1 filetto trapezoidale destro o sinistro

- ***Maschiatura a norma*** **NFE 03.616**
- *Materiale:*
  Acciaio 11SMnPb37
- *Chiocciola lavorata*
- *Tolleranza maschiatura: 7H*





Utilizzi

- *Per comandi manuali e per velocità di rotazione basse*
- *Si sconsiglia di utilizzare il contatto acciaio/acciaio per i movimenti motorizzati*
- *Per funzioni di serraggio o di bloccaggio*
- *Per ricevere carichi statici*

Accessori

- *Vite in acciaio* ***LFM*** **(vol. 1** ***p.580-581)***
- *Vite in inox* ***LSM*** **(vol. 1** ***p.582-583)***

SCONTI PER QTÀ A

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ B

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød	Passo P	D	C	Massa (kg)	Stock*	Prezzi unit. da 1 a 9	Prezzi unit. 20 a 39**
Filettatura inclinata a destra								
VKM102	10	2	17	15	0,027	✔	A 6,15 €	A 3,69 €
VKM123	12	3	25	18	0,076	✔	A 6,56 €	A 3,94 €
VKM143	14	3	25	20	0,079	✔	A 8,29 €	A 4,97 €
VKM164	16	4	28	24	0,119	✔	A 7,74 €	A 4,64 €
VKM184	18	4	30	28	0,154	✔	A 9,88 €	A 5,93 €
VKM204	20	4	35	30	0,259	✔	A 10,89 €	A 6,53 €
VKM225	22	5	35	33	0,240	✔	A 15,06 €	A 9,04 €
VKM245	24	5	40	36	0,354	✔	A 14,97 €	A 8,98 €
VKM285	28	5	45	42	0,506	✔	A 19,35 €	A 11,61 €
VKM306	30	6	45	45	0,513	✔	A 23,43 €	A 14,06 €
VKM326	32	6	55	48	0,891	✔	A 33,86 €	A 20,32 €
VKM366	36	6	60	54	1,163	✔	B 25,10 €	B 23,85 €
VKM407	40	7	60	60	1,216	✔	B 30,66 €	B 29,13 €
VKM447	44	7	65	66	1,538	-	B Su richiesta	B Su richiesta
Filettatura inclinata a sinistra								
VKM102/LH	10	2	17	15	0,027	✔	A 8,00 €	A 4,80 €
VKM123/LH	12	3	25	18	0,076	✔	A 7,61 €	A 4,57 €
VKM143/LH	14	3	25	20	0,079	✔	A 10,05 €	A 6,03 €
VKM164/LH	16	4	28	24	0,119	✔	A 9,17 €	A 5,50 €
VKM184/LH	18	4	30	28	0,154	✔	A 11,90 €	A 7,14 €
VKM204/LH	20	4	35	30	0,259	✔	A 13,12 €	A 7,87 €
VKM225/LH	22	5	35	33	0,240	✔	A 16,91 €	A 10,15 €
VKM245/LH	24	5	40	36	0,354	✔	A 17,50 €	A 10,50 €
VKM285/LH	28	5	45	42	0,506	-	A 22,50 €	A 13,50 €
VKM306/LH	30	6	45	45	0,513	-	A 27,97 €	A 16,78 €
VKM326/LH	32	6	55	48	0,891	-	A 39,33 €	A 23,60 €
VKM366/LH	36	6	60	54	1,163	-	B 30,29 €	B 28,78 €
VKM407/LH	40	7	60	60	1,216	-	B 35,10 €	B 33,35 €
VKM447/LH	44	7	65	66	1,538	-	B Su richiesta	B Su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


**** vedere tabella sconti**


Chiocciola cilindrica in acciaio

1 filetto trapezoidale destro o sinistro

KSM
KSMLH

- ***Filettatura inclinata a destra o a sinistra***
- *Maschiatura a norma* NFE 03.616
- *Chiocciola lavorata*
- *Tolleranza maschiatura:* 7H
- *Materiale: acciaio* 11SMnPb37





Accessori

- *Vite in acciaio* ***LFM*** **(vol. 1 *p.580*)**
- *Vite in inox* ***LSM*** **(vol. 1 *p.582*)**

SCONTI PER QTÀ A

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ B

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød	Passo P	ØD	C	Massa (kg)	Stock*	Prezzi unit. da 1 a 9	Prezzi unit. da 20 a 39**
Filettatura inclinata a destra								
KSM102	10	2	22	15	0,035	✔	A 9,76 €	A 5,86 €
KSM123	12	3	26	18	0,055	✔	A 5,76 €	A 3,46 €
KSM143	14	3	30	21	0,090	✔	A 24,62 €	A 14,77 €
KSM164	16	4	36	24	0,155	✔	A 8,20 €	A 4,92 €
KSM184	18	4	40	27	0,215	✔	A 9,51 €	A 5,71 €
KSM204	20	4	45	30	0,305	✔	A 11,31 €	A 6,79 €
KSM225	22	5	45	33	0,322	✔	A 13,08 €	A 7,85 €
KSM245	24	5	50	36	0,440	✔	A 15,82 €	A 9,49 €
KSM285	28	5	60	42	0,740	✔	A 24,10 €	A 14,46 €
KSM306	30	6	60	45	0,765	✔	A 23,81 €	A 14,29 €
KSM326	32	6	60	48	0,790	-	A 26,08 €	A 15,65 €
KSM366	36	6	75	54	1,470	-	B 28,98 €	B 27,53 €
KSM407	40	7	80	60	1,830	✔	B 33,53 €	B 31,85 €
KSM508	50	8	90	75	2,695	-	B 87,90 €	B 83,51 €
KSM609	60	9	100	90	3,865	-	B 111,51 €	B 105,93 €
KSM7010	70	10	110	100	5,115	-	B 138,08 €	B 131,18 €
KSM8010	80	10	120	110	6,000	-	B 180,67 €	B 171,64 €
Filettatura inclinata a sinistra								
KSM102/LH	10	2	22	15	0,035	-	A 14,55 €	A 8,73 €
KSM123/LH	12	3	26	18	0,055	✔	A 9,04 €	A 5,42 €
KSM143/LH	14	3	30	21	0,090	-	A 12,18 €	A 7,31 €
KSM164/LH	16	4	36	24	0,155	✔	A 11,02 €	A 6,61 €
KSM184/LH	18	4	40	27	0,215	-	A 10,64 €	A 6,38 €
KSM204/LH	20	4	45	30	0,305	✔	A 12,16 €	A 7,30 €
KSM225/LH	22	5	45	33	0,322	-	A 21,28 €	A 12,77 €
KSM245/LH	24	5	50	36	0,440	-	A 19,31 €	A 11,59 €
KSM285/LH	28	5	60	42	0,740	✔	A 29,78 €	A 17,87 €
KSM306/LH	30	6	60	45	0,765	-	A 45,71 €	A 27,43 €
KSM326/LH	32	6	60	48	0,790	-	A 34,03 €	A 20,42 €
KSM366/LH	36	6	75	54	1,470	-	B 30,95 €	B 29,40 €
KSM407/LH	40	7	80	60	1,830	-	B 36,93 €	B 35,08 €
KSM447/LH	44	7	80	66	1,890	-	B Su richiesta	B Su richiesta
KSM508/LH	50	8	90	75	2,695	-	B 149,80 €	B 142,31 €
KSM609/LH	60	9	100	90	3,865	-	B 173,73 €	B 165,04 €
KSM7010/LH	70	10	110	100	5,115	-	B 197,96 €	B 188,06 €
KSM8010/LH	80	10	120	110	6,000	-	B 230,37 €	B 218,85 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


**** vedere tabella sconti**

Chiocciola esagonale in acciaio

SKM SKMLH 1 filetto trapezoidale destro o sinistro

- ***Maschiatura a norma*** **NFE 03.616**
- *Materiale:*
  Acciaio 11SMnPb37
- *Chiocciola lavorata*
- *Tolleranza maschiatura: 7H*





Utilizzi

- *Per comandi manuali e per velocità di rotazione basse*
- *Si sconsiglia di utilizzare il contatto acciaio/acciaio per i movimenti motorizzati*
- *Per funzioni di serraggio o di bloccaggio*
- *Per ricevere carichi statici*

SCONTI PER QTÀ Ⓐ

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ Ⓑ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød	Passo P	SW	C	Massa (kg)	Stock*	Prezzi unit. da 1 a 9	Prezzi unit. da 20 a 39**
Filettatura inclinata a destra								
SKM102	10	2	17	15	0,022	✔	Ⓐ 5,34 €	Ⓐ 3,20 €
SKM123	12	3	19	18	0,032	✔	Ⓐ 5,38 €	Ⓐ 3,23 €
SKM143	14	3	22	21	0,049	✔	Ⓐ 7,32 €	Ⓐ 4,39 €
SKM164	16	4	24	24	0,065	✔	Ⓐ 7,37 €	Ⓐ 4,42 €
SKM184	18	4	27	27	0,091	✔	Ⓐ 9,09 €	Ⓐ 5,45 €
SKM204	20	4	30	30	0,124	✔	Ⓐ 9,17 €	Ⓐ 5,50 €
SKM225	22	5	30	33	0,125	✔	Ⓐ 11,52 €	Ⓐ 6,91 €
SKM245	24	5	36	36	0,219	✔	Ⓐ 11,95 €	Ⓐ 7,17 €
SKM285	28	5	41	42	0,318	✔	Ⓐ 15,10 €	Ⓐ 9,06 €
SKM306	30	6	46	45	0,445	✔	Ⓐ 16,99 €	Ⓐ 10,19 €
SKM326	32	6	50	48	0,567	✔	Ⓐ 23,18 €	Ⓐ 13,91 €
SKM366	36	6	55	54	0,708	✔	Ⓑ 16,95 €	Ⓑ 16,10 €
SKM407	40	7	60	60	0,893	✔	Ⓑ 24,56 €	Ⓑ 23,33 €
SKM508	50	8	75	75	1,889	✔	Ⓑ 74,04 €	Ⓑ 70,34 €
SKM609	60	9	90	90	3,277	-	Ⓑ 111,11 €	Ⓑ 105,55 €
Filettatura inclinata a sinistra								
SKM102/LH	10	2	17	15	0,022	-	Ⓐ 8,03 €	Ⓐ 4,82 €
SKM123/LH	12	3	19	18	0,032	-	Ⓐ 7,44 €	Ⓐ 4,46 €
SKM143/LH	14	3	22	21	0,049	-	Ⓐ 11,52 €	Ⓐ 6,91 €
SKM164/LH	16	4	24	24	0,065	-	Ⓐ 9,55 €	Ⓐ 5,73 €
SKM184/LH	18	4	27	27	0,091	-	Ⓐ 13,63 €	Ⓐ 8,18 €
SKM204/LH	20	4	30	30	0,124	-	Ⓐ 11,53 €	Ⓐ 6,92 €
SKM225/LH	22	5	30	33	0,125	-	Ⓐ 16,91 €	Ⓐ 10,15 €
SKM245/LH	24	5	36	36	0,219	-	Ⓐ 14,26 €	Ⓐ 8,56 €
SKM285/LH	28	5	41	42	0,318	-	Ⓐ 19,64 €	Ⓐ 11,78 €
SKM306/LH	30	6	46	45	0,445	-	Ⓐ 21,79 €	Ⓐ 13,07 €
SKM326/LH	32	6	50	48	0,567	-	Ⓐ 27,30 €	Ⓐ 16,38 €
SKM366/LH	36	6	55	54	0,708	-	Ⓑ 19,94 €	Ⓑ 18,94 €
SKM407/LH	40	7	60	60	0,893	-	Ⓑ 29,63 €	Ⓑ 28,15 €
SKM447/LH	44	7	65	66	1,538	-	Ⓑ Su richiesta	Ⓑ Su richiesta
SKM508/LH	50	8	75	75	1,889	-	Ⓑ 118,59 €	Ⓑ 112,66 €
SKM609/LH	60	9	90	90	3,277	-	Ⓑ 148,44 €	Ⓑ 141,02 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


**** vedere tabella sconti**

Chiocciola cilindrica in bronzo

1 filetto trapezoidale destro o sinistro

LRM
LRMLH

- ***Maschiatura a norma** NFE 03.616*
- *Chiocciola lavorata*
- *Tolleranza maschiatura: 7H*
- *Materiale: Bronzo CuSn8P*





Utilizzi

- *Per comandi manuali o motorizzati*
- *Per velocità di rotazione basse e medie*
- *Per lavorare con carichi*
- *L'utilizzo con viti in acciaio o acciaio inox consente di ottenere buoni risultati soprattutto in presenza di una corretta lubrificazione*

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓐ

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ Ⓑ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød	Passo P	ØD	C	Massa (kg)	Stock*	Prezzi unit. da 1 a 9	Prezzi unit. 20 a 39**
Filettatura inclinata a destra								
LRM102	10	2	22	20	0,053	✔	Ⓐ 14,08 €	Ⓐ 8,45 €
LRM123	12	3	26	24	0,083	✔	Ⓐ 15,09 €	Ⓐ 9,05 €
LRM143	14	3	30	28	0,135	✔	Ⓐ 21,46 €	Ⓐ 12,88 €
LRM164	16	4	36	32	0,232	✔	Ⓐ 29,81 €	Ⓐ 17,89 €
LRM184	18	4	40	36	0,320	✔	Ⓐ 37,96 €	Ⓐ 22,78 €
LRM204	20	4	45	40	0,455	✔	Ⓐ 49,90 €	Ⓐ 29,94 €
LRM225	22	5	45	44	0,480	✔	Ⓐ 53,84 €	Ⓐ 32,30 €
LRM245	24	5	50	48	0,656	✔	Ⓐ 69,00 €	Ⓐ 41,40 €
LRM285	28	5	60	56	1,102	✔	Ⓐ 109,58 €	Ⓐ 65,75 €
LRM306	30	6	60	60	1,140	✔	Ⓐ 110,95 €	Ⓐ 66,57 €
LRM326	32	6	60	64	1,177	✔	Ⓐ 118,53 €	Ⓐ 71,12 €
LRM366	36	6	75	72	2,189	✔	Ⓑ 130,81 €	Ⓑ 124,27 €
LRM407	40	7	80	80	2,725	✔	Ⓑ 167,77 €	Ⓑ 159,38 €
LRM508	50	8	90	100	4,014	-	Ⓑ 250,03 €	Ⓑ 237,53 €
LRM609	60	9	100	120	5,150	-	Ⓑ 331,51 €	Ⓑ 314,93 €
Filettatura inclinata a sinistra								
LRM102/LH	10	2	22	20	0,053	✔	Ⓐ 18,82 €	Ⓐ 11,29 €
LRM123/LH	12	3	26	24	0,083	✔	Ⓐ 16,85 €	Ⓐ 10,11 €
LRM143/LH	14	3	30	28	0,135	-	Ⓐ Su richiesta	Ⓐ Su richiesta
LRM164/LH	16	4	36	32	0,232	✔	Ⓐ 31,61 €	Ⓐ 18,97 €
LRM184/LH	18	4	40	36	0,320	✔	Ⓐ 40,49 €	Ⓐ 24,29 €
LRM204/LH	20	4	45	40	0,455	✔	Ⓐ 52,44 €	Ⓐ 31,46 €
LRM225/LH	22	5	45	44	0,480	✔	Ⓐ 68,84 €	Ⓐ 41,30 €
LRM245/LH	24	5	50	48	0,656	✔	Ⓐ 70,47 €	Ⓐ 42,28 €
LRM285/LH	28	5	60	56	1,102	✔	Ⓐ 124,73 €	Ⓐ 74,84 €
LRM306/LH	30	6	60	60	1,140	✔	Ⓐ 120,79 €	Ⓐ 72,47 €
LRM326/LH	32	6	60	64	1,177	✔	Ⓐ 133,75 €	Ⓐ 80,25 €
LRM366/LH	36	6	75	72	2,189	-	Ⓑ 140,76 €	Ⓑ 133,72 €
LRM407/LH	40	7	80	80	2,725	-	Ⓑ 173,67 €	Ⓑ 164,99 €
LRM447/LH	44	7	80	88	2,815	-	Ⓑ Su richiesta	Ⓑ Su richiesta
LRM508/LH	50	8	90	100	4,014	-	Ⓑ 298,54 €	Ⓑ 283,61 €
LRM609/LH	60	9	100	120	5,150	-	Ⓑ 386,15 €	Ⓑ 366,84 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

**** vedere tabella sconti**


Chiocciola flangiata in bronzo


Brz Stock

BFM
BFMLH

1 filetto trapezoidale destro o sinistro

- ***Flangia con tolleranza***
- *Maschiatura a norma NFE 03.616*
- *Chiocciola lavorata*
- *Tolleranza maschiatura: 7H*
- *Materiale:*
  Bronzo CuSn8P





Utilizzi

- *Per comandi manuali o motorizzati*
- *Per velocità di rotazione basse e medie*
- *Per lavorare con carichi*
- *L'utilizzo con viti in acciaio o acciaio inox consente di ottenere buoni risultati soprattutto in presenza di una corretta lubrificazione*

SCONTI PER QTÀ Ⓐ

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ Ⓑ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød	ØD1	ØD4	ØD5	ØD6	L1	L2	L3	Stock*	Prezzi unit. da 1 a 9	Prezzi unit. 20 a 39**
Filettatura inclinata a destra											
BFM102	10 x 2	25	42	34	5	25	10	6	✔	Ⓐ 33,35 €	Ⓐ 20,01 €
BFM123	12 x 3	28	48	38	6	35	12	8	✔	Ⓐ 50,68 €	Ⓐ 30,41 €
BFM164	16 x 4	28	48	38	6	35	12	8	✔	Ⓐ 50,43 €	Ⓐ 30,26 €
BFM184	18 x 4	28	48	38	6	35	12	8	✔	Ⓐ 50,18 €	Ⓐ 30,11 €
BFM204	20 x 4	32	55	45	7	44	12	8	-	Ⓐ 73,02 €	Ⓐ 43,81 €
BFM225	22 x 5	32	55	45	7	44	12	8	✔	Ⓐ 75,58 €	Ⓐ 45,35 €
BFM245	24 x 5	32	55	45	7	44	12	8	✔	Ⓐ 67,46 €	Ⓐ 40,48 €
BFM285	28 x 5	38	62	50	7	46	14	8	✔	Ⓐ 95,56 €	Ⓐ 57,34 €
BFM306	30 x 6	38	62	50	7	46	14	8	✔	Ⓐ 91,76 €	Ⓐ 55,06 €
BFM326	32 x 6	45	70	58	7	54	16	10	✔	Ⓐ 129,20 €	Ⓐ 129,20 €
BFM366	36 x 6	45	70	58	7	54	16	10	✔	Ⓑ 80,22 €	Ⓑ 76,21 €
BFM407	40 x 7	63	95	78	9	66	16	12	✔	Ⓑ 148,71 €	Ⓑ 141,27 €
BFM447	44 x 7	63	95	78	9	66	16	12	-	Ⓑ 173,49 €	Ⓑ 164,82 €
BFM508	50 x 8	72	110	90	11	75	18	14	✔	Ⓑ 252,46 €	Ⓑ 239,84 €
BFM609	60 x 9	88	130	110	13	90	20	16	-	Ⓑ 404,47 €	Ⓑ 384,25 €
BFM7010	70 x 10	95	140	120	13	105	22	17	-	Ⓑ 572,33 €	Ⓑ 543,71 €
Filettatura inclinata a sinistra											
BFM102/LH	10 x 2	25	42	34	5	25	10	6	-	Ⓐ 37,60 €	Ⓐ 22,56 €
BFM123/LH	12 x 3	28	48	38	6	35	12	8	-	Ⓐ 55,31 €	Ⓐ 33,19 €
BFM164/LH	16 x 4	28	48	38	6	35	12	8	✔	Ⓐ 55,12 €	Ⓐ 33,07 €
BFM184/LH	18 x 4	28	48	38	6	35	12	8	✔	Ⓐ 54,98 €	Ⓐ 32,99 €
BFM204/LH	20 x 4	32	55	45	7	44	12	8	✔	Ⓐ 76,17 €	Ⓐ 76,17 €
BFM225/LH	22 x 5	32	55	45	7	44	12	8	-	Ⓐ 87,87 €	Ⓐ 52,72 €
BFM245/LH	24 x 5	32	55	45	7	44	12	8	✔	Ⓐ 72,04 €	Ⓐ 43,22 €
BFM285/LH	28 x 5	38	62	50	7	46	14	8	✔	Ⓐ 107,55 €	Ⓐ 64,53 €
BFM306/LH	30 x 6	38	62	50	7	46	14	8	✔	Ⓐ 97,18 €	Ⓐ 58,31 €
BFM326/LH	32 x 6	45	70	58	7	54	16	10	-	Ⓐ 143,05 €	Ⓐ 85,83 €
BFM366/LH	36 x 6	45	70	58	7	54	16	10	✔	Ⓑ 88,12 €	Ⓑ 83,71 €
BFM407/LH	40 x 7	63	95	78	9	66	16	12	-	Ⓑ 151,37 €	Ⓑ 143,80 €
BFM447/LH	44 x 7	63	95	78	9	66	16	12	-	Ⓑ 180,11 €	Ⓑ 171,10 €
BFM508/LH	50 x 8	72	110	90	11	75	18	14	-	Ⓑ 270,31 €	Ⓑ 256,79 €
BFM609/LH	60 x 9	88	130	110	13	90	20	16	-	Ⓑ 435,05 €	Ⓑ 413,30 €
BFM7010/LH	70 x 10	95	140	120	13	105	22	17	-	Ⓑ 611,34 €	Ⓑ 580,77 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


****vedere tabella sconti**

Chiocciola cilindrica in polimero

1 filetto trapezoidale inclinato a destra

WSRM

- ***Materiale:***
  Iglidur® *W300*
- *T° fino a +90°C*




Esente da manutenzione

Vantaggi

- *Funzionamento a secco*
- *Insensibile allo sporco*
- *Senza di manutenzione*
- *Assenza di corrosione*
- *Funzionamento silenzioso*

Accessori

- *Vite acciaio* ***LFM*** **(vol. 1 *p.580*)**
- *Vite inox* ***LSM*** **(vol. 1 *p.582*)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	Ød	Passo P	ØD	C	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
WSRM102	10	2	22	15	-	37,34 €
WSRM123	12	3	26	18	-	45,56 €
WSRM164	16	4	30	24	-	60,60 €
WSRM184	18	4	30	27	-	65,05 €
WSRM204	20	4	30	25	-	67,14 €
WSRM245	24	5	50	36	-	91,35 €
WSRM285	28	5	60	42	-	116,90 €
WSRM306	30	6	60	45	-	151,33 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Leadscrew locking ring

BAGTR — For single thread leadscrew

- ***Single piece leadscrew locking assembly***
- *Material:*
  Anodised aluminium


Info.

- *Screw head can be larger than diameter ØD*
- *Overall dimension is ØD + 2 mm*


Accessory

- **LFM** *leadscrew* **(vol. 1 p.580)**





Typical application: fitted to a LFM leadscrew



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc.	List	-10%	-18%	On request

Part number	Ød	ØD	B	Static axial load (N)	Stock*	Price each 1 to 9
Right hand thread						
BAG1-TR10	TR10X2	24	8	1800	✔	24,79 €
BAG1-TR12	TR12X3	28	8	2096	✔	31,65 €
BAG1-TR16	TR16X4	34	11	3840	✔	45,80 €
BAG1-TR18	TR18X4	36	13	5216	✔	25,06 €
BAG1-TR20	TR20X4	45	15	6784	✔	26,17 €
BAG1-TR24	TR24X5	45	15	8096	✔	44,01 €
Left hand thread						
BAG1-TR10/LH	TR10X2	24	8	1800	-	19,80 €
BAG1-TR12/LH	TR12X3	28	8	2096	-	36,38 €
BAG1-TR16/LH	TR16X4	34	11	3840	-	45,78 €
BAG1-TR18/LH	TR18X4	36	13	5216	-	28,85 €
BAG1-TR20/LH	TR20X4	45	15	6784	-	30,06 €
BAG1-TR24/LH	TR24X5	45	15	8096	-	50,61 €

**Depending on availability - Dimensions in mm*