
Stock Acc Volantino zigrinato a serraggio rapido

Maschiatura da M5 a M12


EMR


- ***Per tutti i dispositivi che richiedono bassi sforzi di serraggio***
- *Materiale:*
  Acciaio trattato
- *Finitura: trattato e brunito*






Il perno filettato dovrà essere sensibilmente più lungo dell'altezza "H"






1) Inclinare. Fare scorrere verso il basso



2) Raddrizzare. Serrare / allentare



3) Inclinare. Far risalire

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H	K	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
EMR-5	M5	20	14	5,2	12	8	25	✔	10,12 €
EMR-6	M6	24	16	6,2	14	10	38	✔	10,90 €
EMR-8	M8	30	20	8,2	17	12	75	✔	14,10 €
EMR-10	M10	36	28	10,3	20	14	130	✔	15,52 €
EMR-12	M12	40	32	12,3	24	16	185	✔	19,47 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Volantino zigrinato inox

EMSH
EMSB


Maschiatura da M3 a M12

- ***Volantino zigrinato monoblocco***
- *Materiale:*
  Inox 18,9





Versione alta EMS-H





Versione bassa EMS-B

SCONTI PER QUANTITÀ


Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	H	K	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Versione alta							
EMS-3H	M3	12	6	7,5	2,5	✔	1,18 €
EMS-4H	M4	16	8	9,5	3,5	✔	1,81 €
EMS-5H	M5	20	10	11,5	4,0	✔	2,10 €
EMS-6H	M6	24	12	15,0	5,0	✔	3,32 €
EMS-8H	M8	30	16	18,0	6,0	✔	7,27 €
EMS-10H	M10	36	20	23,0	8,0	✔	11,87 €
EMS-12H	M12	36	20	23,0	8,0	✔	23,03 €
Versione bassa							
EMS-4B	M4	16	8	4,0	3,5	✔	1,37 €
EMS-5B	M5	20	10	5,0	4,0	✔	1,86 €
EMS-6B	M6	24	12	6,0	5,0	✔	2,93 €
EMS-8B	M8	30	16	8,0	6,0	✔	7,15 €
EMS-10B	M10	36	20	10,0	8,0	✔	12,91 €
EMS-12B	M12	36	20	10,0	8,0	✔	19,46 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

- **Volantino zigrinato**
- *Elemento di manovra*
- *Materiale:*
  Inox 303 lucidato
- *A norma DIN 464*
- ***Per questa lunghezza, il volantino zigrinato è consegnato con perno filettato completo (nessuna gola di scarico)*





Esempio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	H	K	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
VMS4-10	M4	16	8	9,5	3,5	10	✔	2,81 €
VMS4-16	M4	16	8	9,5	3,5	16	✔	3,12 €
VMS4-20	M4	16	8	9,5	3,5	20**	✔	3,42 €
VMS5-10	M5	20	10	11,5	4,0	10	✔	3,48 €
VMS5-16	M5	20	10	11,5	4,0	16	✔	4,13 €
VMS5-20	M5	20	10	11,5	4,0	20**	✔	4,99 €
VMS6-10	M6	24	12	15,0	5,0	10	✔	7,51 €
VMS6-16	M6	24	12	15,0	5,0	16	✔	5,82 €
VMS6-20	M6	24	12	15,0	5,0	20	✔	10,58 €
VMS6-25	M6	24	12	15,0	5,0	25**	✔	8,59 €
VMS8-16	M8	30	16	18,0	6,0	16	✔	13,38 €
VMS8-20	M8	30	16	18,0	6,0	20	✔	14,52 €
VMS8-25	M8	30	16	18,0	6,0	25	✔	13,78 €
VMS10-20	M10	36	20	23,0	8,0	20	✔	24,37 €
VMS10-25	M10	36	20	23,0	8,0	25	✔	27,43 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Volantino a lobi inox

EML


Maschiatura da M5 a M12

- **Volantino**
- Materiali:
  Inox 304
- Superfici lucide

Vantaggi

- Non trattiene lo sporco né la polvere





Superfici brillanti

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØF	ØD	ØD1	H	H1	G	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
EML5-27	M5	27	15	19	10,0	10	✔	26,09 €
EML6-33	M6	33	19	23	12,0	12	✔	32,73 €
EML8-40	M8	40	21	27	15,0	13	✔	40,85 €
EML10-50	M10	50	25	33	17,5	17	✔	53,69 €
EML12-60	M12	60	27	37	20,0	20	✔	70,13 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Volantino a lobi inox

Filettatura da M6 a M12

VML

- **Volantino**
- Elemento di manovra
- Materiale:
  Inox 304
- Superfici lucide


Vantaggi

- Non trattiene lo sporco né la polvere

Applicazioni

- Industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari





Superfici brillanti

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØF	ØD	ØD1	H	H1	G	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
VML6-27	M6	27	15	30	10,0	10	✔	30,36 €
VML8-33	M8	33	19	43	11,0	20	✔	37,33 €
VML8-40	M8	40	21	47	15,0	20	✔	51,37 €
VML10-50	M10	50	25	63	17,5	30	✔	60,69 €
VML12-60	M12	60	27	77	20,0	40	✔	84,20 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm