

1 filetto trapezoidale
inclinato a destra

WSRM

- **Materiale:**
Iglidur® W300
- T° fino a +90°C



Accessori

- Vite acciaio LFM, o inox LSM

Vantaggi

- Funzionamento a secco
- Insensibile allo sporco
- Assenza di manutenzione
- Assenza di corrosione
- Funzionamento silenzioso

NUOVO!



**Esente da
manutenzione**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	Ød	Passo		ØD	C	Stock*	Prezzo unit.
		P					Da 1 a 5
WSRM102	10	2		22	15	✓	27,98 €
WSRM123	12	3		26	18	✓	34,13 €
WSRM164	16	4		30	24	✓	45,39 €
WSRM184	18	4		30	27	-	48,72 €
WSRM204	20	4		30	25	-	50,30 €
WSRM245	24	5		50	36	-	68,41 €
WSRM285	28	5		60	42	-	77,30 €
WSRM306	30	6		60	45	-	80,36 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm