Vite trapezoidale acciaio Acciso



LFM

1 filetto inclinato a destra

- Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)

- A norma ISO 2901 / 2903
- Permette di trasmettere sforzi molto importanti
- Ottimo stato della superficie
- Materiale:

Acciaio semiduro C35E/C45E


- Tolleranza filettatura: DÍN 103 7e

Applicazioni

- Macchina utensile
- Madrevite per tornio

Opzione

- Lunghezze fino a 3000mm**



Lunghezza





O SCONTI PER QUANTITÀ LUNCHEZZE DISDONIBIL

E LU	IVUI	ILZZ	<u>.L DI</u>	3r c	INIDIL
Qtà	1+	10+	20+		40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su	richiesta
Lung	gh.	1000	20	000	3000
Prez	zo	Uni.	x2	2.12	x3.18

® SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà	1+	5+	10+			
Sc.	Prezzo	-5%	Su rich	iesta		
Lung	gh.	1000	2000	3000		
Prez	zo	Uni.	x2,12	x3,18		

Codice	ØD	Passo P (mm)	Ød mini.	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. al metro da 1 a 9 da 20 a 39***
LFM102	10	2	6,89	0.46	V	② 9.19 € ② 5.51 €
LFM123	12	3	7,68	0,65	V	A 13,04 € A 7,82 €
LFM143	14	3	9,68	0,93	~	A 16,96 € A 10,18 €
LFM164	16	4	10,47	1,15	~	A 20,76 € A 12,46 €
LFM184	18	4	12,47	1,52	~	A 25,59 € A 15,35 €
LFM204	20	4	14,47	1,91	✓	A 30,67 € A 18,40 €
LFM225	22	5	15,29	2,30	✓	A 36,77 € A 22,06 €
LFM245	24	5	17,27	2,80	V	A 42,20 € A 25,32 €
LFM285	28	5	21,27	3,90	~	A 58,51 € A 35,11 €
LFM306	30	6	21,56	4,33	~	A 64,00 € A 38,40 €
LFM326	32	6	23,56	5,00	V	△ 74,52 € △ 44,71 €
LFM366	36	6	27,56	6,55	✓	B 58,80 € B 55,86 €
LFM407	40	7	30,38	8,00	✓	B 73,84 € B 70,15 €
LFM447	44	7	34,38	9,86	V	B 97,42 € B 92,55 €
LFM508	50	8	39,17	12,76	V	⊕ 121,51 € ⊕ 115,43 €
LFM609	60	9	47,98	18,65	-	B 174,47 € B 165,75 €
LFM7010	70	10	56,82	25,65	-	B 238,46 € B 226,54 €
LFM8010	80	10	66,82	34,21	-	B 333,82 € B 317,13 €
LFM9012	90	12	74,44	43,00	-	B 513,29 € B 487,63 €
LFM9516	95	16	73,71	45,60	-	B 497,32 € B 472,45 €
LFM10016	100	16	78,71	51,00	-	B 559,44 € B 531,47 €
LFM12016	120	16	98,71	76,00	-	3 818,96 € 3 778,01 €

*Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - *** vedere tabella sconti - Dimensioni in mm







Vite trapezoidale acciaio

1 filetto inclinato a sinistra

LFMIH


- Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)
- A norma ISO 2901 / 2903
- Permette di trasmettere sforzi molto importanti
- Ottimo stato della superficie
- Materiale: acciaio semiduro C35E/C45E
- Tolleranza filettatura: DIN 103 7e

Applicazioni

- Macchina utensile
- Madrevite per tornio

Onzione

- Lunghezze fino a 3000mm**





SCONTI PER QUANTITÀ LINICHEZZE DISDONIBILI

<u>. LU</u>	140	11	<u> </u>	<u> </u>	THIDIL
Qtà	1+	10+	20+		40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su r	richiesta
Lungh.		1000	20	000	3000
Prez	zo	Uni.	χZ	2,12	x3,18

3 SCONTI PER QUANTITÀ LUNCHEZZE DISPONIBILI

<u> </u>			<u> </u>	THEFT	
Qtà	1+ 5+		10+		
Sc.	Prezzo	-5%	Su rich	iesta	
Lung	jh.	1000	2000	3000	
Prez	zo	Uni.	x2,12	x3,18	

		Passo	Ød	Massa		Prezzo unit. al metro
Codice	ØD	P (mm)	mini.	(kg/m)	Stock*	da 1 a 9 da 20 a 39***
LFM102/LH	10	2	6,89	0,46	V	A 11,32 € A 6,79 €
LFM123/LH	12	3	7,68	0,65	~	A 16,13 € A 9,68 €
LFM143/LH	14	3	9,68	0,93	V	△ 22,09 € △ 13,25 €
LFM164/LH	16	4	10,47	1,15	~	A 25,08 € A 15,05 €
LFM184/LH	18	4	12,47	1,52	-	△ 30,81 ← △ 18,49 ←
LFM204/LH	20	4	14,47	1,91	~	△ 35,05 € △ 21,03 €
LFM225/LH	22	5	15,29	2,30	V	△ 43,48 € △ 26,09 €
LFM245/LH	24	5	17,27	2,80	~	△ 46,42 € △ 27,85 €
LFM285/LH	28	5	21,27	3,90	~	△ 68,68 € △ 41,21 €
LFM306/LH	30	6	21,56	4,33	~	1 72,07 € 1 43,24 €
LFM326/LH	32	6	23,56	5,00	-	△ 83,61 € △ 50,17 €
LFM366/LH	36	6	27,56	6,55	-	B 66,62 € B 63,29 €
LFM407/LH	40	7	30,38	8,00	-	B 90,27 € B 85,76 €
LFM447/LH	44	7	34,38	9,86	-	3 147,46 € 3 140,09 €
LFM508/LH	50	8	39,17	12,76	-	B 147,46 € B 140,09 €
LFM609/LH	60	9	47,98	18,65	-	B 224,28 € B 213,07 €
LFM7010/LH	70	10	56,82	25,65	-	3 306,16 € 3 290,85 €
LFM8010/LH	80	10	66,82	34,21	-	B 443,11 € B 420,95 €

*Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - *** vedere tabella sconti - Dimensioni in mm



LSM

1 filetto inclinato a destra

- Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)

- À norma ISO 2901 / 2903
- Permette di trasmettere sforzi molto importanti
- Ottimo stato della superficie - Materiale:
- Inox 316I

Applicazioni

- Macchina utensile
- Madrevite per tornio

Opzione

- Lunghezze fino a 3000mm**



O SCONTI PER QUANTITÀ O LLINGHEZZE DISPONIBILI

CONTONIELLE DISTONIBLE									
Qtà	1+	10+	20+		40+				
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su	richiesta				
Lung	Lungh. 1000		20	000	3000				
Prez	ZO	Uni.	X2	2,12	x3,18				

SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

			-	D131 0	THE	
Qtà	1+	5+	10+			
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta			
Lungh.		1000	2000		3000	
Prez	zo	Uni.		x2,12	x3,18	

Codice	ØD	Passo P (mm)	Ød mini.	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. al metro da 1 a 9 da 20 a 39***
LSM102	10	2	6,89	0,48	V	A 67,98 € A 40,79 €
LSM123	12	3	7,84	0,65	~	∆ 53,15 € ∆ 31,89 €
LSM164	16	4	10,80	1,15	~	A 84,56 € A 50,74 €
LSM184	18	4	12,80	1,52	~	A 05,53 € A 63,32 €
LSM204	20	4	14,80	1,91	V	A 127,18 € A 76,31 €
LSM245	24	5	17,50	2,80	V	A 172,15 € A 103,29 €
LSM285	28	5	21,50	3,90	~	A 244,67 € A 146,80 €
LSM306	30	6	21,90	4,33	~	B 169,50 € B 161,03 €
LSM326	32	6	23,90	5,00	~	ⓑ 197,91 ⓒ 188,01 €
LSM366	36	6	27,90	6,55	~	B 250,81 € B 238,27 €
LSM407	40	7	30,50	8,00	-	B 331,16 € B 314,60 €
LSM508	50	8	39,17	12,76	-	⑤ 509,49 ⑥ 484,02 ⑥

^{*}Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - *** vedere tabella sconti - Dimensioni in mm

Tel. +(39) 011 760 95 05



📉 🔯 🚰 Vite trapezoidale inox 316L

1 filetto inclinato a sinistra

LSMIH


- Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)
- A norma ISO 2901 / 2903
- Permette di trasmettere sforzi molto importanti
- Ottimo stato della superficie - Materiale:
- Inox 3161

Applicazioni

- Macchina utensile
- Madrevite per tornio

Opzione

- Lunahezze fino a 3000mm**



SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

Qtà		10+			40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su	richiesta
Lungh	. 🗆	1000	20	00	3000
Prezzo		Uni.	x2,	12	x3,18

3 SCONTI PER QUANTITÀ e LUNGHEZZE DISPONIBILI

<u> </u>								
Qtà	1+ 5+		10+					
Sc.	Prezzo	-5%	Su rich	niesta				
Lungh	Lungh. 1000		2000 3000					
Prezzo)	Uni.	x2.12	x3.18				

		Passo	Ød	Massa	Prezzo unit. al metro
Codice	ØD	P (mm)	mini.	(kg/m)	da 1 a 9 da 20 a 39***
LSM123/LH	12	3	7,84	0,65	△ 92,91 € △ 55,75 €
LSM164/LH	16	4	10,80	1,15	△ 120,56 € △ 72,34 €
LSM184/LH	18	4	12,80	1,52	A Su richiesta A Su richiesta
LSM204/LH	20	4	14,80	1,91	△ 149,23 € △ 89,54 €
LSM245/LH	24	5	17,50	2,80	A 179,48 € A 107,69 €
LSM285/LH	28	5	21,50	3,90	ASu richiesta ASu richiesta
LSM306/LH	30	6	21,90	4,33	B 179,91 € B 170,91 €
LSM326/LH	32	6	23,90	5,00	B 227,82 € B 216,43 €
LSM366/LH	36	6	27,90	6,55	B 255,20 € B 242,44 €
LSM407/LH	40	7	30,50	8,00	③ 371,55 € ③ 352,97 €

*Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - *** vedere tabella sconti - Dimensioni in mm

Chiocciola quadrata in acciaio & Acc



1 filetto trapezoidale destro o sinistro **VKM** VKM1 H

- Maschiatura a norma NFF 03 616
- Materiale:
- Acciaio 11SMnPb37 - Chiocciola lavorata
- Tolleranza maschiatura: 7H

SCONTI PER QTÀ @



SCONTI PER OTÀ ®

5+ 10+

Utilizzi

- Per comandi manuali e per velocità di rotazione basse
- Si sconsialia di utilizzare il contatto acciaio/acciaio per i movimenti motorizzati
- Per funzioni di serraggio o di bloccaggio
- Per ricevere carichi statici

Accessori

 Vite in acciai 				Qtà 1+	10+	20+	40+	Qtà	1+	5+	10+
- Vite in inox L	SM (vol.	🕕 p.582-5	83)	Sc. Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta	Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta
		Passo				Mass	а		Pr€	ezzi u	nit.
Codice	Ød	P	D	С		(kg)	Stock	(*	da 1 a	9	20 a 39**
Filettatura inclinata a destra											
Filettatura i	nclinata	ı a destra									

Filettatura ii	nclinat	a a destra	1				
VKM102	10	2	17	15	0,027	~	A 6,15 € A 3,69 €
VKM123	12	3	25	18	0,076	~	A 6,56 € A 3,94 €
VKM143	14	3	25	20	0,079	V	A 8,29 € A 4,97 €
VKM164	16	4	28	24	0,119	~	A 7,74 € A 4,64 €
VKM184	18	4	30	28	0,154	~	△ 9,88 € △ 5,93 €
VKM204	20	4	35	30	0,259	~	△ 10,89 ← △ 6,53 ←
VKM225	22	5	35	33	0,240	~	∆ 15,06 ♠ 0 9,04 €
VKM245	24	5	40	36	0,354	V	△ 14,97 ← △ 8,98 ←
VKM285	28	5	45	42	0,506	V	△ 19,35 ← △ 11,61 ←
VKM306	30	6	45	45	0,513	~	∆ 23,43 △ 14,06 €
VKM326	32	6	55	48	0,891	~	∆ 33,86 △ 20,32 €
VKM366	36	6	60	54	1,163	V	B 25,10 € B 23,85 €
VKM407	40	7	60	60	1,216	V	3 30,66 € 3 29,13 €
VKM447	44	7	65	66	1,538	-	Su richiesta Su richiesta
Filettatura ii	nclinat	a a sinisti	a				
VKM102/LH	10	2	17	15	0,027	V	△ 8,00 ∈ △ 4,80 €
VKM123/LH	12	3	25	18	0,076	V	△ 7,61 € △ 4,57 €
VKM143/LH	14	3	25	20	0,079	V	△ 10,05 ← △ 6,03 ←
VKM164/LH	16	4	28	24	0,119	~	A 9,17 € A 5,50 €
VKM184/LH	18	4	30	28	0,154	~	△ 11,90 ∈ △ 7,14 €
VKM204/LH	20	4	35	30	0,259	~	∆ 13,12 € ∧ 7,87 €
VKM225/LH	22	5	35	33	0,240	V	△ 16,91 ← △ 10,15 ←
VKM245/LH	24	5	40	36	0,354	V	△ 17,50 ○ △ 10,50 ○
VKM285/LH	28	5	45	42	0,506	-	△ 22,50 ○ △ 13,50 ○
VKM306/LH	30	6	45	45	0,513	-	△ 27,97 ○ △ 16,78 ○
VKM326/LH	32	6	55	48	0,891	-	△ 39,33 ∈ △ 23,60 €
VKM366/LH	36	6	60	54	1,163	-	3 0,29 3 28,78 3
VKM407/LH	40	7	60	60	1,216	-	3 5,10 € 3 3,35 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



VKM447/LH





1.538

66

BSu richiesta BSu richiesta ** vedere tabella sconti



👺 Acc 🧲 🌌 Chiocciola <mark>cilindrica</mark> in acciaio

1 filetto trapezoidale destro o sinistro **KSM**1H

- Filettatura inclinata a destra o a sinistra

- Maschiatura a norma NFE 03.616
- Chiocciola lavorata
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale: acciaio 11SMnPh37

Ød x P



Accessori

- Vite in acciaio LFM (vol. 1 p.58 - Vite in inox LSM (vol. 1) p.582)

30)	<u>sco</u>	NT	I PE	R Q	ΓÀ	A	S	CO	NTI	PE	R (QΤÀ	€
	Qtà	1+	10+	20+		40+	Г	Qtà	1+	5+		10+	
	Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su	richiesta	1	Sc.	Prezzo	-5%	Su	richies	sta

					wassa		1 1022	uiiit.
Codice	Ød	Passo P	ØD	С	(kg)	Stock*	da 1 a 9	da 20 a 39**
Filettatura ir	nclinat	a a destra						
KSM102	10	2	22	15	0,035	V	A 9,76 €	A 5,86 €
KSM123	12	3	26	18	0,055	~	A 5,76 €	A 3,46 €
KSM143	14	3	30	21	0,090	V	A 24,62 €	A 14,77 €
KSM164	16	4	36	24	0,155	V	A 8,20 €	A 4,92 €
KSM184	18	4	40	27	0,215	V	A 9,51 €	A 5,71 €
KSM204	20	4	45	30	0,305	V	A 11,31 €	A 6,79 €
KSM225	22	5	45	33	0,322	V	A 13,08 €	A 7,85 €
KSM245	24	5	50	36	0,440	V	A 15,82 €	
KSM285	28	5	60	42	0,740	_ V	A 24,10 €	
KSM306	30	6	60	45	0,765	_ V	A 23,81 €	
KSM326	32	6	60	48	0,790	-	A 26,08 €	
KSM366	36	6	75	54	1,470	-	3 28,98 €	
KSM407	40	7	80	60	1,830	V	33,53 €	3 1,85€
KSM508	50	8	90	75	2,695	-	③ 87,90 €	B 83,51 €
KSM609	60	9	100	90	3,865	-	B 111,51 €	
KSM7010	70	10	110	100	5,115	-	B 138,08 €	
KSM8010	80	10	120	110	6,000	-	B 180,67 €	B 171,64 €
Filettatura ir		a a sinistra						
KSM102/LH	10	2	22	15	0,035	-	A 14,55 €	
KSM123/LH	12	3	26	18	0,055		9,04 €	
KSM143/LH	14	3	30	21	0,090	-	△ 12,18 €	
KSM164/LH	16	4	36	24	0,155	V	A 11,02 €	
KSM184/LH	18	4	40	27	0,215	-	♠ 10,64 €	
KSM204/LH	20	4	45	30	0,305	V	A 12,16 €	
KSM225/LH	22	5	45	33	0,322	-	♠ 21,28 €	
KSM245/LH	24	5	50	36	0,440	-	♠ 19,31 €	
KSM285/LH	28	5	60	42	0,740		A 29,78 €	
KSM306/LH	30	6	60	45	0,765	-	A 45,71 €	
KSM326/LH	32	6	60	48	0,790	-	A 34,03 €	
KSM366/LH	36	6	75	54	1,470	-	30,95 €	
KSM407/LH	40	7	80	60	1,830	-	36,93 €	
KSM447/LH	44	7	80	66	1,890	-	Su richiesta	Su richiesta
KSM508/LH	50	8	90	75	2,695	-	⊕ 149,80 €	3 142,31 €
KSM609/LH	60	9	100	90	3,865	-	B 173,73 €	
KSM7010/LH	70	10	110	100	5,115	-	③ 197,96 €	
KSM8010/LH	80	10	120	110	6,000		© 230,37 €	3 218,85€
*Nei limiti delle a	lisponibi	lità - Dimensi	oni in mi	n		**	vedere tabe	ella sconti

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

vedere tabella sconti



Chiocciola esagonale in acciaio & Acc



1 filetto trapezoidale destro o sinistro

- Maschiatura a norma NFF 03 616
- Materiale:
- Acciaio 11SMnPb37 - Chiocciola lavorata
- Tolleranza maschiatura: 7H







Prezzo -5% Su richiesta

Prezzi unit.

Utilizzi

- Per comandi manuali e per velocità di rotazione basse
- Si sconsialia di utilizzare il contatto
- acciaio/acciaio per i movimenti motorizzati - Per funzioni di serraggio o di bloccaggio
- Per ricevere carichi statici

SCC	ראכ	ГΙР	ER (O ÁTÇ	SCO	NTI	PER	QTÀ	Θ
Ota	1.	10.	20 ı	40 ι	Ota	1.	5.	10.	

Prezzo -30% -40% Su richiesta

Massa

Codice	Ø۵	Passo P	SW	C	(Kg)	Otook	da 1 a 9 da 20 a 39^^
Filettatura i	inclina	ta a destra					
SKM102	10	2	17	15	0,022	V	A 5,34 € A 3,20 €
SKM123	12	3	19	18	0,032	V	A 5,38 € A 3,23 €
SKM143	14	3	22	21	0,049	V	A 7,32 € A 4,39 €
SKM164	16	4	24	24	0,065	V	A 7,37 € A 4,42 €
SKM184	18	4	27	27	0,091	~	A 9,09 € A 5,45 €
SKM204	20	4	30	30	0,124	V	A 9,17 € A 5,50 €
SKM225	22	5	30	33	0,125	V	A 11,52 € A 6,91 €
SKM245	24	5	36	36	0,219	V	A 11,95 € A 7,17 €
SKM285	28	5	41	42	0,318	V	△ 15,10 € △ 9,06 €
SKM306	30	6	46	45	0,445	V	A 16,99 € A 10,19 €
SKM326	32	6	50	48	0,567	V	A 23,18 € A 13,91 €
SKM366	36	6	55	54	0,708	~	B 16,95 € B 16,10 €
SKM407	40	7	60	60	0,893	V	B 24,56 € B 23,33 €
SKM508	50	8	75	75	1,889	V	B 74,04 € B 70,34 €
SKM609	60	9	90	90	3,277	-	B 111,11 € B 105,55 €
Filettatura i	inclina	ta a sinistr	а				
SKM102/LH	10	2	17	15	0,022	-	A 8,03 € A 4,82 €
SKM123/LH	12	3	19	18	0,032	-	A 7,44 € A 4,46 €
SKM143/LH	14	3	22	21	0,049	-	A 11,52 € A 6,91 €
SKM164/LH	16	4	24	24	0,065	-	A 9,55 € A 5,73 €

2VIN575/TU	22	5	30	33	0,125	-	10,91 € 10,15 €
SKM245/LH	24	5	36	36	0,219	-	A 14,26 € A 8,56 €
SKM285/LH	28	5	41	42	0,318	-	A 19,64 € A 11,78 €
SKM306/LH	30	6	46	45	0,445	-	A 21,79 € A 13,07 €
SKM326/LH	32	6	50	48	0,567	-	A 27,30 € A 16,38 €
SKM366/LH	36	6	55	54	0,708	-	B 19,94 € B 18,94 €
SKM407/LH	40	7	60	60	0,893	-	B 29,63 € B 28,15 €
SKM447/LH	44	7	65	66	1,538	-	BSu richiesta BSu richiesta
SKM508/LH	50	8	75	75	1,889	-	B 118,59 € B 112,66 €
SKM609/LH	60	9	90	90	3,277	-	B 148,44 € B 141,02 €

27

30

0.091

0,124

18

20

4

4



SKM184/LH

M204/LH



27

30

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

B148,44 € **B**141,02 € ** vedere tabella sconti



👺 Brz 🧲 🚧 Chiocciola <mark>cilindrica</mark> in bronzo


1 filetto trapezoidale destro o sinistro **LRM**1H

- Maschiatura a norma NFF 03 616

- Chiocciola lavorata
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale: Bronzo CuSn8P

Utilizzi

- Per comandi manuali o motorizzati
- Per velocità di rotazione basse e medie
- Per lavorare con carichi
- L'utilizzo con viti in acciaio o acciaio inox consente di ottenere huoni risultati soprattutto in presenza di una corretta lubrificazione



SCO	NTI	PER	QUA	NTITÀO	SCC	NTI	PER	QTÀ ⊕
Qtà	1+	10+	20+	40+ Su richiesta	Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta	Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

				OUT TIOLLO	0070 1070	ou momodia	TIOLEG O	o ou nomoula
Codice					Massa		Prezzi	unit.
	Ød	Passo P	ØD	С	(kg)	Stock*	da 1 a 9	20 a 39**
Filettatura ir	nclinata				(9)			
LRM102	10	2	22	20	0,053	V	A 14,08 €	8,45€
LRM123	12	3	26	24	0,083	V	A 15,09 €	
LRM143	14	3	30	28	0,135	V	A 21,46 €	
LRM164	16	4	36	32	0,232	V	A 29,81 € €	17,89 €
LRM184	18	4	40	36	0,320	V	A 37,96 €	22,78 €
LRM204	20	4	45	40	0,455	V	A 49,90 €	
LRM225	22	5	45	44	0,480	V	A 53,84 €	
LRM245	24	5	50	48	0,656	~	A 69,00 €	3 41,40 €
LRM285	28	5	60	56	1,102	V	A 109,58 €	
LRM306	30	6	60	60	1,140	V	A 110,95 €	9 66,57€
LRM326	32	6	60	64	1,177	V	A 118,53 €	
LRM366	36	6	75	72	2,189	V	B 130,81 € (
LRM407	40	7	80	80	2,725	~	③ 167,77 € (159,38 €
LRM508	50	8	90	100	4,014	-	② 250,03 € (237,53 €
LRM609	60	9	100	120	5,150	-	③ 331,51 € (314,93€
Filettatura in								
LRM102/LH	10	2	22	20	0,053	~	A 18,82 €	
LRM123/LH	12	3	26	24	0,083	V	A 16,85 €	10,11€
LRM143/LH	14	3	30	28	0,135	-	A Su richiesta	Su richiesta
LRM164/LH	16	4	36	32	0,232	V	A 31,61 €	
LRM184/LH	18	4	40	36	0,320	~	A 40,49 €	
LRM204/LH	20	4	45	40	0,455	~	A 52,44 €	31,46 €
LRM225/LH	22	5	45	44	0,480	V	A 68,84 €	
LRM245/LH	24	5	50	48	0,656	~	A 70,47 €	42,28 €
LRM285/LH	28	5	60	56	1,102	V	A 124,73 €	
LRM306/LH	30	6	60	60	1,140	V	△ 120,79 €	
LRM326/LH	32	6	60	64	1,177	V	A 133,75 €	
LRM366/LH	36	6	75	72	2,189	-	B 140,76 € (
LRM407/LH	40	7	80	80	2,725	-	B 173,67 € (
LRM447/LH	44	7	80	88	2,815	-	Su richiesta (
LRM508/LH	50	8	90	100	4,014	-	3 298,54 € (
LRM609/LH	60	9	100	120	5,150	-	386,15€	
*Nei limiti delle	dienonihi	lità - Dimensi	oni in	mm		** ,	redere tahe	lla econti

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

** vedere tabella sconti







Chiocciola flangiata in bronzo Brz 🕞 🕬


1 filetto trapezoidale destro o sinistro **RFM**LH

- Flanaia con tolleranza

- Maschiatura a norma NFF 03.616
- Chiocciola lavorata
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale: Bronzo CuSn8P

Utilizzi

- Per comandi manuali o motorizzati
- Per velocità di rotazione basse e medie
- Per lavorare con carichi - L'utilizzo con viti in acciaio o acciaio
- inox consente risultati
- soprattutto corretta lubrificazione



ite ai ottenere buoni									⊕ ATQ
in presenza di una	Qtà	1+	10+	20+	40+	Qtà	1+	5+	10+
orificazione	Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta	Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød	ØD1	ØD4	ØD5	ØD6	L1	L2	L3	Stock*	da 1 a 9	20 a 39**
Filettatura	inclin	ata a	destr	a							
BFM102	10 x 2	25	42	34	5	25	10	6	V (A 33,35 € (20.01€
BFM123	12 x 3	28	48	38	6	35	12	8		A 50,68 €	
BFM164	16 x 4	28	48	38	6	35	12	8	V		30.26 €
BFM184	18 x 4	28	48	38	6	35	12	- 8	V	A 50.18 €	30,11 €
BFM204	20 x 4	32	55	45	7	44	12	- 8	- (A 73,02 € (43,81 €
BFM225	22 x 5	32	55	45	7	44	12	8	V	A 75.58 € C	45,35 €
BFM245	24 x 5	32	55	45	7	44	12	- 8	V		40,48 €
BFM285	28 x 5	38	62	50	7	46	14	8	V (57,34 €
BFM306	30 x 6	38	62	50	7	46	14	8	V (A 91,76 €	3 55,06 €
BFM326	32 x 6	45	70	58	7	54	16	10	V (1 29,20 €	129,20 €
BFM366	36 x 6	45	70	58	7	54	16	10	V (B 80,22 € (9 76,21 €
BFM407	40 x 7	63	95	78	9	66	16	12	V (B 148,71 € (3 141,27 €
BFM447	44 x 7	63	95	78	9	66	16	12	- (B 173.49 € (3 164.82 €
BFM508	50 x 8	72	110	90	11	75	18	14	V	B 252,46 € (3 239,84 €
BFM609	60 x 9	88	130	110	13	90	20	16	- (3 404,47 € (384,25€
BFM7010	70 x 10	95	140	120	13	105	22	17	- (B 572,33 € (3 543,71 €
Filettatura	inclin	ata a	sinis	tra							
BFM102/LH	10 x 2	25	42	34	5	25	10	6	- (A 37.60 €	A 22,56 €
BFM123/LH	12 x 3	28	48	38	6	35	12	8	- (A 33.19 €
BFM164/LH	16 x 4	28	48	38	6	35	12	- 8	V (A 55,12 € (A 33.07 €
BFM184/LH	18 x 4	28	48	38	6	35	12	- 8	V		A 32,99 €
BFM204/LH	20 x 4	32	55	45	7	44	12	- 8	V (A 76.17 €	A 76.17 €
BFM225/LH	22 x 5	32	55	45	7	44	12	- 8	- (A 87.87 €	A 52.72 €
BFM245/LH	24 x 5	32	55	45	7	44	12	8	V (A 72,04 €	A 43,22 €
BFM285/LH	28 x 5	38	62	50	7	46	14	8	V	A 107.55 €	A 64.53 €
BFM306/LH	30 x 6	38	62	50	7	46	14	8	V	A 97.18 €	A 58.31 €
BFM326/LH	32 x 6	45	70	58	7	54	16	10	- (∆ 143,05 €	A 85,83 €
BFM366/LH	36 x 6	45	70	58	7	54	16	10	V	B 88.12 € (3 83.71 €
BFM407/LH	40 x 7	63	95	78	9	66	16	12	- (B 151,37 € (143,80 €
BFM447/LH	44 x 7	63	95	78	9	66	16	12			3 171,10€
BFM508/LH	50 x 8	72	110	90	11	75	18	14	- (B 270.31 € (256.79€
BFM609/LH	60 x 9	88	130	110	13	90	20	16		B 435,05 € (
BFM7010/LH			140	120	13	105	22	17		B 611.34 € (
*Nei limiti del										**vedere tah	

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

vedere tabella sconti



🐔 🗫 Chiocciola <mark>cilindrica</mark> in polimero

1 filetto trapezoidale inclinato a destra

WSRM

- Materiale:
- Iglidur® W300 - T° fino a +90°C

Vantaaai


- Funzionamento a secco
- Insensibile allo sporco
- Senza di manutenzione
- Assenza di corrosione
- Funzionamento silenzioso

Esente da manutenzione



Accessori

- Vite acciaio LFM (vol. 1 p.580)
- Vite inox LSM (vol. 1 p.582)



SCONTI PER QUANTITÀ

6+ 20+ 40+ 60+ Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

Codice	Ød	Passo P	ØD	С	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
WSRM102	10	2	22	15	-	37,34 €
WSRM123	12	3	26	18	-	45,56 €
WSRM164	16	4	30	24	-	60,60 €
WSRM184	18	4	30	27	-	65,05 €
WSRM204	20	4	30	25	-	67,14€
WSRM245	24	5	50	36	-	91,35 €
WSRM285	28	5	60	42	-	116,90 €
WSRM306	30	6	60	45	-	151,33 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Leadscrew locking ring



BAGTR

For single thread leadscrew

- Single piece leadscrew locking assembly

- Material Anodised aluminium

Info.

- Screw head can be larger than diameter ØD
- Overall dimension is ØD + 2 mm


Accessorv

- LFM leadscrew (vol. 1 p.580)





Typical application: fitted to a LFM leadscrew



DISCOUNTS

				Disc. List -10% -18%		On request
				Static axial	Stock*	Price each
Part number	Ød	ØD	В	load (N)	Stock	1 to 9
Right hand thread						
BAG1-TR10	TR10X2	24	8	1800	~	24,79 €
BAG1-TR12	TR12X3	28	8	2096	~	31,65 €
BAG1-TR16	TR16X4	34	11	3840	✓	45,80 €
BAG1-TR18	TR18X4	36	13	5216	✓	25,06 €
BAG1-TR20	TR20X4	45	15	6784	✓	26,17 €
BAG1-TR24	TR24X5	45	15	8096	✓	44,01 €
Left hand thread						
BAG1-TR10/LH	TR10X2	24	8	1800	-	19,80 €
BAG1-TR12/LH	TR12X3	28	8	2096	-	36,38 €
BAG1-TR16/LH	TR16X4	34	11	3840	-	45,78 €
BAG1-TR18/LH	TR18X4	36	13	5216	-	28,85 €
BAG1-TR20/LH	TR20X4	45	15	6784	-	30,06 €
BAG1-TR24/LH	TR24X5	45	15	8096	-	50,61 €

^{*}Depending on availability - Dimensions in mm





