

## Modulo 1,25


## Acciaio 35NCD6



- Coppia più importante
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

### Opzione

- Materiale 20NCD2 indurito temprato



Indicazione di coppia e di potenza			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	35NCD6	35NCD6 temprato	20NCD2 temprato
Nm	17	24	47
kW	1,79	2,604	5,013

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Dc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Prezzo unit. da 1 a 5	
						YG	XG	YG	XG
YG1.25-9	9	12,50	15,00	15,00	6	0,027	0,012	28,29 €	Su richiesta
YG1.25-10	10	13,75	16,25	16,25	6	0,033	0,016	28,29 €	
YG1.25-11	11	15,00	17,50	17,50	6	0,040	0,019	28,29 €	
YG1.25-12	12	15,00	17,50	17,50	6	0,040	0,019	28,29 €	
YG1.25-13	13	16,25	18,75	18,75	6	0,048	0,023	29,69 €	
YG1.25-14	14	17,50	20,00	20,00	6	0,056	0,028	30,17 €	
YG1.25-15	15	18,75	21,25	20,00	6	0,061	0,032	30,81 €	
YG1.25-16	16	20,00	22,50	20,00	8	0,061	0,034	31,71 €	
YG1.25-17	17	21,25	23,75	20,00	8	0,066	0,040	32,52 €	
YG1.25-18	18	22,50	25,00	25,00	8	0,089	0,045	33,46 €	
YG1.25-19	19	23,75	26,25	25,00	8	0,095	0,051	34,70 €	
YG1.25-20	20	25,00	27,50	25,00	8	0,101	0,057	35,19 €	
YG1.25-21	21	26,25	28,75	25,00	8	0,108	0,064	35,71 €	
YG1.25-22	22	27,50	30,00	25,00	8	0,115	0,071	36,06 €	
YG1.25-23	23	28,75	31,25	25,00	8	0,122	0,078	36,50 €	
YG1.25-24	24	30,00	32,50	25,00	8	0,129	0,085	37,08 €	
YG1.25-25	25	31,25	33,75	25,00	8	0,137	0,093	37,86 €	
YG1.25-26	26	32,50	35,00	25,00	8	0,145	0,101	38,29 €	
YG1.25-27	27	33,75	36,25	25,00	8	0,154	0,110	39,22 €	
YG1.25-28	28	35,00	37,50	25,00	8	0,162	0,119	40,99 €	
YG1.25-29	29	36,25	38,75	25,00	8	0,172	0,128	42,03 €	
YG1.25-30	30	37,50	40,00	35,00	8	0,228	0,137	43,37 €	
YG1.25-31	31	38,75	41,25	35,00	8	0,238	0,147	44,32 €	
YG1.25-32	32	40,00	42,50	35,00	8	0,248	0,157	45,20 €	
YG1.25-33	33	41,25	43,75	35,00	8	0,258	0,167	46,05 €	

Dimensioni in mm

Codice	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Pesi (kg)		Prezzo unit. da 1 a 5	
	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	Alesaggio	YG	XG	YG	XG
YG1.25-34	34	42,50	45,00	35,00	8	0,269	0,178	46,65	€
YG1.25-35	35	43,75	46,25	35,00	8	0,280	0,189	47,67	€
YG1.25-36	36	45,00	47,50	35,00	8	0,291	0,200	48,34	€
YG1.25-37	37	46,25	48,75	35,00	8	0,303	0,212	48,69	€
YG1.25-38	38	47,50	50,00	35,00	8	0,315	0,224	49,26	€
YG1.25-39	39	48,75	51,25	35,00	8	0,327	0,236	49,87	€
YG1.25-40	40	50,00	52,50	45,00	10	0,396	0,245	50,29	€
YG1.25-41	41	51,25	53,75	45,00	10	0,409	0,258	50,59	€
YG1.25-42	42	52,50	55,00	45,00	10	0,422	0,271	50,78	€
YG1.25-43	43	53,75	56,25	45,00	10	0,435	0,285	50,99	€
YG1.25-44	44	55,00	57,50	45,00	10	0,449	0,299	51,25	€
YG1.25-45	45	56,25	58,75	45,00	10	0,463	0,313	51,50	€
YG1.25-46	46	57,50	60,00	45,00	10	0,478	0,328	51,65	€
YG1.25-47	47	58,75	61,25	45,00	10	0,493	0,342	51,91	€
YG1.25-48	48	60,00	62,50	45,00	10	0,508	0,358	52,11	€
YG1.25-49	49	61,25	63,75	45,00	10	0,523	0,373	53,25	€
YG1.25-50	50	62,50	65,00	45,00	10	0,539	0,389	53,74	€
YG1.25-51	51	63,75	66,25	45,00	10	0,555	0,405	54,17	€
YG1.25-52	52	65,00	67,50	45,00	10	0,572	0,421	54,85	€
YG1.25-53	53	66,25	68,75	45,00	10	0,589	0,438	55,10	€
YG1.25-54	54	67,50	70,00	45,00	10	0,606	0,455	55,59	€
YG1.25-55	55	68,75	71,25	45,00	10	0,623	0,473	56,03	€
YG1.25-56	56	70,00	72,50	45,00	10	0,641	0,490	56,48	€
YG1.25-57	57	71,25	73,75	45,00	10	0,659	0,508	61,20	€
YG1.25-58	58	72,50	75,00	45,00	10	0,677	0,527	61,99	€
YG1.25-59	59	73,75	76,25	45,00	10	0,696	0,545	63,44	€
YG1.25-60	60	75,00	77,50	45,00	10	0,715	0,564	64,72	€
YG1.25-61	61	76,25	78,75	45,00	10	0,734	0,584	66,86	€
YG1.25-62	62	77,50	80,00	60,00	10	0,877	0,603	66,32	€
YG1.25-63	63	78,75	81,25	60,00	10	0,897	0,623	66,90	€
YG1.25-64	64	80,00	82,50	60,00	10	0,917	0,644	67,69	€
YG1.25-65	65	81,25	83,75	60,00	10	0,938	0,664	68,60	€
YG1.25-66	66	82,50	85,00	60,00	10	0,959	0,685	69,51	€
YG1.25-68	68	85,00	87,50	60,00	10	1,001	0,728	71,21	€
YG1.25-70	70	87,50	90,00	60,00	10	1,045	0,772	72,43	€
YG1.25-72	72	90,00	92,50	60,00	10	1,091	0,817	72,93	€
YG1.25-73	73	91,25	93,75	60,00	10	1,114	0,841	73,20	€
YG1.25-74	74	92,50	95,00	60,00	10	1,137	0,864	73,67	€
YG1.25-76	76	95,00	97,50	60,00	10	1,185	0,912	74,90	€
YG1.25-78	78	97,50	100,00	60,00	10	1,234	0,961	77,54	€
YG1.25-80	80	100,00	102,50	60,00	10	1,285	1,011	82,73	€
YG1.25-84	84	105,00	107,50	60,00	10	1,390	1,116	83,52	€
YG1.25-88	88	110,00	112,50	60,00	10	1,499	1,226	91,68	€
YG1.25-90	90	112,50	115,00	60,00	10	1,556	1,283	106,36	€
YG1.25-96	96	120,00	122,50	60,00	12	1,734	1,461	107,10	€
YG1.25-100	100	125,00	127,50	60,00	12	1,860	1,586	108,04	€
YG1.25-112	112	140,00	142,50	60,00	12	2,266	1,992	137,41	€
YG1.25-120	120	150,00	152,50	60,00	15	2,562	2,289	137,41	€
YG1.25-130	130	162,50	165,00	60,00	15	2,961	2,688	149,38	€
YG1.25-140	140	175,00	177,50	60,00	15	3,392	3,119	173,83	€

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓  
**YG1.25-142 142 177,50 180,00**      Dimensioni: contattateci      Su richiesta  
 Dimensioni in mm