

Modulo 1,0


Acciaio 35NCD6



- Coppia più importante
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

Opzione

- Materiale:
20NCD2 indurito temprato



Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	35NCD6	35NCD6 temprato	20NCD2	20NCD2 temprato
Nm	10,600	15,500	10,600	29,300
kW	1,119	1,626	1,119	3,074

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Dc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
						YG	XG		YG	XG
YG1-9	9	10,00	12,00	12	6	0,017	0,006	-	21,88 €	
YG1-10	10	11,00	13,00	13	6	0,020	0,008	✓	21,88 €	
YG1-11	11	12,00	14,00	14	6	0,024	0,010	-	21,88 €	
YG1-12	12	12,00	14,00	14	6	0,024	0,010	✓	21,88 €	
YG1-13	13	13,00	15,00	15	6	0,028	0,012	-	22,23 €	
YG1-14	14	14,00	16,00	16	6	0,032	0,014	✓	22,73 €	
YG1-15	15	15,00	17,00	17	6	0,037	0,017	✓	23,05 €	
YG1-16	16	16,00	18,00	18	8	0,041	0,017	-	23,48 €	
YG1-17	17	17,00	19,00	18	8	0,044	0,020	✓	23,88 €	
YG1-18	18	18,00	20,00	18	8	0,047	0,023	-	24,40 €	
YG1-19	19	19,00	21,00	18	8	0,051	0,027	-	24,80 €	
YG1-20	20	20,00	22,00	20	8	0,059	0,030	✓	25,66 €	
YG1-21	21	21,00	23,00	20	8	0,063	0,034	-	25,85 €	
YG1-22	22	22,00	24,00	20	8	0,066	0,038	✓	26,12 €	
YG1-23	23	23,00	25,00	20	8	0,071	0,042	-	26,21 €	
YG1-24	24	24,00	26,00	20	8	0,075	0,046	✓	26,45 €	
YG1-25	25	25,00	27,00	20	8	0,079	0,051	✓	27,49 €	
YG1-26	26	26,00	28,00	25	8	0,097	0,055	-	28,44 €	
YG1-27	27	27,00	29,00	25	8	0,102	0,060	-	29,07 €	
YG1-28	28	28,00	30,00	25	8	0,107	0,065	✓	29,76 €	
YG1-29	29	29,00	31,00	25	8	0,112	0,070	-	30,46 €	
YG1-30	30	30,00	32,00	25	8	0,117	0,075	✓	31,01 €	
YG1-31	31	31,00	33,00	25	8	0,123	0,081	-	31,35 €	
YG1-32	32	32,00	34,00	25	8	0,129	0,087	✓	31,71 €	
YG1-33	33	33,00	35,00	25	8	0,135	0,092	-	32,16 €	

Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Codice	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	Alesaggio	YG	XG		YG	XG
YG1-34	34	34,00	36,00	25	8	0,141	0,098	✓	32,46	€
YG1-35	35	35,00	37,00	25	8	0,147	0,105	-	32,96	€
YG1-36	36	36,00	38,00	30	8	0,170	0,111	✓	33,26	€
YG1-37	37	37,00	39,00	30	8	0,176	0,118	-	33,61	€
YG1-38	38	38,00	40,00	30	8	0,183	0,124	-	34,24	€
YG1-39	39	39,00	41,00	30	8	0,190	0,131	-	34,82	€
YG1-40	40	40,00	42,00	30	8	0,197	0,138	✓	35,39	€
YG1-41	41	41,00	43,00	30	8	0,204	0,146	-	35,55	€
YG1-42	42	42,00	44,00	30	8	0,212	0,153	✓	35,71	€
YG1-43	43	43,00	45,00	30	8	0,220	0,161	-	35,81	€
YG1-44	44	44,00	46,00	30	8	0,227	0,169	-	36,06	€
YG1-45	45	45,00	47,00	30	8	0,235	0,177	-	36,19	€
YG1-46	46	46,00	48,00	30	8	0,244	0,185	-	36,27	€
YG1-47	47	47,00	49,00	30	8	0,252	0,193	-	36,46	€
YG1-48	48	48,00	50,00	30	8	0,261	0,202	✓	36,50	€
YG1-49	49	49,00	51,00	30	8	0,269	0,211	-	38,43	€
YG1-50	50	50,00	52,00	35	10	0,297	0,216	✓	40,27	€
YG1-51	51	51,00	53,00	35	10	0,307	0,225	-	40,93	€
YG1-52	52	52,00	54,00	35	10	0,316	0,235	✓	41,43	€
YG1-53	53	53,00	55,00	35	10	0,325	0,244	-	42,03	€
YG1-54	54	54,00	56,00	35	10	0,335	0,254	✓	42,54	€
YG1-55	55	55,00	57,00	35	10	0,345	0,264	-	43,21	€
YG1-56	56	56,00	58,00	35	10	0,355	0,274	✓	43,30	€
YG1-57	57	57,00	59,00	35	10	0,365	0,284	-	43,90	€
YG1-58	58	58,00	60,00	35	10	0,375	0,294	-	44,55	€
YG1-59	59	59,00	61,00	35	10	0,386	0,305	-	45,09	€
YG1-60	60	60,00	62,00	35	10	0,397	0,316	✓	45,59	€
YG1-61	61	61,00	63,00	35	10	0,406	0,326	-	46,27	€
YG1-62	62	62,00	64,00	35	10	0,419	0,338	-	47,06	€
YG1-63	63	63,00	65,00	35	10	0,430	0,349	-	48,46	€
YG1-64	64	64,00	66,00	35	10	0,441	0,360	-	49,34	€
YG1-65	65	65,00	67,00	35	10	0,453	0,372	-	50,48	€
YG1-66	66	66,00	68,00	35	10	0,465	0,384	-	51,52	€
YG1-68	68	68,00	70,00	35	10	0,489	0,408	-	53,03	€
YG1-70	70	70,00	72,00	35	10	0,514	0,433	✓	54,11	€
YG1-72	72	72,00	74,00	35	10	0,539	0,458	-	55,28	€
YG1-73	73	73,00	75,00	35	10	0,553	0,471	-	57,56	€
YG1-74	74	74,00	76,00	45	10	0,614	0,485	-	58,16	€
YG1-76	76	76,00	78,00	45	10	0,641	0,512	-	58,94	€
YG1-78	78	78,00	80,00	45	10	0,669	0,539	-	59,87	€
YG1-80	80	80,00	82,00	45	10	0,697	0,568	✓	61,08	€
YG1-84	84	84,00	86,00	45	10	0,756	0,627	-	61,99	€
YG1-88	88	88,00	90,00	45	10	0,818	0,689	-	63,44	€
YG1-90	90	90,00	92,00	45	10	0,850	0,721	✓	65,26	€
YG1-96	96	96,00	98,00	45	10	0,951	0,822	-	72,34	€
YG1-100	100	100,00	102,00	45	10	1,022	0,892	✓	73,28	€
YG1-112	112	112,00	114,00	45	10	1,251	1,122	-	84,29	€
YG1-120	120	120,00	122,00	45	12	1,418	1,289	✓	103,77	€
YG1-130	130	130,00	132,00	45	12	1,644	1,515	-	117,81	€
YG1-150	150	150,00	152,00	45	15	2,149	2,019	-	138,04	€

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

YG1-590 590 590,00 592,00 Dimensioni: contattateci Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm