

## Modulo 1,75


## Acciaio 35NCD6



- **Coppia più importante**
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

### Opzione

- Materiale 20NCD2 indurito temprato



Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	35NCD6	35NCD6 temprato	20NCD2	20NCD2 temprato
Nm	<b>48</b>	69	48	132
kW	<b>4,998</b>	7,16	4,99	13,8

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Dc.	Prezzo -12% -25% Su richiesta			

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Prezzo unit. da 1 a 5	
						YG	XG	YG	XG
YG1.75-9	9	17,50	21,00	21,00	10	0,062	0,031	29,89 €	
YG1.75-10	10	19,25	22,75	22,75	10	0,078	0,041	29,89 €	
YG1.75-11	11	21,00	24,50	24,50	10	0,096	0,051	29,89 €	
YG1.75-12	12	21,00	24,50	24,50	10	0,096	0,051	29,89 €	
YG1.75-13	13	22,75	26,25	25,00	10	0,110	0,063	30,64 €	
YG1.75-14	14	24,50	28,00	25,00	10	0,122	0,075	32,35 €	
YG1.75-15	15	26,25	29,75	25,00	10	0,136	0,089	33,72 €	
YG1.75-16	16	28,00	31,50	25,00	12	0,140	0,096	34,31 €	
YG1.75-17	17	29,75	33,25	25,00	12	0,155	0,111	35,28 €	
YG1.75-18	18	31,50	35,00	25,00	12	0,171	0,127	36,83 €	
YG1.75-19	19	33,25	36,75	25,00	12	0,188	0,144	38,29 €	
YG1.75-20	20	35,00	38,50	30,00	12	0,231	0,162	40,93 €	
YG1.75-21	21	36,75	40,25	30,00	12	0,249	0,181	41,84 €	
YG1.75-22	22	38,50	42,00	30,00	12	0,269	0,201	42,49 €	
YG1.75-23	23	40,25	43,75	30,00	12	0,290	0,222	44,65 €	
YG1.75-24	24	42,00	45,50	30,00	12	0,312	0,243	46,65 €	
YG1.75-25	25	43,75	47,25	30,00	12	0,334	0,266	46,96 €	
YG1.75-26	26	45,50	49,00	30,00	12	0,358	0,289	47,23 €	
YG1.75-27	27	47,25	50,75	30,00	12	0,382	0,314	48,07 €	
YG1.75-28	28	49,00	52,50	40,00	15	0,451	0,327	48,24 €	
YG1.75-29	29	50,75	54,25	40,00	15	0,477	0,353	48,66 €	
YG1.75-30	30	52,50	56,00	40,00	15	0,504	0,380	50,04 €	
YG1.75-31	31	54,25	57,75	40,00	15	0,532	0,408	51,05 €	
YG1.75-32	32	56,00	59,50	40,00	15	0,561	0,437	51,65 €	
YG1.75-33	33	57,75	61,25	40,00	15	0,591	0,467	51,95 €	

Dimensioni in mm

**Su richiesta**

Codice	Z	OP	ØD	ØM	ØA	Pesi (kg)		Prezzo unit. da 1 a 5	
	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	Alesaggio	YG	XG	YG	XG
YG1.75-34	34	59,50	63,00	40,00	15	0,622	0,498	52,84 €	
YG1.75-35	35	61,25	64,75	40,00	15	0,654	0,530	52,94 €	
YG1.75-36	36	63,00	66,50	50,00	15	0,768	0,563	54,65 €	
YG1.75-37	37	64,75	68,25	50,00	15	0,801	0,596	57,11 €	
YG1.75-38	38	66,50	70,00	50,00	15	0,836	0,631	58,45 €	
YG1.75-39	39	68,25	71,75	50,00	15	0,871	0,666	60,11 €	
YG1.75-40	40	70,00	73,50	50,00	15	0,908	0,702	61,40 €	
YG1.75-41	41	71,75	75,25	50,00	15	0,945	0,740	62,34 €	
YG1.75-42	42	73,50	77,00	50,00	15	0,983	0,778	63,79 €	
YG1.75-43	43	75,25	78,75	50,00	15	1,022	0,817	66,13 €	
YG1.75-44	44	77,00	80,50	50,00	15	1,062	0,857	67,03 €	
YG1.75-45	45	78,75	82,25	60,00	20	1,160	0,872	67,99 €	
YG1.75-46	46	80,50	84,00	60,00	20	1,202	0,914	69,26 €	
YG1.75-47	47	82,25	85,75	60,00	20	1,245	0,956	70,54 €	
YG1.75-48	48	84,00	87,50	60,00	20	1,289	1,000	72,43 €	
YG1.75-49	49	85,75	89,25	60,00	20	1,333	1,045	75,07 €	
YG1.75-50	50	87,50	91,00	60,00	20	1,379	1,090	75,97 €	
YG1.75-51	51	89,25	92,75	60,00	20	1,425	1,137	77,90 €	
YG1.75-52	52	91,00	94,50	60,00	20	1,473	1,184	79,82 €	
YG1.75-53	53	92,75	96,25	60,00	20	1,521	1,232	81,86 €	
YG1.75-54	54	94,50	98,00	80,00	20	1,823	1,282	88,29 €	
YG1.75-55	55	96,25	99,75	80,00	20	1,873	1,332	91,03 €	
YG1.75-56	56	98,00	101,50	80,00	20	1,924	1,383	94,92 €	
YG1.75-57	57	99,75	103,25	80,00	20	1,976	1,435	97,92 €	
YG1.75-58	58	101,50	105,00	80,00	20	2,029	1,488	100,96 €	
YG1.75-59	59	103,25	106,75	80,00	20	2,083	1,542	104,19 €	
YG1.75-60	60	105,00	108,50	80,00	20	2,137	1,596	108,38 €	
YG1.75-62	62	108,50	112,00	80,00	20	2,250	1,709	111,00 €	
YG1.75-64	64	112,00	115,50	80,00	20	2,366	1,825	115,19 €	
YG1.75-65	65	113,75	117,25	80,00	20	2,425	1,884	117,94 €	
YG1.75-66	66	115,50	119,00	80,00	20	2,485	1,944	121,41 €	
YG1.75-68	68	119,00	122,50	80,00	20	2,608	2,068	125,06 €	
YG1.75-70	70	122,50	126,00	100,00	20	3,060	2,195	128,38 €	
YG1.75-71	71	124,25	127,75	100,00	20	3,125	2,259	130,24 €	
YG1.75-72	72	126,00	129,50	100,00	20	3,191	2,325	132,69 €	
YG1.75-73	73	127,75	131,25	100,00	20	3,257	2,392	134,68 €	
YG1.75-74	74	129,50	133,00	100,00	20	3,325	2,460	136,73 €	
YG1.75-75	75	131,25	134,75	100,00	20	3,394	2,528	138,67 €	
YG1.75-76	76	133,00	136,50	100,00	20	3,463	2,598	140,74 €	
YG1.75-78	78	136,50	140,00	100,00	20	3,605	2,739	151,64 €	
YG1.75-80	80	140,00	143,50	100,00	20	3,750	2,885	175,60 €	
YG1.75-86	86	150,50	154,00	100,00	20	4,209	3,343	222,12 €	
YG1.75-90	90	157,50	161,00	100,00	20	4,532	3,667	197,72 €	
YG1.75-96	96	168,00	171,50	100,00	20	5,046	4,181	219,30 €	
YG1.75-98	98	171,50	175,00	100,00	20	5,225	4,359	227,67 €	
YG1.75-100	100	175,00	178,50	100,00	20	5,407	4,541	237,61 €	
YG1.75-105	105	183,75	187,25	100,00	20	5,878	5,013	Su richiesta	
YG1.75-110	110	192,50	196,00	100,00	20	6,373	5,508	Su richiesta	
YG1.75-115	115	201,25	204,75	100,00	20	6,891	6,025	Su richiesta	
YG1.75-120	120	210,00	213,50	100,00	20	7,431	6,566	Su richiesta	

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓  
**YG1.75-335 335 586,25 589,75**      Dimensioni: contattateci      Su richiesta

Dimensioni in mm