

## MODULO 2,5


## ACCIAIO 35NCD6



- Coppia più importante
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

### Opzione

- Materiale 20NCD2 indurito temprato



Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	35NCD6	35NCD6 temprato	20NCD2 temprato
Nm	122	178	337
kW	12,65	18,65	35,06

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Dc.	Prezzo -12% -25% Su richiesta			

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Prezzo unit. da 1 a 5	
						YG	XG	YG	XG
YG2.5-9	9	25,00	30,00	30,00	12	0,155	0,087	54,87 €	
YG2.5-10	10	27,50	32,50	32,50	12	0,193	0,110	54,87 €	
YG2.5-11	11	30,00	35,00	35,00	12	0,234	0,136	54,87 €	
YG2.5-12	12	30,00	35,00	35,00	15	0,212	0,122	54,87 €	
YG2.5-13	13	32,50	37,50	35,00	15	0,240	0,150	56,03 €	
YG2.5-14	14	35,00	40,00	35,00	15	0,270	0,180	58,59 €	
YG2.5-15	15	37,50	42,50	35,00	15	0,303	0,213	62,39 €	
YG2.5-16	16	40,00	45,00	35,00	15	0,338	0,248	66,01 €	
YG2.5-17	17	42,50	47,50	35,00	15	0,375	0,285	67,38 €	
YG2.5-18	18	45,00	50,00	35,00	15	0,415	0,325	69,81 €	
YG2.5-19	19	47,50	52,50	35,00	15	0,456	0,366	71,71 €	
YG2.5-20	20	50,00	55,00	45,00	20	0,525	0,379	74,22 €	
YG2.5-21	21	52,50	57,50	45,00	20	0,571	0,425	76,10 €	
YG2.5-22	22	55,00	60,00	45,00	20	0,620	0,473	78,71 €	
YG2.5-23	23	57,50	62,50	45,00	20	0,670	0,524	80,70 €	
YG2.5-24	24	60,00	65,00	45,00	20	0,723	0,577	83,19 €	
YG2.5-25	25	62,50	67,50	45,00	20	0,779	0,632	87,63 €	
YG2.5-26	26	65,00	70,00	45,00	20	0,836	0,690	92,06 €	
YG2.5-27	27	67,50	72,50	45,00	20	0,896	0,749	93,98 €	
YG2.5-28	28	70,00	75,00	45,00	20	0,958	0,811	97,18 €	
YG2.5-29	29	72,50	77,50	60,00	20	1,164	0,876	99,60 €	
YG2.5-30	30	75,00	80,00	60,00	20	1,231	0,942	103,02 €	
YG2.5-31	31	77,50	82,50	60,00	20	1,299	1,011	105,61 €	
YG2.5-32	32	80,00	85,00	60,00	20	1,370	1,082	109,30 €	
YG2.5-33	33	82,50	87,50	60,00	20	1,444	1,155	110,53 €	

**Su richiesta**

Dimensioni in mm

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Prezzo unit. da 1 a 5	
						YG	XG	YG	XG
YG2.5-34	34	85,00	90,00	60,00	20	1,519	1,231	113,22 €	
YG2.5-35	35	87,50	92,50	60,00	20	1,597	1,308	115,69 €	
YG2.5-36	36	90,00	95,00	60,00	20	1,677	1,388	122,04 €	
YG2.5-37	37	92,50	97,50	60,00	20	1,759	1,471	123,82 €	
YG2.5-38	38	95,00	100,00	60,00	20	1,844	1,555	127,27 €	
YG2.5-39	39	97,50	102,50	60,00	20	1,930	1,642	129,07 €	
YG2.5-40	40	100,00	105,00	75,00	20	2,202	1,731	148,59 €	
YG2.5-41	41	102,50	107,50	75,00	20	2,293	1,822	135,41 €	
YG2.5-42	42	105,00	110,00	75,00	20	2,387	1,916	137,53 €	
YG2.5-43	43	107,50	112,50	75,00	20	2,483	2,011	138,94 €	
YG2.5-44	44	110,50	115,00	75,00	20	2,600	2,129	140,64 €	
YG2.5-45	45	112,50	117,50	75,00	20	2,681	2,210	142,44 €	
YG2.5-46	46	115,00	120,00	75,00	20	2,783	2,312	145,70 €	
YG2.5-47	47	117,50	122,50	75,00	20	2,888	2,417	148,52 €	
YG2.5-48	48	120,00	125,00	75,00	20	2,995	2,524	152,57 €	
YG2.5-49	49	122,50	127,50	75,00	20	3,105	2,634	156,67 €	
YG2.5-50	50	125,00	130,00	75,00	20	3,216	2,745	161,03 €	
YG2.5-51	51	127,50	132,50	75,00	20	3,330	2,859	162,32 €	
YG2.5-52	52	130,00	135,00	75,00	20	3,446	2,975	164,50 €	
YG2.5-53	53	132,50	137,50	75,00	20	3,564	3,093	166,25 €	
YG2.5-54	54	135,00	140,00	75,00	20	3,685	3,214	168,00 €	
YG2.5-55	55	137,50	142,50	75,00	20	3,808	3,337	194,70 €	
YG2.5-56	56	140,00	145,00	75,00	20	3,933	3,462	194,70 €	
YG2.5-57	57	142,50	147,50	75,00	20	4,060	3,589	194,70 €	
YG2.5-58	58	145,00	150,00	75,00	20	4,190	3,719	194,70 €	
YG2.5-59	59	147,50	152,50	75,00	20	4,322	3,851	196,51 €	
YG2.5-60	60	150,00	155,00	100,00	20	4,850	3,985	199,74 €	
YG2.5-62	62	155,00	160,00	100,00	20	5,125	4,260	226,19 €	
YG2.5-64	64	160,00	165,00	100,00	20	5,409	4,544	255,35 €	
YG2.5-65	65	162,50	167,50	100,00	20	5,554	4,689	273,68 €	
YG2.5-66	66	165,00	170,00	100,00	20	5,702	4,837	300,90 €	
YG2.5-68	68	170,00	175,00	100,00	20	6,004	5,139	314,11 €	
YG2.5-70	70	175,00	180,00	100,00	20	6,315	5,450	333,11 €	
YG2.5-71	71	177,50	182,50	100,00	20	6,474	5,608	353,50 €	
YG2.5-72	72	180,00	185,00	100,00	20	6,635	5,770	375,00 €	
YG2.5-73	73	182,50	187,50	100,00	20	6,798	5,933	388,74 €	
YG2.5-74	74	185,00	190,00	100,00	20	6,964	6,099	404,15 €	
YG2.5-75	75	187,50	192,50	100,00	20	7,132	6,267	419,56 €	
YG2.5-76	76	190,00	195,00	100,00	20	7,302	6,437	435,02 €	
YG2.5-78	78	195,00	200,00	127,00	25	8,141	6,743	442,91 €	
YG2.5-80	80	200,00	205,00	127,00	25	8,497	7,099	450,75 €	
YG2.5-86	86	215,00	220,00	127,00	25	9,619	8,222	459,43 €	
YG2.5-90	90	225,00	230,00	127,00	25	10,413	9,015	502,45 €	
YG2.5-96	96	240,00	245,00	127,00	25	11,670	10,273	540,99 €	
YG2.5-98	98	245,00	250,00	127,00	25	12,108	10,710	572,04 €	
YG2.5-100	100	250,00	255,00	127,00	25	12,554	11,156	641,97 €	
YG2.5-105	105	262,50	267,50	127,00	25	13,709	12,311	696,33 €	
YG2.5-110	110	275,00	280,00	127,00	25	14,920	13,523	739,11 €	
YG2.5-115	115	287,50	292,50	127,00	25	16,188	14,790	805,17 €	

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

**YG2.5-235 235 587,50 592,50 Dimensioni: contattateci Su richiesta**

*Dimensioni in mm*