

## Modulo 2,0


## Acciaio 35NCD6



- Coppia più importante
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

### Opzione

- Materiale 20NCD2 indurito temprato



Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	35NCD6	35NCD6 temprato	20NCD2	20NCD2 temprato
Nm	<b>70</b>	103	70	195
kW	<b>7,43</b>	10,85	7,43	20,14

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Dc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
						YG	XG		YG	XG
YG2-9	9	20,00	24,00	24	12	0,077	0,038	-	36,91 €	
YG2-10	10	22,00	26,00	26	12	0,099	0,051	-	36,91 €	
YG2-11	11	24,00	28,00	28	12	0,123	0,065	-	36,91 €	
YG2-12	12	24,00	28,00	28	12	0,123	0,065	✓	36,91 €	
YG2-13	13	26,00	30,00	30	12	0,148	0,080	-	39,08 €	
YG2-14	14	28,00	32,00	30	12	0,164	0,096	-	41,33 €	
YG2-15	15	30,00	34,00	30	15	0,162	0,101	✓	43,49 €	
YG2-16	16	32,00	36,00	30	15	0,181	0,120	-	45,59 €	
YG2-17	17	34,00	38,00	35	15	0,230	0,140	-	46,65 €	
YG2-18	18	36,00	40,00	35	15	0,251	0,161	✓	47,88 €	
YG2-19	19	38,00	42,00	35	15	0,273	0,183	-	49,12 €	
YG2-20	20	40,00	44,00	35	15	0,297	0,207	✓	50,13 €	
YG2-21	21	42,00	46,00	35	15	0,321	0,231	✓	51,50 €	
YG2-22	22	44,00	48,00	35	15	0,347	0,257	-	52,39 €	
YG2-23	23	46,00	50,00	35	15	0,374	0,284	✓	53,32 €	
YG2-24	24	48,00	52,00	35	15	0,403	0,312	✓	54,47 €	
YG2-25	25	50,00	54,00	35	15	0,432	0,342	✓	57,65 €	
YG2-26	26	52,00	56,00	35	15	0,463	0,372	-	59,41 €	
YG2-27	27	54,00	58,00	50	20	0,567	0,378	-	61,44 €	
YG2-28	28	56,00	60,00	50	20	0,600	0,411	-	62,80 €	
YG2-29	29	58,00	62,00	50	20	0,635	0,445	-	64,44 €	
YG2-30	30	60,00	64,00	50	20	0,670	0,481	✓	65,82 €	
YG2-31	31	62,00	66,00	50	20	0,707	0,517	-	68,41 €	
YG2-32	32	64,00	68,00	50	20	0,745	0,555	-	71,49 €	
YG2-33	33	66,00	70,00	50	20	0,784	0,594	-	72,93 €	

**Su richiesta**

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
						YG	XG		YG	XG
YG2-34	34	68,00	72,00	50	20	0,824	0,635	-	76,42 €	
YG2-35	35	70,00	74,00	50	20	0,865	0,676	✓	78,90 €	
YG2-36	36	72,00	76,00	50	20	0,908	0,719	-	83,40 €	
YG2-37	37	74,00	78,00	50	20	0,952	0,763	-	84,46 €	
YG2-38	38	76,00	80,00	50	20	0,997	0,808	-	86,60 €	
YG2-39	39	78,00	82,00	50	20	1,043	0,854	-	88,68 €	
YG2-40	40	80,00	84,00	50	20	1,091	0,902	✓	90,27 €	
YG2-41	41	82,00	86,00	50	20	1,139	0,950	-	91,91 €	
YG2-42	42	84,00	88,00	50	20	1,189	1,000	-	93,03 €	
YG2-43	43	86,00	90,00	60	20	1,340	1,051	-	94,18 €	
YG2-44	44	88,00	92,00	60	20	1,392	1,103	-	95,71 €	
YG2-45	45	90,00	94,00	60	20	1,445	1,157	✓	97,11 €	
YG2-46	46	92,00	96,00	60	20	1,500	1,212	-	99,36 €	
YG2-47	47	94,00	98,00	60	20	1,556	1,268	-	101,60 €	
YG2-48	48	96,00	100,00	60	20	1,613	1,325	✓	104,52 €	
YG2-49	49	98,00	102,00	60	20	1,671	1,383	-	107,84 €	
YG2-50	50	100,00	104,00	60	20	1,731	1,442	✓	111,88 €	
YG2-51	51	102,00	106,00	60	20	1,792	1,503	-	114,16 €	
YG2-52	52	104,00	108,00	60	20	1,853	1,565	-	116,11 €	
YG2-53	53	106,00	110,00	60	20	1,917	1,628	-	117,47 €	
YG2-54	54	108,00	112,00	60	20	1,981	1,692	-	119,39 €	
YG2-55	55	110,00	114,00	60	20	2,046	1,758	-	131,04 €	
YG2-56	56	112,00	116,00	60	20	2,113	1,825	-	133,83 €	
YG2-57	57	114,00	118,00	60	20	2,181	1,893	-	136,52 €	
YG2-58	58	116,00	120,00	60	20	2,250	1,962	-	139,01 €	
YG2-59	59	118,00	122,00	60	20	2,320	2,032	-	140,55 €	
YG2-60	60	120,00	124,00	60	20	2,392	2,104	✓	142,68 €	
YG2-62	62	124,00	128,00	75	20	2,721	2,250	-	146,01 €	
YG2-64	64	128,00	132,00	75	20	2,873	2,402	-	149,60 €	
YG2-65	65	130,00	134,00	75	20	2,950	2,479	-	156,65 €	
YG2-66	66	132,00	136,00	75	20	3,029	2,558	-	159,29 €	
YG2-68	68	136,00	140,00	75	20	3,190	2,719	-	161,77 €	
YG2-70	70	140,00	144,00	75	20	3,356	2,885	-	175,60 €	
YG2-71	71	142,00	146,00	75	20	3,441	2,970	-	175,60 €	
YG2-72	72	144,00	148,00	75	20	3,527	3,055	-	185,59 €	
YG2-73	73	146,00	150,00	75	20	3,614	3,143	-	193,02 €	
YG2-74	74	148,00	152,00	75	20	3,702	3,231	-	198,51 €	
YG2-75	75	150,00	154,00	75	20	3,792	3,321	-	205,11 €	
YG2-76	76	152,00	156,00	75	20	3,882	3,411	-	215,18 €	
YG2-78	78	156,00	160,00	100	20	4,462	3,596	-	226,39 €	
YG2-80	80	160,00	164,00	100	20	4,652	3,786	-	248,38 €	
YG2-86	86	172,00	176,00	100	20	5,250	4,385	-	267,22 €	
YG2-90	90	180,00	184,00	100	20	5,673	4,808	-	296,50 €	
YG2-96	96	192,00	196,00	100	20	6,344	5,479	-	317,41 €	
YG2-98	98	196,00	200,00	100	20	6,577	5,712	-	317,41 €	
YG2-100	100	200,00	204,00	100	20	6,815	5,950	-	368,62 €	
YG2-105	105	210,00	214,00	100	20	7,431	6,566	-	382,28 €	
YG2-110	110	220,00	224,00	100	20	8,077	7,212	-	408,49 €	
YG2-115	115	230,00	234,00	100	20	8,754	7,888	-	436,87 €	
YG2-120	120	240,00	244,00	100	20	9,460	8,594	-	474,76 €	

Su richiesta

↓
**A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione**
↓

**YG2-290 290 580,00 584,00 Dimensioni: contattateci**
Su richiesta

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm