


Modulo 0,5



Delrin lavorato

- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C

Indicazione di coppia	
Per 50 denti a 1000 giri/min.	
	Delrin
Nm	0,1



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
						ZG	ZPG		ZG	ZPG
ZG0.5-10	10	5,50	6,50	6,5	2	0,0003	0,0001	-	8,03 €	
ZG0.5-11	11	6,00	7,00	7	2	0,0003	0,0001	-	8,03 €	
ZG0.5-12	12	6,00	7,00	7	2	0,0003	0,0001	✓	9,09 €	
ZG0.5-13	13	6,50	7,50	7	2	0,0004	0,0002	-	9,09 €	
ZG0.5-14	14	7,00	8,00	7	2	0,0004	0,0002	-	8,14 €	
ZG0.5-15	15	7,50	8,50	7	2	0,0004	0,0002	✓	9,09 €	
ZG0.5-16	16	8,00	9,00	7	2	0,0005	0,0002	✓	8,10 €	
ZG0.5-17	17	8,50	9,50	8	2	0,0006	0,0003	-	9,40 €	
ZG0.5-18	18	9,00	10,00	8	2	0,0006	0,0003	-	9,47 €	
ZG0.5-19	19	9,50	10,50	9	3	0,0007	0,0003	-	9,54 €	
ZG0.5-20	20	10,00	11,00	9	3	0,0007	0,0004	✓	9,66 €	
ZG0.5-21	21	10,50	11,50	9	3	0,0008	0,0004	-	9,81 €	
ZG0.5-22	22	11,00	12,00	9	3	0,0008	0,0005	-	9,84 €	
ZG0.5-23	23	11,50	12,50	10	3	0,0010	0,0005	-	10,09 €	
ZG0.5-24	24	12,00	13,00	10	3	0,0010	0,0005	✓	10,17 €	
ZG0.5-25	25	12,50	13,50	10	3	0,0011	0,0006	✓	10,24 €	
ZG0.5-26	26	13,00	14,00	10	3	0,0011	0,0006	✓	10,43 €	
ZG0.5-27	27	13,50	14,50	10	3	0,0012	0,0007	-	10,48 €	
ZG0.5-28	28	14,00	15,00	10	3	0,0012	0,0008	✓	10,68 €	
ZG0.5-29	29	14,50	15,50	10	3	0,0013	0,0008	-	10,68 €	
ZG0.5-30	30	15,00	16,00	12	4	0,0015	0,0008	✓	10,74 €	
ZG0.5-31	31	15,50	16,50	12	4	0,0016	0,0009	-	10,84 €	
ZG0.5-32	32	16,00	17,00	12	4	0,0016	0,0010	✓	11,04 €	
ZG0.5-33	33	16,50	17,50	12	4	0,0017	0,0010	-	11,08 €	

Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Codice	Z Denti	OP Primitivo	OD Esterno	OM Mozzo	OA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5 ZG	ZPG
ZG0.5-34	34	17,00	18,00	12	4	0,0017	0,0011	✓	11,11 €	
ZG0.5-35	35	17,50	18,50	12	4	0,0018	0,0012	✓	11,36 €	
ZG0.5-36	36	18,00	19,00	12	4	0,0019	0,0012	✓	11,47 €	
ZG0.5-40	40	20,00	21,00	12	4	0,0022	0,0016	✓	11,96 €	
ZG0.5-41	41	20,50	21,50	12	4	0,0023	0,0016	-	12,05 €	
ZG0.5-42	42	21,00	22,00	12	4	0,0024	0,0017	-	12,21 €	
ZG0.5-43	43	21,50	22,50	12	4	0,0024	0,0018	-	12,33 €	
ZG0.5-44	44	22,00	23,00	12	4	0,0025	0,0019	-	12,55 €	
ZG0.5-45	45	22,50	23,50	12	4	0,0026	0,0020	✓	12,58 €	
ZG0.5-46	46	23,00	24,00	12	4	0,0027	0,0021	-	12,66 €	
ZG0.5-47	47	23,50	24,50	12	4	0,0028	0,0022	-	12,81 €	
ZG0.5-48	48	24,00	25,00	12	4	0,0029	0,0023	-	13,15 €	
ZG0.5-49	49	24,50	25,50	12	4	0,0030	0,0024	-	13,15 €	
ZG0.5-50	50	25,00	26,00	12	4	0,0031	0,0025	✓	13,22 €	
ZG0.5-51	51	25,50	26,50	12	4	0,0032	0,0026	✓	13,30 €	
ZG0.5-52	52	26,00	27,00	12	4	0,0033	0,0027	-	13,34 €	
ZG0.5-53	53	26,50	27,50	12	4	0,0034	0,0028	-	13,43 €	
ZG0.5-54	54	27,00	28,00	14	4	0,0038	0,0029	-	13,57 €	
ZG0.5-55	55	27,50	28,50	14	4	0,0039	0,0030	-	13,63 €	
ZG0.5-56	56	28,00	29,00	14	4	0,0040	0,0031	✓	13,77 €	
ZG0.5-57	57	28,50	29,50	14	4	0,0041	0,0032	-	13,84 €	
ZG0.5-58	58	29,00	30,00	14	4	0,0042	0,0033	-	15,39 €	
ZG0.5-59	59	29,50	30,50	14	4	0,0044	0,0035	-	15,46 €	
ZG0.5-60	60	30,00	31,00	14	4	0,0045	0,0036	✓	15,54 €	
ZG0.5-61	61	30,50	31,50	14	4	0,0046	0,0037	-	15,64 €	
ZG0.5-62	62	31,00	32,00	14	4	0,0047	0,0038	-	15,70 €	
ZG0.5-63	63	31,50	32,50	14	4	0,0049	0,0039	-	15,82 €	
ZG0.5-64	64	32,00	33,00	14	4	0,0050	0,0041	-	16,03 €	
ZG0.5-65	65	32,50	33,50	14	4	0,0051	0,0042	✓	16,12 €	
ZG0.5-68	68	34,00	35,00	14	4	0,0055	0,0046	-	16,16 €	
ZG0.5-70	70	35,00	36,00	14	4	0,0058	0,0049	✓	16,33 €	
ZG0.5-72	72	36,00	37,00	14	4	0,0061	0,0052	-	16,50 €	
ZG0.5-75	75	37,50	38,50	14	4	0,0065	0,0056	-	16,68 €	
ZG0.5-77	77	38,50	39,50	14	4	0,0068	0,0059	-	16,93 €	
ZG0.5-80	80	40,00	41,00	16	5	0,0075	0,0064	✓	19,28 €	
ZG0.5-84	84	42,00	43,00	16	5	0,0082	0,0070	-	19,45 €	
ZG0.5-86	86	43,00	44,00	16	5	0,0085	0,0074	-	19,80 €	
ZG0.5-88	88	44,00	45,00	16	5	0,0089	0,0077	-	19,89 €	
ZG0.5-90	90	45,00	46,00	16	5	0,0092	0,0081	✓	20,06 €	
ZG0.5-96	96	48,00	49,00	16	5	0,0104	0,0092	-	20,26 €	
ZG0.5-100	100	50,00	51,00	16	5	0,0112	0,0100	✓	24,58 €	
ZG0.5-120	120	60,00	61,00	16	5	0,0156	0,0144	✓	33,61 €	
ZG0.5-150	150	75,00	76,00	20	8	0,0238	0,0226	✓	46,36 €	
ZG0.5-180	180	90,00	91,00	20	8	0,0338	0,0326	-	58,27 €	
ZG0.5-200	200	100,00	101,00	30	10	0,0415	0,0403	-	47,33 €	
ZG0.5-220	220	110,00	111,00	30	10	0,0499	0,0488	-	47,33 €	
ZG0.5-250	250	125,00	126,00	50	12	0,0642	0,0630	-	58,27 €	

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

ZG0.5-278 278 139,00 140,00 Dimensioni: contattateci Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm