



Ingranaggio dritto in plastica

Delrin **lavorato**

Modulo
5,0

- **Componenti lavorati**
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C


Opzione

- Numero di denti diverso, contattateci.

ZHG



ZHPG
(opzione)



Indicazione di coppia	
Per 50 denti a 1000 giri/mn.	
	Delrin
Nm	90



SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	4+	9+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 3	
						ZHG	ZHPG
ZHG5-12	12	60,00	70,00	40	20	Su richiesta	
ZHG5-14	14	70,00	80,00	50	25	Su richiesta	
ZHG5-15	15	75,00	85,00	50	25	Su richiesta	
ZHG5-18	18	90,00	100,00	70	30	84,94 €	
ZHG5-19	19	95,00	105,00	70	30	Su richiesta	
ZHG5-20	20	100,00	110,00	80	30	94,09 €	
ZHG5-21	21	105,00	115,00	80	30	Su richiesta	
ZHG5-22	22	110,00	120,00	80	30	Su richiesta	
ZHG5-23	23	115,00	125,00	85	30	104,44 €	
ZHG5-24	24	120,00	130,00	85	30	Su richiesta	
ZHG5-25	25	125,00	135,00	85	30	116,07 €	
ZHG5-30	30	150,00	160,00	100	30	175,92 €	
ZHG5-35	35	175,00	185,00	100	30	222,04 €	
ZHG5-38	38	190,00	200,00	100	38	Su richiesta	
ZHG5-40	40	200,00	210,00	150	38	Su richiesta	
ZHG5-42	42	210,00	220,00	150	38	Su richiesta	
ZHG5-45	45	225,00	235,00	150	38	Su richiesta	
ZHG5-50	50	250,00	260,00	150	38	Su richiesta	
ZHG5-52	52	260,00	270,00	150	38	Su richiesta	
ZHG5-55	55	275,00	285,00	150	38	Su richiesta	
↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓							
ZHG5-115	115	575,00	585,00	Dimensioni: contattateci		Su richiesta	

Dimensioni in mm

Su richiesta