

Spazzola antistatica




ABL Con intreccio speciale dei fili in acciaio

- Versione standard

- Materiali:

Supporto: alluminio colore naturale

Spazzola: acciaio con intreccio speciale



Distanza standard tra i fasci di fibre: 2mm

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Lunghezza L (mm)	Materiale delle fibre	Ø Fibre (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 3
ABL100005-K1	1000	Acciaio	0,012	✓	48,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PTRSS
Pignone tendicatena,
Per ambienti
aggressivi



CHAR7530
Cerniera a molla,
saldabile



BTC
Tappo per tubo
quadrato, Standard



UCP_PBT
Cuscinetto ritto
polimero inox,
polimero e inox



HRV
Sistema di guida su
binario a V Simple
Select®, Binario con
carrello



PITAss
Pistoncino a molla,
con maniglia a T



VDSCB
Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,
Piastrini di base per il blo...




DOMI120
Accessori di
collegamento, Piastra



SBS_L
Giunzione per catena
al metro, Maglia di
giunzione - inox



GLB
Volantino a 6 lobi,
Tecnopolimero -
Ottone



CX5
Anello di arresto
esterno DIN471,
esterno DIN 471



RUR
Ruota, Poliuretano -
Mozzo alluminio (Ultra
scorrevole)

Prodotti correlati



ABL100000
Spazzola antistatica,
Per superfici fragili