

ACZB  
ACss

in acciaio  
o inox

- Chiusura tramite aggancio

- Materiale:





Acciaio zincato bianco  
o inox 303

### Selezione

- Componete voi stessi il sistema di chiusura piastrina/chiusura a leva: verificate la larghezza interna dell'anello e selezionate una piastrina con larghezza inferiore

### Info.

- Venduto a multipli, contattateci



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

Codice	Ideale per chiusura a leva	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
<b>Modello in acciaio</b>				
AC101-ZB	GE14-ZB	4,7	✓	0,59 €
AC106-ZB	GE14-ZB	5,2	✓	0,95 €
AC109-ZB	GE14-ZB	6,2	✓	0,82 €
AC111-ZB	GE14-ZB	6,8	✓	1,28 €
<b>Modello in acciaio inossidabile</b>				
AC101-SS	GE1006-SS	4,7	✓	0,59 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Chiusura tramite aggancio

- Materiale:

Acciaio zincato bianco  
o inox 303




## Selezione

- Componete voi stessi il sistema di chiusura piastrina/chiusura a leva: verificate la larghezza interna dell'anello e selezionate una piastrina con larghezza inferiore

## Info.

- Venduto a multipli, contattateci

in acciaio  
o inox



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	


Codice	Ideale per chiusura a leva	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
<b>Modello in acciaio</b>				
AC103-ZB	-	3,4	-	0,27 €
AC118-ZB	GE18-ZB	1,5	✓	0,20 €
AC121-ZB	GE5-ZB	9,4	✓	0,44 €
AC122-ZB	GP22-ZB et GP23-ZB	1,9	✓	0,82 €
<b>Modello in acciaio inossidabile</b>				
AC118-SS	GE18-SS	1,5	✓	0,37 €
AC121-SS	GE5-SS	9,4	✓	1,18 €
AC122-SS	GP22-SS et GP23-SS	1,9	✓	2,29 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


## Altri prodotti...



SSDB  
Ingranaggio conico  
inox, 2:1



CHB  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
41 Nm



PRF JL4  
Panel accessories,  
Guarnizione - Ø 4mm



DIL  
Pistoncino a molla, a  
leva



BAC110  
Contenitore a becco,  
Contenitore



GET-AL  
Giunto elastico  
alluminio serie eco.,  
Alluminio



KBS\_UU  
Manicotto chiuso a  
sfere inox di  
precisione, Di  
precisione - inox / ...



BPF  
Supporto a flangia  
tonda con cuscinetto,  
Lamiera



CFF  
Testa a snodo  
femmina DIN  
ISO12240-4, Acciaio /



BABA  
Perno autobloccante,  
Acciaio



J64  
Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 0.57  
a 2.25 Nm - a treni



CHAE4080PA  
Cerniera ad avvitare  
estetica simmetrica,  
Poliammide

**Prodotti correlati**