Chiusura a leva



GE1006

Per aggancio in gola

- Chiusura tramite aggancio

- Leggera elasticità dell'anello
- Materiale: acciaio zincato bianco


Assemblaggio

- Quota approssimativa d'assemblaggio X=56.6mm per una tensione di 400N

Info.

- Venduto a multipli, contattateci





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	Ø filo	Spessore leva	staffa di fissaggio	Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50			
Modello in acciaio										
GE1006-ZB	2,7	15/10	20/10	550	25	V	2,00 €			
Modello in acciaio inossidabile										
GE1006-SS	2,5	15/10	20/10	550	24	V	9,58 €			

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





Modelli standard ed in miniatura

- Chiusura tramite aaaancio
- Materiale :

acciaio zincato hianco o inox 303

Assemblaaaio

- GE5-ZB e GE5-SS: con ganci AC121-ZB e AC121-SS auota X=77.5mm per una tensione di 350N
- GE18-ZB e GE18-SS: con ganci AC118-ZB e AC118-SS auota X=31.1mm per una tensione di 150N
- Quota X presa sul primo foro del gancio




Buona flessibilità d'utilizzo


Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

Ganci AC121, AC118 (vol. 1 p.91)





SCONTI PER OUANTITÀ

51+ 101+ 250+ 400+ 500 +Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta

Codice	Materiale	Ø filo	Spessore leva		Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
Modello sta	andard							
GE5-ZB	acciaio	2,0	20/10	20/10	500	36,0	V	3,64 €
GE5-SS	inox	2,0	20/10	20/10	500	36,0	~	7,35 €
Modello in	miniatura							
GE18-ZB	acciaio	1,5	8/10	10/10	300	6,5	V	2,15€
GE18-SS	inox	1.5	8/10	10/10	300	6.5	~	3.48 €



Chiusura a leva



GE14

Con porta lucchetto

- Chiusura tramite aggancio

- Materiale:

Acciaio zincato bianco

Assemblaggio

- GE14-ZB: con gancio AC101-ZB quota X=53.9mm per una tensione di 350N
- Quota X presa sul primo foro del gancio

Vantaggi

- Buona flessibilità d'utilizzo
- Permette numerose manovre senza allentare il serraggio
- Tolleranza di posizionamento

Info.


- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Piastrina di riscontro AC101 (vol. 1 p.91)







SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà 1+ 51+ 101+ 250+ 400+ 500+							
	Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiest	Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	Ø filo	Spessore leva	Spessore Staffa di fissaggio	Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50			
Modello con porta-serratura										
GE14-ZB	2.5	15/10	20/10	500	21.9	~	3.84 €			





Piastrina di riscontro

Modelli larghezza 15mm

in acciaio

ACZB ACss

- Chiusura tramite aggancio


- Materiale:


Acciaio zincato hianco o inox 303

Selezione


 Componete voi stessi il sistema di chiusura piastrina/chiusura a leva: verificate la larghezza interna dell'anello e selezionate una piastrina con larahezza inferiore


- Venduto a multipli, contattateci











AC111-ZB SCONTI PER OUANTITÀ 51+ 101+ 250+ 400+ 500 +

Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta

		1 10220	10/0 10/0 20/0 20/	o ou nomosta
Codice	Ideale per chiusura a leva	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
Modello in	acciaio			
AC101-ZB	GE14-ZB	4,7	V	0,67 €
AC106-ZB	GE14-ZB	5,2	✓	1,08 €
AC109-ZB	GE14-ZB	6,2	V	0,93 €
AC111-ZB	GE14-ZB	6,8	V	1,45 €
Modello in	acciaio inossidabile			
AC101-99	GE1006-SS	17		0.67 €



Piastrina di riscontro



ACzb ACss

Modelli larghezza 12, 13, 18 e 20 mm

- Chiusura tramite aggancio
- Materiale:

 Acciaio zincato bianco
 nox 303


Selezione


 Componete voi stessi il sistema di chiusura piastrina/chiusura a leva: verificate la larghezza interna dell'anello e selezionate una piastrina con larghezza inferiore

in acciaio o inox

Info.

- Venduto a multipli, contattateci






SCONTI PER QUANTITÀ

		51+				
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	Ideale per chiusura a leva	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
Modello i	n acciaio			
AC103-ZE	-	3,4	-	0,30 €
AC118-ZE	GE18-ZB	1,5	V	0,22 €
AC121-ZE	GE5-ZB	9,4	V	0,49 €
AC122-ZE	GP22-ZB e GP23-ZB	1,9	✓	0,93 €
Modello i	n acciaio inossidabile			
AC118-SS	GE18-SS	1,5	V	0,45 €
AC121-SS		9,4	✓	1,34 €
AC122-SS	GP22-SS e GP23-SS	1,9	V	2,59 €



Inx Acc See Chiusura a leva a trazione compensata

Raccomandato in caso di assenza di guarnizione

- Tolleranza di posizionamento
- Ottima flessibilità d'utilizzo
- Materiale: acciaio zincato bianco o inox 303

Assemblaaaio

- Ouota approssimativa con la piastrina AC122 X=87 mm per una tensione di 350 N
- Ouota X presa sul primo foro del aancio

- Venduto a multipli, contattateci

con porta-lucchetto THE STATE in acciaio o inox

Accessori

- Piastrina di riscontro AC122 (vol. 1 p.92)



51+ 101+ 250+ 400+ 500+ Sc. Prezzo -10% -15% -20% -25% Su richiesta

Codice	Materiale	Øfilo	Spessore leva	staffa di fissaggio	Tensione max (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 50	
Senza porta-lucchetto									
GP22-ZB	Acciaio	1,7	20/10è	25/10è	450	75	V	8,58 €	
GP22-SS	Inox	2,7	20/10è	25/10è	450	75	~	17,71 €	
Con porta-lucchetto									
GP23-ZB	Acciaio	2,5	20/10è	25/10è	450	75	V	8,83 €	
GP23-SS	Inox	3,5	20/10è	25/10è	450	75	V	18,23 €	



Chiusura a leva a trazione compensata [Inx Acc

50 26



Raccomandata in caso di assenza **GP75** di guarnizione



- Chiusura integrale della leva sulla staffa di fissaggio mediante la leva ribaltabile
- Facili manovre della leva di sbloccaggio
- Possibilità di piombatura
- Grande corsa delle molle
- Flevate tolleranze di posizionamento
- Materiali:

Acciaio zincato bianco Inox 18/8 grezzo

Assemblaaaio

- Ouota approssimativa di assemblaggio: con la piastrina di riscontro

AC144: X= 82.5 mm per una tensione

di circa 550N

- Ouota X presa sul primo foro del gancio

Accessori

Piastrina di riscontro AC144-ZB e AC144-SS (vol. 10 p.95)




SCONTI PER OUANTITÀ

51+ 101+ 250+ 400+ -10% -15% -20% Su richiesta

12.5

Codici	Materiali	Ø filo	Spessore leva	staffa di fissaggio			Stock*	Prezzo unit. 1 a 50
GP75-ZB	Acciaio	5,00	20/10è	20/10è	750	125	V	12,31 €
GP75-SS	Inox	5,00	20/10è	20/10è	750	125	V	21,06 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



Foro di piombatura Ø3.2

Inx Acc Piastrina di riscontro piatta per chiusura

Modello larghezza 22 mm

AC144


- Chiusura tramite aggancio

- Materiali:

Acciaio zincato bianco Inox 18/8 grezzo

Accessori Chiusure GP75-ZB e GP75-SS (vol. 1 p.94)





SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	ldeale per chiusura a leva	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 50
Montaggio in linea	ı				
AC144-ZB	Acciaio	GP75-ZB	35	-	0,98 €
AC144-SS	Inox	GP75-SS	35	~	3 10 €





Chiusura a leva rigida ad anello Rinx Acc

NUOVO!

Ø5

Acciaio o inox

Raccomandato in caso di vibrazioni **GF32**

- Chiusura tramite aggancio

- Flevata robustezza
- Chiusura della leva sulla staffa di fissaggio (particolarmente raccomandata in caso di vibrazioni)
- Possibilità di piombatura
- Materiali:


Acciaio zincato bianco Inox 18/8 grezzo

Assemblaaaio

 Ouota approssimativa di assemblaggio con la piastrina di riscontro

AC 157: X= 94 mm per una tensione di circa 150 daN (per modello lunao)

- Quota X presa sul primo foro del gancio Accessori Piastrine di riscontro AC156-ZB. AC156-SS. AC157-ZB e AC157-SS (vol. 1 p.97)



SCONTI PER OUANTITÀ 1+ 51+ 101+ 250+

40

90

Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

Codici	Materiali			staffa di fissaggio		Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 50
GE32-ZB	Acciaio	5,00	20/10è	20/10è	2500	103	V	3,18 €
GE32-SS	Inox	5,00	20/10è	20/10è	2500	109	V	13,02 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

400+

2xØ5.2

24,5



Piastrina di riscontro


Modello larghezza 25,5 mm

AC156 AC157

- Chiusura tramite aggancio


- Materiali:

Acciaio zincato bianco Inox 18/8 grezzo









51+ 101+ 250+ 400+ Sc. Prezzo -10% -15% -20% Su richiesta

Codici	Materiali	Ideale per chiusura	(g)	Stock*	1 a 50
Montaggio a 90°					
AC156-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	~	1,24 €
AC156-SS	Inox	GE32-SS	59	V	4,67 €
Montaggio in linea					
AC157-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	V	1,01 €
AC157-SS	Inox	GE32-SS	59	V	4.67 €







